

[ステンレス金具付] ラチェット荷締機 (アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BB-87	698kg	0.43m	4.8m	50mm	15,500円
EA982BB-88	698kg	0.43m	6m	50mm	15,700円

●フックやバックルは錆に強いステンレス仕様
●ベルト材質…ナイロン
●ステンレスバックル

[ステンレス金具付] ラチェット荷締機(エンドレス型)

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982SE-24	1520kg	4m	50mm	14,800円	
EA982SE-25	1520kg	5m	50mm	15,300円	
EA982SE-26	1520kg	6m	50mm	15,800円	
EA982SE-27	1520kg	7m	50mm	16,300円	
EA982SE-28	1520kg	8m	50mm	16,800円	
EA982SE-30	1520kg	10m	50mm	17,800円	
EA982SE-32	1520kg	12m	50mm	18,900円	

●ベルト材質…ポリエステル
●ステンレスバックル

[ステンレス金具付] ラチェット荷締機 (アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BB-121	680kg	0.43m	2.6m	50mm	13,600円
EA982BB-122	680kg	0.43m	4.4m	50mm	14,300円
EA982BB-123	680kg	0.43m	5.7m	50mm	14,800円

●ベルト材質…ナイロン
●ステンレスバックル

[ステンレス金具付] ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982SF-23	764kg	1m	2m	50mm	19,400円
EA982SF-24	764kg	1m	3m	50mm	19,900円
EA982SF-25	764kg	1m	4m	50mm	20,400円
EA982SF-26	764kg	1m	5m	50mm	20,900円
EA982SF-27	764kg	1m	6m	50mm	21,400円
EA982SF-28	764kg	1m	7m	50mm	21,900円
EA982SF-30	764kg	1m	9m	50mm	23,000円

●ベルト材質…ポリエステル
●ステンレスバックル

[ステンレス金具付] ラチェット荷締機 (アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BB-131	680kg	0.43m	2.6m	50mm	13,800円
EA982BB-132	680kg	0.43m	4.4m	50mm	14,800円
EA982BB-133	680kg	0.43m	5.7m	50mm	15,300円

●ベルト材質…ナイロン
●ステンレスバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982AB-55	2500kg	1m	5m	75mm	34,900円
EA982AB-56	2500kg	1m	6m	75mm	36,900円
EA982AB-57	2500kg	1m	7m	75mm	39,000円
EA982AB-58	2500kg	1m	8m	75mm	41,000円
EA982AB-59	2500kg	1m	9m	75mm	43,100円
EA982AB-60	2500kg	1m	10m	75mm	45,100円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

[ステンレス金具付] ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982SD-23	764kg	1m	2m	50mm	15,700円
EA982SD-24	764kg	1m	3m	50mm	16,200円
EA982SD-25	764kg	1m	4m	50mm	16,700円
EA982SD-26	764kg	1m	5m	50mm	17,200円
EA982SD-27	764kg	1m	6m	50mm	17,700円
EA982SD-28	766kg	1m	7m	50mm	18,300円
EA982SD-30	764kg	1m	9m	50mm	19,300円

●ベルト材質…ポリエステル
●ステンレスバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982SA-54	2540kg	1m	3m	75mm	30,800円
EA982SA-55	2540kg	1m	4m	75mm	32,800円
EA982SA-56	2450kg	1m	5m	75mm	34,900円
EA982SA-57	2540kg	1m	6m	75mm	36,900円
EA982SA-58	2540kg	1m	7m	75mm	39,000円
EA982SA-59	2540kg	1m	8m	75mm	41,000円
EA982SA-60	2540kg	1m	9m	75mm	43,100円
EA982SA-62	2540kg	1m	11m	75mm	47,200円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ジャッキ

ウィンチ

プラー

荷締機

荷締機用部品

マジックストラップ

平ゴムロープ

バンジーコード・ひも

ロープ

荷台用品

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982SH-34	1010kg	1m	3m	50mm	13,600円
EA982SH-35	1010kg	1m	4m	50mm	14,500円
EA982SH-36	1010kg	1m	5m	50mm	15,300円
EA982SH-37	1010kg	1m	6m	50mm	16,100円
EA982SH-38	1010kg	1m	7m	50mm	16,900円
EA982SH-40	1010kg	1m	9m	50mm	18,600円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル(クロムメッキ)

ラチェット荷締機 (ドイツ)

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982CD-5	3300kg	0.46m	4.5m	75mm	32,000円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982AC-55	2500kg	1m	5m	75mm	39,000円
EA982AC-57	2500kg	1m	7m	75mm	43,100円
EA982AC-60	2500kg	1m	10m	75mm	49,200円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982ST-34	2540kg	1m	3m	75mm	37,300円
EA982ST-35	2540kg	1m	4m	75mm	39,400円
EA982ST-36	2540kg	1m	5m	75mm	41,400円
EA982ST-37	2540kg	1m	6m	75mm	43,500円
EA982ST-38	2540kg	1m	7m	75mm	45,500円
EA982ST-39	2540kg	1m	8m	75mm	47,600円
EA982ST-40	2540kg	1m	9m	75mm	49,600円
EA982ST-42	2540kg	1m	11m	75mm	53,700円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル(クロムメッキ)

[ワンタッチバックル式] 荷締ストラップ

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-52	20kg	2m	25mm	320円	
EA982BA-57	20kg	4m	25mm	530円	

●ベルト材質…ポリエステル
●樹脂バックル
●積荷の荷締め、固定用

[ワンタッチバックル式] 荷締ストラップ[OD色]

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-53	20kg	2m	25mm	320円	
EA982BA-58	20kg	4m	25mm	530円	

●ベルト材質…ポリエステル
●樹脂バックル
●積荷の荷締め、固定用

[カム式] 荷締ストラップ[OD色]

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-51	20kg	2m	25mm	320円	
EA982BA-56	20kg	4m	25mm	530円	

●ベルト材質…ポリエステル
●樹脂バックル
●積荷の荷締め、固定用

[カム式] 荷締ストラップ (アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-63	136kg	3.7m	38mm	2,440円	

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル
●荷物に傷をつけない保護カバー付

[カム式] 荷締ストラップ (アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-28A	90kg	4m	25mm	1,440円	

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

[カム式] 荷締ストラップ

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-83	50kg	3m	25mm	720円	
EA982BA-85	50kg	5m	25mm	810円	

●樹脂製バックルで軽量です
●ベルト材質…ポリエステル
●樹脂バックル

[カム式] 荷締ストラップ[OD色]

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-93	50kg	3m	25mm	730円	
EA982BA-95	50kg	5m	25mm	820円	

●樹脂製バックルで軽量です。
●ベルト材質…ポリエステル
●樹脂バックル

[カム式] 荷締ストラップ (アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-64A	91kg	4.6m	25mm	1,550円	

●荷物に傷がつかない保護カバー付
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

[カム式] 荷締ストラップ

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-122	10kg	2m	25mm	270円	
EA982BA-124	10kg	4m	25mm	390円	

●軽量の樹脂バックル仕様
●ベルト材質…ポリプロピレン
●樹脂バックル

[ステンレス製カム式] 荷締ストラップ

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-112	90kg	2m	25mm	1,080円	
EA982BA-114	90kg	4m	25mm	1,200円	
EA982BA-116	90kg	6m	25mm	1,360円	

●錆に強いステンレスバックル仕様
●ベルト材質…ポリプロピレン
●ステンレスバックル

[カム式] 荷締ストラップ

品番	使用荷重	ベルト長		ベルト幅	税抜価格
		固定側	調整側		
EA982BA-102	40kg	2m	19mm	390円	
EA982BA-104	40kg	4m	19mm	570円	

●ベルト材質…ポリプロピレン
●スチールバックル

カム式

- しめかた
調整ベルトを矢印の方向に強く引いて下さい。
- ほどきかた
解除レバーを押しながら調整側ベルトを矢印の方向に引いて下さい。

荷締機ベルトの長さ