

ボードリフター

(フランス)

- サイズ…140(W)×55(D)×595(H)mm
- ボード保持部…140×35mm
- 材質…スチール
- ボードの運搬にご使用下さい。



品番 EA984CE-1A 税抜価格 3,380円

ボードレバー(ドア調整用)

(フランス)



品番 EA984CE-2 税抜価格 3,130円

- サイズ…300×140×140(H)mm
- 持ち上げ部…140×25mm
- 材質…スチール
- ボードの持ち上げにご使用下さい。
- 丁番の付け替え時に

ボードホルダー

(フランス)

- サイズ…120×150×785(H)mm
- 材質…スチール
- ボードの固定にご使用下さい。



品番 EA984CE-3 税抜価格 5,150円

- 商品単体でボードを保持する事が可能です。

ボードトrolley

(フランス)

- 材質…スチール
- ボード保持部…250×55mm
- 軽量でコンパクト
- 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。



品番	サイズ	税抜価格
EA984CE-4	350(W)×105(D)×850(H)mm	7,400円

肩吊りモッコ



品番 EA520EZ-100 税抜価格 10,300円

- シートサイズ…1500×750mm
- ベルト長…2230mm
- ベルト幅…40mm
- 材質…キルティングマット(表面:ポリエステル綿、中身:反毛綿)
- 肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負担を軽減できます。
- アジャスター付でベルトの長さを調整できます。

ボードキャリアハンドル

(フランス)



品番	サイズ	税抜価格
EA984CE-5	140×116(H)mm	3,400円

- 材質…スチール ●重量…1.26kg (2個組価格)
- 2人用ボード運搬用ツール

ロープホイスト

(アメリカ)

- 写真のロープは付いておりません。
- 荷重の1/4の力で揚げられます
- 使用ロープ径…9.5~13mm
- 車径…φ75mm
- 重量…2.44kg
- 滑車…上部:2車 下部:2車
- 材質…フック:スチール 滑車:亜鉛メッキ



品番	使用荷重	揚程	税抜価格
EA987CH-6	270kg	6.64m (20mのロープを使用した場合)	19,800円

ロープホイスト

- ロープ径…8mm
- ロープ長…13m
- 車径…φ50mm
- 重量…2.2kg
- 滑車…上部:2車 下部:2車
- 材質…ロープ:クレモナフック:スチール
- 荷重の1/4の力で揚げられます。



品番	使用荷重	揚程	税抜価格
EA987CG-1	250kg	3m	13,000円

荷物運搬用シート



品番 EA520EZ-101 1230×1230mm 税抜価格 4,730円

- 材質…ポリプロピレン
- 手持ち用ベルト×4、片掛け用ベルト×4
- 荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬
- 災害ごみ等の運搬用に
- 水に強く破れにくい
- 枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。
- 汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。

ロープホイスト

- 荷重の1/4の力で揚げられます
- ロープ径…8mm
- ロープ長…20m
- 車径…φ60mm
- 重量…2.1kg
- 滑車…上部:4車 下部:4車
- ホイスト材質…スチール(亜鉛メッキ)
- ロープ材質…ポリプロピレン



品番	使用荷重	揚程	税抜価格
EA987CH-10	300kg	2.4m	6,600円

強力型フック付滑車

- 重量…-75A:1.7kg -100A:3.2kg -125A:5.0kg -150A:8.3kg -175A:12.0kg -200A:18.0kg -75B:3.0kg -100B:4.7kg -125B:8.0kg -150B:13.5kg -175B:17.5kg -200B:25.0kg



品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)	税抜価格
EA987HH-75A	0.5t	10 75 275	5,300円
EA987HH-100A	1.0t	12 100 318	6,620円
EA987HH-125A	1.5t	14 125 367	10,600円
EA987HH-150A	2.0t	18 150 438	16,200円
EA987HH-175A	3.0t	20 175 490	24,800円
EA987HH-200A	4.0t	22 200 575	32,400円

ベアリング入滑車

- 重量…-100B:1.8kg、-125B:3.5kg、-150B:5.1kg
- 材質…スチール
- 上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。




品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)	税抜価格
EA987HC-100B	1	~10 100 225	5,940円
EA987HC-125B	1.5	~12 125 305	8,030円
EA987HC-150B	2	~14 150 350	11,200円



強力型フック付滑車

- 重量…-75A:1.7kg -100A:3.2kg -125A:5.0kg -150A:8.3kg -175A:12.0kg -200A:18.0kg -75B:3.0kg -100B:4.7kg -125B:8.0kg -150B:13.5kg -175B:17.5kg -200B:25.0kg




1車			
品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)	税抜価格
EA987HA-75A	0.5	~10 75 300	5,300円
EA987HA-100A	1.0	~12 100 345	6,630円
EA987HA-125A	1.5	~14 125 395	10,600円
EA987HA-150A	2.0	~18 150 465	16,200円
EA987HA-175A	3.0	~20 175 530	24,800円
EA987HA-200A	4.0	~22 200 615	32,400円

2車			
品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)	税抜価格
EA987HA-75B	0.5	~10 75 300	7,690円
EA987HA-100B	1.0	~12 100 345	10,600円
EA987HA-125B	1.5	~14 125 395	17,900円
EA987HA-150B	2.0	~18 150 465	26,900円
EA987HA-175B	3.0	~20 175 530	34,500円
EA987HA-200B	4.0	~22 200 615	48,200円

強力型フック付滑車

- 重量…-75A:1.7kg -100A:3.2kg -125A:5.0kg -150A:8.3kg -175A:12.0kg -200A:18.0kg -75B:3.0kg -100B:4.7kg -125B:8.0kg -150B:13.5kg -175B:17.5kg -200B:25.0kg



1車			
品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)	税抜価格
EA987HH-75A	0.5t	10 75 275	5,300円
EA987HH-100A	1.0t	12 100 318	6,620円
EA987HH-125A	1.5t	14 125 367	10,600円
EA987HH-150A	2.0t	18 150 438	16,200円
EA987HH-175A	3.0t	20 175 490	24,800円
EA987HH-200A	4.0t	22 200 575	32,400円

2車			
品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)	税抜価格
EA987HH-75B	0.5t	10 75 275	7,690円
EA987HH-100B	1.0t	12 100 318	10,500円
EA987HH-125B	1.5t	14 125 367	17,900円
EA987HH-150B	2.0t	18 150 438	26,800円
EA987HH-175B	3.0t	20 175 490	34,500円
EA987HH-200B	4.0t	22 200 575	48,200円

フック付滑車

(ドイツ)

- とても頑丈なつくりになっています。
- 重量…-27:1.55kg、-31:2.69kg、-45:7.65kg
- 材質…スチール
- ベケット付



kleinsorg			
品番	使用荷重(kg)	サイズ(mm)	税抜価格
EA987HK-27	500	~12 75 270	4,680円
EA987HK-31	1000	~14 100 315	5,600円
EA987HK-45	1500	~20 150 450	12,700円

- 材質…スチール
- ベケット付
- スナッチタイプ
- スイベル式
- 替シーブ…EA987HP-1~6 (P.1670)

