

EA440BG-13～-100 ステンレス管用Uボルト

特長: ステンレス薄肉管用(SUモルコ管)
 ステンレス薄肉管の性格上、Uボルトの締めすぎにご注意ください
 耐熱常温100℃(試験データ-150℃×24時間異常なし)
 最大締めトルク19.6Nm(200kgf・cm)
 絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質
 新世代の条件の厳しい配管施工に最適

材質: 表面絶縁コーティング処理
 電気亜鉛めっき仕上
 被膜色…ブルー
 赤色プレート…ポリプロピレン

サイズ:

(単位: mm)	径称(A)	適合管 外径	ねじ径
EA440BG-13	SU-13	15.88	M 6
EA440BG-20	SU-20	22.22	
EA440BG-25	SU-25	28.58	
EA440BG-30	SU-30	34.00	M 10
EA440BG-40	SU-40	42.70	
EA440BG-50	SU-50	48.60	
EA440BG-60	SU-60	60.50	
EA440BG-75	SU-75	76.30	
EA440BG-80	SU-80	89.10	
EA440BG-100	SU-100	114.30	

~~廃番~~
~~廃番~~

(単位: mm)	C	X	W	L	P	S
EA440BG-13	15	φ7×12L	51	41	24	35
EA440BG-20			58	48	31	
EA440BG-25			64	54	37	
EA440BG-30	25	φ11×20L	92	65	47	
EA440BG-40			101	74	56	
EA440BG-50			107	80	62	
EA440BG-60			119	92	74	
EA440BG-75			135	108	90	
EA440BG-80			148	121	103	
EA440BG-100			173	146	128	

~~廃番~~
~~廃番~~

