

詳細表示

このページのURL : <https://www.esco-net.com/wcs/escort/items/ItemDetail/EA153AH->品番 : **EA153AH-2B**

品名 : Rc 1/4" F.R.L.ユニット

ウェブカタログ画像



画像はEA153AH-4Bです



資料

取扱説明書
(日本語)

仕様

取付ねじ	Rc1/4"	最高使用圧力	1MPa
調整圧力範囲	0.049~0.97MPa	使用温度	5~60℃
オイル容量	125ml	重量	440g
排出方法	コック式	フィルター	5μm
面間	240mm		

追加説明

カタログ価格 **12,000 円** (税抜) / 13,200 円 (税込)在庫数 **最新在庫 : 14** (2023/08/03 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 個

バリエーション一覧

[EA153AH-2B Rc 1/4" F.R.L.ユニット](#)[EA153AH-3B Rc 3/8" F.R.L.ユニット](#)[EA153AH-4B Rc 1/2" F.R.L.ユニット](#)

その他関連

部品 [EA153AD-2 : Rc 1/4" エアフィルター](#)**ご注意 : 商品をご購入いただく前にご一読下さい。**

<商品について>

取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く) 又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

<サイズについて>

表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

<カラーについて>

掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

<重量物の別途費用について>

組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

