

詳細表示

このページのURL : <https://www.esco-net.com/wcs/escort/items/ItemDetail/EA501AE->品番 : **EA501AE-10**

品名 : 3本組 ボールジョイントロックナットレンチ

ウェブカタログ画像



資料

メーカー取扱説明書
(日本語)

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ATS8013
<セット内容> 3本組セット サイズ	ロングタイプの緩め専用 レンチ : 17×19mm 12.7sq.差込角付きの締付 専用レンチ : 17mm、 19mm	全長(mm)	400、129、131
用途	ボールジョイントのロック ナットの取付け、取外 し		

ロングタイプの緩め専用レンチと1/2"差込角付の締付専用レンチ2サイズをセット

緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適

口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能

緩め専用レンチは、力が入るロングタイプを採用。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保。

締付専用レンチは1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長100mmで、トルク換算が容易に行えます

追加説明

カタログ価格 **11,800 円** (税抜) / 12,980 円 (税込)在庫数 **最新在庫 : 1** (2023/08/03 16:27現在)

商品入数 1 販売単位 St

その他関連

セット商品 EA501AE-11 : 17x19mm ボールジョイントロックナットレンチ(緩め用)

セット商品 EA501AE-12 : 17mm ボールジョイントロックナットレンチ(締付用)

セット商品 EA501AE-13 : 19mm ボールジョイントロックナットレンチ(締付用)

ご注意 : 商品をご購入いただく前にご一読下さい。

<商品について>

取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く) 又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

<サイズについて>

表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

