

ウェブカタログ画像



資料

チラシ



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	307-S1
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> ●ラチェットドライバー ハンドル：58mm×1本 ●強力マグネットホルダー ●(+)ビット：#1・#2・#3 ●(-)ビット：6mm ●六角レンチ：H2.5・H3・H4・H5・H6 ●ヘクスローブ：T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみジリ止め無) ●ボックス：H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13 ●タフケース 	サイズ (W×D×H)mm	190×135×65
重量(g)	636	材質	<ul style="list-style-type: none"> ●ラチェットドライバー ハンドル：TPE、PP、ABS、合金鋼、ネオジム磁石 ●マグネットホルダー：銅合金、特殊合金鋼、アルニコ磁石 ●ビット：合金鋼 ●タフケース：PP
送り角度	5度	ギア数	72

豊富なビットとマグネットホルダー付。持ち運びに便利なセット組。

ギア数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構

狭い箇所にも便利なスターピータイプ

片手でスイッチの切替OK（正転、逆転、固定）

切替誤作動が起きにくいスイッチ形状

溝付で脱着簡単な溝付超短ビット

全28サイズのネジに対応

ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き

1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース

バックルを付け替えて開け方2種類

追加説明

カタログ価格

8,130円 (税抜) / 8,943円 (税込)

在庫数

最新在庫：1 (2023/08/03 14:47現在)

商品入数

1

販売単位

SET

ご注意：商品をご購入いただく前にご一読下さい。