

詳細表示

このページのURL : <https://www.esco-net.com/wcs/escort/items/ItemDetail/EA580F-11>品番 : **EA580F-11**品名 : 0.2-16mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパー(自動調整)

ウェブカタログ画像



資料

RoHS



仕様

能力(より線)	0.2~16.0mm <sup>2</sup>	全長	160mm
カッター能力	φ3.0mm		
AWG24-5			
自動調整式			
ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付			
必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。			
安全ロック付(収納時)			
落下防止具取付穴付			

追加説明

カタログ価格

**10,600 円** (税抜) / 11,660 円 (税込)

在庫数

**最新在庫 : 9** (2023/08/03 16:37現在)

商品入数

1

販売単位

個

バリエーション一覧

EA580F-11 0.2-16mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパー(自動調整)

EA580F-12 替刃(EA580F-11用/2枚)

その他関連

部品

EA580F-1 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580F用/2枚)

ご注意 : 商品をご購入いただく前にご一読下さい。

&lt;商品について&gt;

取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く) 又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

&lt;サイズについて&gt;

表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

&lt;カラーについて&gt;

掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

&lt;重量物の別途費用について&gt;

組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

