

ウェブカタログ画像





資料

メーカー取扱説明書
(日本語)



メーカー	エンペックス気象計 (EMPEX)	型番	TD-8262
測定範囲	温度：-9～60℃ 湿度：20～90%RH	分解能	温度：0.1℃（-9～60℃） 湿度：1%RH（20～90%RH）
測定精度	温度：±1.5℃（0～45℃） 湿度：±6%RH（25℃、60%RH）	機能	温度、湿度、電波時計、スヌーズ付アラーム、カレンダー
電源	ACアダプター（付属）またはバックアップ用単3電池×2本（別売）	サイズ	235（W）×49（D）×92（H）mm
重量	401g（電池含む）	計測間隔/単位	約1分/温度：0.1℃ 湿度：1%
時間制度	電波受信しない時：平均月差±30秒（温度25℃で使用时） 電波受信した直後：±1秒	時刻表示形式	12時間/24時間表示選択
標準電波	東（E）福島送信所/西（W）九州送信所 自動選択	受信時刻	0時、4時、8時、12時、16時、20時（1日6回） 手動受信は随時可 受信に失敗した場合は1時間毎に24時間断続ON/OFF切替可
アラーム	電子音、約4分後オートストップ、約5分間スヌーズ	カレンダー	2000年～2099年まで対応、うるう年も自動
材質	本体：ABS樹脂 カバー：ガラス		

時刻・日付合わせ不要のアラーム電波時計付きのデジタル温度・湿度計です。

時刻、カレンダー同時表示。

グラデーションカラーチェンジ。鮮やかでカラフルな文字

数字の色を自動で色が変わるグラデーションモードとお好きな色で止めることができる固定モードが2種類をお選びいただけます。

明るさ6段階切替機能（夜間でも明るすぎない）

卓上用

※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。

追加説明			
------	--	--	--

カタログ価格	11,300 円（税抜） / 12,430 円（税込）		
在庫数	最新在庫：0 （2023/08/03 16:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個

ご注意：商品をご購入いただく前にご一読下さい。