

品番 : **EA812JK-36B**

品名 : DC48V→DC12V/10A コンバーター



資料

メーカー取扱説明書
(日本語)



仕様

メーカー	デルタ	型番	D-1645
重量(g)	455	防水性能	本体：IP55相当(※防滴仕様)、 カプラー：非防水(※必要に応じて防水処理してください。)
入力電圧	DC48V(36～60V)	サイズ(mm)	120×45×86(H)
入力方式	ターミナル接続	出力電圧×定格出力	DC12V×10A(長時間の場合：8A) (72V電源の直接使用不可)
ターミナル結線			
バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。			
短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。			

追加説明	
------	--

カタログ価格	13,800 円 (税抜) / 15,180 円 (税込)		
在庫数	最新在庫 : 2 (2023/08/03 15:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個

ご注意：商品をご購入いただく前にご一読下さい。

＜商品について＞
取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。（一部メーカー直送品を除く）又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

＜サイズについて＞
表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

＜カラーについて＞
掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

＜重量物の別途費用について＞
組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

