

詳細表示

このページのURL : <https://www.esco-net.com/wcs/escort/items/ItemDetail/EA813DT-2A>品番 : **EA813DT-2A**

品名 : AC100V/320W(1/2"DR) 電動インパクトレンチ

ウェブカタログ画像



仕様

| | | | |
|---------|--|----------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | IW-2000 |
| 電源 | AC100V・320W | 回転数 | Highモード：0～3, 100rpm Lowモード：0～2, 600rpm |
| 打撃数 | Highモード：0～3, 200回/分 Lowモード：0～2, 500回/分 | サイズ | 72.5×233×205mm |
| 重量 | 1.5kg | コード長 | 5m |
| 付属品 | ソケット：19mm、21mm×各1個(L=80mm ロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース | 替カーボンブラシ | EA813RA-6 |
| 締付能力 | 普通ボルト：M10～M16 高力ボルト：M10～M16 | 電流 | 3.5A |
| ソケット差込口 | 12.7mm(四角ドライブ) | 振動3軸合成値 | 6.6m/s2 (EN60745-2-2に基づき測定) |
| 材質 | PAその他金属 | | |

ボルト・ナットの締付け、ゆるめに

薄口ロングタイプソケット付 (19・21mm)

2段階トルク調節

暗所での作業をアシストするLEDライト付

LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替

追加説明

資料

| | |
|-----------------|--|
| カタログ | |
| メーカー取扱説明書 (日本語) | |

カタログ価格 **23,500 円** (税抜) / 25,850 円 (税込)在庫数 **最新在庫：1** (2023/08/03 14:29現在)

商品入数 1 販売単位 台

ご注意：商品をご購入いただく前にご一読下さい。