

ケーブルストリッパーセット

(ドイツ)



品番	ケーブルサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA580WE	φ4~16mm φ8~28mm (0.5-0.75-1.5-2.5-4.0-6.0mm) (3個組)	6,210円	6,831円

- 工具袋付
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番	ケーブルサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA580WE-16	φ4~16mm	1,470円	1,617円
EA580WE-28	φ8~28mm	1,470円	1,617円
EA580WE-16A	替刃	400円	440円

- 軽く扱いやすく、切れ味バツグン
- 全長…130mm ●本体1枚付属


ワイヤーストリッパー

(ドイツ)

品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA580WG	0.5-0.75-1.5-2.5-4.0-6.0mm	3,750円	4,125円

- 軽く扱いやすく、切れ味バツグン
- 全長…150mm
- カッター能力…φ2.6mm以下

ケーブルストリッパー



品番	ケーブルサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA580WE-1	φ4~28mm	1,740円	1,914円
EA580WE-16A	替刃	400円	440円

- フックナイフ付
- 全長…170mm

ケーブルストリッパー(フックナイフ付)

(ドイツ)

品番	ケーブルサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA580WF	φ8~13mm	3,360円	3,696円
EA580WF-1	替刃	1,280円	1,408円

- 全長…125mm
- ワイヤーストリッパー付
(0.5-0.8-1.5-2.5-4.0-6.0mm)
- フックナイフ付

ワイヤーストリッパー

(ドイツ)



品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA580F	0.2~6.0mm	3,480円	3,828円
EA580F-1	替刃(2枚)	1,060円	1,166円

- 線径による刃先の調整は不要です
- 全長…175mm
- ワイヤーカッター(外径2mm)付

ストリッパーセット

(ドイツ)



品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA580WE-100A	ケーブル: φ4~28mm ケーブル: φ8~13mm 同軸: φ4.8~7.5mm ワイヤー: 0.2~6.0mm (4本組)	11,000円	12,100円

- 携帯に便利なアタッチメントタイプの樹脂ケース付
- ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。

ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番	ケーブルサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA580W	φ4~12mm	2,610円	2,871円

- 縦割りができます。
- 全長…138mm


ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番	ケーブルサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA580WA	φ4~28mm	6,020円	6,622円
EA580WA-1	替刃	930円	1,023円

- 軽く扱いやすく、切れ味バツグン
- 全長…160mm

ケーブルストリッパー



品番	ケーブルサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA580WE-3	φ4~28mm	1,970円	2,167円

- フックブレード付
- 全長…140mm

ケーブルストリッパー



品番	ケーブルサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA580WE-4	φ4~28mm	2,470円	2,717円

- 軽く扱いやすく、切れ味バツグン
- 全長…140mm
- ワイヤーストリッパー付(0.5-0.75-1.5-2.5-4.0-6.0mm)

ワイヤーストリッパー

(ドイツ)

品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA580WB	0.5~6.0mm	2,780円	3,058円
EA580WB-1	替刃	870円	957円

- 全長…160mm ●カッター能力…6.0mm

絶縁ワイヤーストリッパー

(ドイツ)



品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA580FV	0.2~6.0mm	3,730円	4,103円
EA580F-1	替刃(2枚)	1,060円	1,166円

- 1000V絶縁 ●全長…165mm

VVF(VA線)ワイヤーストリッパー

(アメリカ)

品番	能力(VVF線)	価格	税込価格 (10%)
EA580DK-1	1.6mm(2心・3心)	2,860円	3,146円
EA580DK-2	2.0mm(2心・3心)	2,650円	2,915円

- 先端はプライヤー型
- 全長…160mm ●バネ付

VVF(VA線)ワイヤーストリッパー



品番	能力(VVF線)	価格	税込価格 (10%)
EA580ED-5	1.6mm(2心・3心) 2.0mm(2心・3心)	12,300円	13,530円
EA580ED-5B	替刃	2,300円	2,530円

- ガイド機構により、楽に剥け、便利な目安ゲージ付。
- 軽量で握り幅が小さいので持ちやすいです。

VVF(VA線)ワイヤーストリッパー



品番	能力(VVF線)	価格	税込価格 (10%)
EA580EE-6	1.6mm(2心) 2.0mm(2心)	3,790円	4,169円
EA580EE-7	1.6mm(3心) 2.0mm(3心)	3,790円	4,169円

- 全長…180mm
- エゴ電線対応

IV線ワイヤーストリッパー



品番	能力(IV線)	価格	税込価格 (10%)
EA580EE-3	1.25-2.0・3.5-5.5-8.0mm	3,540円	3,894円
EA580EE-4	8.0-14.0mm	6,420円	7,062円

- 全長…180mm
- ストッパー付
- エゴ電線対応(EE-3のみ)

VCTF線ワイヤーストリッパー



品番	能力(VCTF線)	価格	税込価格 (10%)
EA580EE-8	0.75mm(2心・3心・4心)	3,950円	4,345円
EA580EE-9	1.25mm(2心・3心・4心)	3,950円	4,345円

- 全長…180mm

ワイヤーストリッパー



品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA580AG-2	0.2~6mm	2,580円	2,838円

- 全長…190mm
- カッター能力…2.0mm

VVF(VA線)ケーブルストリッパー

品番	能力(VVF線)	価格	税込価格 (10%)
EA580EC	1.6~2.0mm(2心) 1.6mm(3心)	4,400円	4,840円
EA580EC-1	替刃	1,540円	1,694円

- VVF線(ビニールシース平形)専用
- 全長…170mm ●エゴ電線対応
- 電気工事士技能試験対応

VVF(VA線)ワイヤーストリッパー



品番	能力(VVF線)	価格	税込価格 (10%)
EA580ED-4B	φ1.6mm(2心・3心) φ2.0mm(2心・3心)	11,000円	12,100円
EA580ED-14B	替刃	1,930円	2,123円

- 調整ダイヤルで材料の硬さバラつきなど、各種メーカーに対応
- スライドガイド機構で横ズレを防止し、きれいな切り口で加工できます。

VVF(VA線)ワイヤーストリッパー



品番	能力(VVF線)	価格	税込価格 (10%)
EA580ED-21	φ1.6mm(2心・3心) φ2.0mm(2心・3心)	12,700円	13,970円
EA580ED-22	替刃	2,160円	2,376円

IV線・CV線ワイヤーストリッパー



品番	能力(IV線・CV線/600V)	価格	税込価格 (10%)
EA580EG	14-22・38-60mm	3,790円	4,169円

- 全長…194mm

[エナメル]ワイヤーストリッパー



品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA580KA-20	φ0.6mm	2,030円	2,233円

- ニスコーティングされている銅線用
- 全長…120mm

ワイヤーストリッパー



品番	能力(単線)	価格	税込価格 (10%)
EA580AF-3	0.2~6mm	2,270円	2,497円

- 全長…170mm

ワイヤーストリッパー



品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA580SA	0.8-1.0-1.3-1.6-2.0-2.6mm	1,950円	2,145円

- 全長…117mm