

裸端子・スリーブ用圧着ペンチ

圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538JG-2	22-38-60	630	26,300円	28,930円

- JIS対応品
- JISマーク付なので、官公庁指定工事に使用可能。
- 裸圧着端子・スリーブ用
- 成形確認機構内蔵で、適正な圧着ができるまでダイヤが開きません。

圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538A	1.25-2.0-3.5-5.5-8.0	275	5,680円	6,248円

- JIS対応品
- 裸圧着端子・スリーブ用
- 3.5mmの圧着は5.5mmの表示しているところで行って下さい。
- JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。

圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538E	2.0-3.5-5.5-8.0-14.0	300	11,700円	12,870円

- JIS対応品
- 裸圧着端子・スリーブ用
- 3.5mmの圧着は5.5mmの表示しているところで行って下さい。
- JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。

圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538KR-33	0.5-1.5-1.5-2.5-4.0-6.0-6.0-10.0	200	33,500円	36,850円

- 力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
- 裸圧着端子・スリーブ用


圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538JA	1.25-2.0-5.5	176	5,600円	6,160円
EA538JE	1.25-2.0-5.5-8.0	235	6,600円	7,260円
EA538JF	1.25-2.0-5.5-8.0-14	243	8,800円	9,680円

- JIS対応品
- 裸圧着端子・スリーブ用
- JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能。


圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538A-2	1.25-2.0-3.5-5.5-8.0	275	6,550円	7,205円

- JIS対応品
- 裸圧着端子・スリーブ用
- 3.5mmの圧着は5.5mmの表示しているところで行って下さい。
- JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。

圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538E-2	2.0-3.5-5.5-8.0-14.0	300	12,300円	13,530円

- JIS対応品
- 裸圧着端子・スリーブ用
- 3.5mmの圧着は5.5mmの表示しているところで行って下さい。
- JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。

圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538JF-2	5.5-8-14-22	330	11,200円	12,320円
EA538JG	8-14-22-38	334	12,000円	13,200円

- JISマーク付なので、官公庁指定工事に使用可能。

絶縁端子・スリーブ用圧着ペンチ

圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538JJ	0.5-1.25-2.0-3.5	175	6,170円	6,787円
EA538JB	1.25-2.0-3.5-5.5	176	5,950円	6,545円

- 裸圧着端子・スリーブ用

圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538AA-1	0.3/0.5-1.25-2.0	241	15,000円	16,500円

- 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用


圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538JD	0.3-0.5-1.25-2.0	183	9,100円	10,010円
EA538JH	1.25-2.0-5.5	244	10,700円	11,770円

- 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

圧着ペンチ(リングスリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538F	特小・小・中・大	290	6,400円	7,040円

- クロムメッキ仕上げ

リングスリーブ用圧着ペンチ

圧着ペンチ(リングスリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538JL	特小・小・中	181	5,760円	6,336円
EA538JM	特小・小・中・大	242	5,930円	6,523円

- JISマーク付なので、官公庁指定工事に使用可能。
- リングスリーブ用
- 電気工事士技能試験必須工具

圧着ペンチ(リングスリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538KH-11	1.5-2.5-4.0-6.0-10	220	19,900円	21,890円

- この原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です
- リングスリーブ用
- 仕上げ…磨き

圧着ペンチ(リングスリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538KR-31	1.5-2.5-4.0-6.0-10.0	250	33,500円	36,850円

- 力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます

圧着ペンチ(リングスリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538F-2	特小・小・中・大	290	7,340円	8,074円

- JIS対応品
- リングスリーブ用
- 仕上げ…F:黒染め
- JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。
- 電気工事士技能試験必須工具

差込端子用圧着ペンチ

圧着ペンチ(差込端子用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538CD	0.5-1.0-1.0-2.5-4.0-6.0	260	4,100円	4,510円

- ロック機能付き。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。
- タブ6.3mm幅端子用

圧着ペンチ(差込端子用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538KG-4	0.1-0.25-0.5-1.0-1.5-2.5	250	22,900円	25,190円
EA538KG-5	0.5-1.0-1.5-2.5-4.0-6.0	260	22,900円	25,190円

- この原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です
- 仕上げ…磨き

圧着ペンチ(差込端子用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538KH-13	0.1-0.25-0.5-1.0-1.5-2.5	220	23,350円	25,685円
EA538KH-14	0.5-1.0-1.5-2.5-4.0-6.0	220	23,350円	25,685円

- この原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です
- 仕上げ…磨き

圧着ペンチ(差込端子用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538KH-1	0.1-0.5-0.5-1.0-1.0-1.5	195	29,000円	31,900円

- この原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です
- プラグコネクター用(コネクター幅:2.8-4.8mm)

圧着ペンチ(連鎖型端子用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA538CB	0.75-1.25-2.0	270	29,200円	32,120円

- 連鎖型圧着端子(ギボシ端子)用

圧着マーク対応表

	裸端子		リングスリーブ
	絶縁被覆付圧着端子		連鎖型端子(オープンパレル端子)
	絶縁被覆付閉端接続子		フェールル端子
	差込端子		圧着スリーブ

関連商品は
こちら!
圧着端子・スリーブ
P.1304 ~