

ガソリン携行缶 (KHK適合品)

● 消防法適合品、KHK規格適合品



品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA991HB-61A	5ℓ	400×250×130(H)	3,900円	4,290円
EA991HB-62A	10ℓ	400×250×195(H)	4,500円	4,950円
EA991HB-63A	20ℓ	430×315×260(H)	5,900円	6,490円

● 材質…SPC(冷間圧延鋼板) ● 板厚…0.8mm
● 重量…-61A:1.7kg、-62A:2.2kg、-63A:3.1kg
● プラスチックノズル付
● 積重ね対応品

[[日EA991HB-41用] 替給油ノズル

品番	型番	価格	税込価格(10%)
EA991HB-141	C-6	1,200円	1,320円

ガソリン携行缶 (UN・KHK適合品)

● 消防法適合品、UN・KHK規格適合品



品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA991HB-105	5ℓ	402×252×146(H)	4,960円	5,456円
EA991HB-110	10ℓ	402×252×191(H)	5,580円	6,138円

替部品

品番	名称	価格	税込価格(10%)
EA991HB-131	給油口キャップ	840円	924円
EA991HB-132	ガス抜き調整ねじ	690円	759円
EA991HB-133	給油ノズル口金	980円	1,078円
EA991HB-134	給油ノズル	530円	583円

● 材質…SPC(冷間圧延鋼板) ● 板厚…0.8mm
● 重量…-105:1.8kg、-110:2.05kg
● プラスチックノズル付 ● 金属製ノズル取付金具

ガソリン携行缶 (UN・KHK適合品)

● 消防法適合品、UN・KHK規格適合品



品番	容量	サイズ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA991HB-120	20ℓ	430×307×257(H)	1台	5,770円	6,347円
EA991HB-124	20ℓ	430×307×257(H)	4台	19,800円	21,780円

替部品

品番	名称	価格	税込価格(10%)
EA991HB-131	給油口キャップ	840円	924円
EA991HB-132	ガス抜き調整ねじ	690円	759円
EA991HB-133	給油ノズル口金	980円	1,078円
EA991HB-134	給油ノズル	530円	583円

● 材質…SPC(冷間圧延鋼板) ● 板厚…0.8mm
● 重量…3.18kg
● プラスチックノズル付 ● 金属製ノズル取付金具

一斗缶用ノズル

● サイズ…φ40mm



品番 EA991JL-140 価格 550円 税込価格(10%) 605円

● 材質…ポリエチレン
● 油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。

丸缶用スタンド

● 丸型20ℓ缶用
● 缶用ノズル付
● 写真の缶は付属していません。



品番 EA520W-6 価格 7,580円 税込価格(10%) 8,338円

● サイズ…410(W)×380(D)×500(H)mm
● 缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。

ドラムキャリアー



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格(10%)
EA520W-2	200kg	20,000円	22,000円
EA520W-201	替キャスター(1個)	2,160円	2,376円

● 荷台サイズ…φ610×100(H)mm
● 重量…6.5kg ● 全高…144mm
● キャスター径…75mm
● 材質…スチール製
● ドラム缶の運搬、保管に便利

ドラム缶ドーリー

(アメリカ)



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格(10%)
EA520W-4	408kg	25,000円	27,500円
EA520W-401	替キャスター(1個)	1,950円	2,145円

● 5輪キャスターで運搬性に優れています。
● 30・50ガロンドラム缶用
● サイズ…φ610×180(H)mm
● 材質…プラスチック(格子補強部分はポリプロピレン)
● スイベルキャスター…φ70mm×5個付

ドラム缶ドーリー

(アメリカ)



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格(10%)
EA520W-12	408kg	19,600円	21,560円

● 運搬時にキャスターが周りに当たりません。
● 55ガロンドラム缶用
● サイズ…φ610×152(H)mm
● 重量…10kg
● キャスター径…75mm
● 材質…スチール

角缶用スタンド

● 角型16ℓ・18ℓ缶用
● サイズ…410(W)×400(D)×500(H)mm
● 缶用ノズル付
● 缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
● 写真の缶は付属していません。



品番 EA520W-7 価格 9,680円 税込価格(10%) 10,648円

ドラム缶ドーリー [ステンレス製]

(アメリカ)



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格(10%)
EA520W-14	453kg	58,500円	64,350円

● 運搬時にキャスターが周りに当たりません。
● 55ガロンドラム缶用
● サイズ…φ610×152(H)mm
● 重量…9.5kg
● キャスター径…75mm
● 材質…ステンレス
● クリーンルーム内での作業に最適です。

ドラム缶ドーリー

(ドイツ)



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格(10%)
EA520W-10	250kg	29,000円	31,900円
EA520W-101	ブルーキチンキャスター(1個)	2,870円	3,157円
EA520W-102	ブルーキチンキャスター(1個)	2,410円	2,651円

● 付属のストラップでドラム缶を固定して運搬できます。
● 15・55ガロンドラム缶用
● サイズ…φ610×914(H)mm ● 重量…15.6kg
● キャスター径…φ80mm ● 材質…スチール
● 荷締めストラップ付

ドラムトラック

(アメリカ)



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格(10%)
EA520WB-8	360kg	85,500円	94,050円
EA520WB-108	φ254mm替車輪(1個)	6,950円	7,645円
EA520WB-208	φ89mm替車輪(1個)	6,770円	7,447円

● 荷物の運搬時とドラム缶の運搬時で2パターンの傾け方が可能です。
● 30・55ガロンドラム缶用
● 全高…1219mm
● 全幅…488mm
● 車輪径…前輪:φ254mm(セミニューマチック車)、後輪:φ89mm(ポリオレフィン車)
● 重量…30kg
● 材質…スチール
● 荷台があるので荷物も運搬できます。
● 荷台サイズ…355(W)×198(D)mm

ドラムトラック

(アメリカ)



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格(10%)
EA520WB-7	450kg	68,000円	74,800円

● 後輪がスイベル式で小回りがききます
● 55ガロンドラム缶用

▲ガソリン(軽油)の保管上のご注意

- ガソリン(軽油)は引火性(着火性)の高い危険物です。火の気が無く、温度変化の少ない、直射日光を避けた安全な場所で保管して下さい。
- 小出し分け等して空気(酸素)に触れる機会が多いと、品質の変化が早まりますので、できるだけ1回に補給して下さい。
- ガソリン(軽油)を長期間保管すると品質が変化する事があります。
- 品質が変化するると燃料としての役割がなくなりますので、早めに使用して下さい。
- 携帯缶が空になったらと言って「裸火」は絶対に近づけないで下さい。
- 車に搭載できるのは、金属製の携帯缶で、最大20ℓまでです。
- 車に搭載する場合には、携帯缶をしっかりと固定して下さい。
- 車に搭載した携帯缶から給油する場合には、車から携帯缶を地面に降ろし、しっかりと接地したことを確認してから給油して下さい。
- 携帯缶に給油する場合には、給油する前に給油口より携帯缶内部の状態を確認し、錆等発生している場合には携帯缶の使用を中止して下さい。


荷締め機 P.1181 へに掲載しています。



[[日EA520CC-1用] 替キャスター(1個)

品番	型番	価格	税込価格(10%)
EA520CC-101	TC0121CASTER	400円	440円

参考寸法(目安)



55ガロン(208ℓ)ドラム缶 φ580×890mm
30ガロン(113ℓ)ドラム缶 φ460×700mm

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。