

金属磨き液(ピカール液)

弱アルカリ性

- 乳白色液状金属磨き(研磨材入)
- アルミ、ステンレス、真ちゅう、金物、自動車バイク等の金属部分に適しています。

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA922AJ-110	180g	400円	440円
EA922AJ-111	300g	470円	517円
EA922AJ-112	500g	670円	737円

金属磨きクリーナー

- 研磨材入
- 油性煉り状なので、液状タイプでは落ちにくい頑固な汚れに最適

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA922AJ-122	250g	670円	737円

●金属製品の研磨・キズ取り、精密機器・バルブ等のすり合わせに。

ラストリムーバー

酸性

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA920F	420ml	1,190円	1,309円
EA920F-4	1ガロン	6,300円	6,930円

- 鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に
- 鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2~3倍に希釈

シャーシーコート

- 車体下面の塩害や錆からの保護。2~3回重ね塗り、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
- 水性タイプ
- 乾燥時間... 20~30分(気温20℃)
- 塗布面積... 1.5~2㎡(1回塗時)/本

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA942BC-1	420ml	常温	黒	630円	693円
EA942BC-2	420ml	常温	透明	630円	693円

スプレーラッセン

- 鉄の表面を黒染めします。
- 艶消しタイプ

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920DF-1	420ml	400℃以下	黒	1,800円	1,980円

シリコンオイルスプレー

- スプレー式
- 一般用表面保護、潤滑、離型剤
- ジメチルシリコンオイル
- ゴム、プラスチック、金属、鋳物用
- 成型材料を汚したり、傷めたりしません。

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AF-10	420ml	0~40℃	無色	1,080円	1,188円

金属磨きクリーナー

●研磨材入

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA922AJ-121	150g	500円	550円

- ステンレス製品、その他の金属製品等の汚れ落としと光沢出しに最適です。

多目的錆取り剤

中性

- 化学床タイル、アルミ、ステンレスに付着した錆を除去します。

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA920KB-2	500ml	2,300円	2,530円

シリコンブスプレー

- 金属、プラスチック、ゴム、木、紙等の滑走、金型等の離型に
- 耐熱性に優れ、ツヤ出し・防水にも効果を発揮
- シリコン系
- 無溶剤タイプ

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AE-18	420ml	-50~200℃	透明	460円	506円

シャーシー用スプレー

- 速乾性で作業性に優れます。
- 塗布目安...2.0ℓ乗用車:1~2本
- シャーシー用

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA942BD-7	420ml	常温	黒	720円	792円

ベルト鳴き止めスプレー

- 缶を逆にしても使用できます。
- 自動車、各種機械類のゴムベルトの鳴き止め、すべり止めに
- ゴムベルトの劣化・硬化の防止に

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920BB-8	220ml	-15~160℃	無色透明	980円	1,078円

ラバー保護スプレー

- ラジエーターホース、エンジンルーム内のベルト類等、各種ゴム類パーツの硬化やひび割れ、劣化防止
- 各種ゴム製ベルトの鳴き止めにも効果があります。

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920BB-10	300ml	-40~120℃	無色透明	1,000円	1,100円

ステンレス・アルミクリーナー

アルカリ性

- ステンレス、アルミ、クロムメッキ製品についた汚れをきれいに落とし、艶を出します。

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA922FL	100ml	680円	748円

錆転換剤

酸性

(アメリカ)

品番	内容量	耐熱温度	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AJ-12	236ml	120℃	乳白色	1,900円	2,090円

- ★5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。
- 塗料の下塗り剤として使用可能
- 船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。

シリコンブスプレー

- 金属、プラスチック、ゴム、木、紙等の滑走、金型等の離型に。
- 卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。
- 耐水・耐熱性に優れ、水や熱にさらされる箇所でも長期間効果が持続します。
- シリコン系
- 無溶剤タイプ

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AE-19	420ml	-50~200℃	透明	1,000円	1,100円

アンダーコートスプレー

- タイヤハウスや下回り各部に
- クッション性のある厚い塗膜ができます。
- 石や砂利のはねによる傷、海岸地方の塩害等の防止に

品番	内容量	耐熱温度	色	価格	税込価格 (10%)
EA922AB-66	420ml	80℃	黒	1,560円	1,716円

ベルトワックススプレー

- 革、Vベルトのスリップ止めに

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920SE	220ml	5~35℃	褐色	1,260円	1,386円

耐熱テフロンコート

- 各種金属、セラミックス、ガラス等のフッ素樹脂コーティング。
- 200~250℃で60分焼付硬化させます。

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920DC-3	420ml	270℃以下	半透明	4,800円	5,280円

ステンレス錆取りクロス&後処理スプレー

酸性

- 内容... サビ取りクロス(125枚)、後処理スプレー(1ℓ)、専用ゴム手袋
- クロスサイズ...150×275mm
- ステンレスに付着した頑固なサビやしみ、白く残ったムラもきれいにふき取れます。

品番	価格	税込価格 (10%)
EA922AJ-100	11,800円	12,980円

錆転換剤

酸性

- 鉄に発生する赤錆を化学的に安定した黒錆へ変化させ、安定させます。
- 赤錆の発生している鋼類、クレーン等できない赤錆部分に
- 防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AL-10	2ℓ	0~40℃	乳白色	31,700円	34,870円

シリコンオイルスプレー

- 速乾性があり、べたつきが少なく潤滑性に優れています。
- 素材を傷めにくい無溶剤タイプ
- 数回、引き出し、大工道具、釣り具、自転車、家庭用品に
- 離型・防錆・艶出し等の相乗効果があります。
- ドライタイプ

品番	内容量	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AF-18	420ml	無色	620円	682円

シリコンワニススプレー

- 200℃で使用可能な透明絶縁防湿剤。
- 電気機器の耐湿絶縁仕上用、研究室用。
- 超高圧装置の高絶縁仕上、ファインデグラフィ、X線発生装置等
- ガラス、配電盤、スイッチ、ソケット類の防湿処理、撥水処理

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920DE-3	300ml	-50~200℃	透明	1,800円	1,980円

テフロンコート

- 乾燥被膜のテフロン長期すべり剤。
- 機械の潤滑や製品滑り用、潤滑油を使えない場所の潤滑に

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920DC-2	420ml	-20~80℃	半透明	3,600円	3,960円

コーティングスプレーはP.1407に掲載しています。

