

デジタルクランプメーター



- 小型軽量でAC/DC両用タイプ
- 直流電圧…419.9m/4.199/41.99/419.9/600V
- 交流電圧…4.199/41.99/419.9/600V
- 直流・交流電流…100.0/1000A
- 抵抗…419.9Ω~41.99MΩ
- 導通…419.9Ω
- クランプ内径…35mm
- 電源…CR2032×1個(付属)

品番	EA708AB-4	価格	24,000円	税込価格(10%)	26,400円
----	-----------	----	---------	-----------	---------

- サイズ…57(W)×16(D)×180(H)mm
- 重量…150g
- UPS非常用バッテリーや電車で用モータなど大電流測定に対応

デジタルクランプメーター



- 使用環境を気にしない
タフなクランプメーター
(使用温度範囲…-25~65℃)
- 真の実効値測定可能
- 交流電圧…6/60/600/1000V
- 直流電圧…600m/6/60/600/1500V
- 交流電流…200/600A
- 直流電流…20/600A

品番	EA708AB-22	価格	35,000円	税込価格(10%)	38,500円
----	------------	----	---------	-----------	---------

Bluetooth無線技術搭載

品番	EA708AB-20	価格	40,000円	税込価格(10%)	44,000円
----	------------	----	---------	-----------	---------

- 交流+直流電圧…6/60/600/1000V
- 交流+直流電流…20/600A
- 周波数…9.999/99.99/999.9Hz
- 抵抗…600/6k/60k/600kΩ
- 静電容量…1μ/10μ/100μ/1000μF
- 温度…-40~400℃
- 機能…導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流量力、AC/DC自動判別機能、DC電流、電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音
- クランプ内径…33mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…65(W)×35(D)×215(H)mm
- 重量…340g ●ソフトケース付
- EA708AB-20はBluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます

デジタルクランプメーター




- 直流・交流電流…400/600A
- 直流電圧…400m/4/40/400/600V
- 交流電圧…4/40/400/600V
- クランプ内径…30mm
- 抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- 機能…導通チェック、ダイオードチェック、データホールド、ゼロ調整、オートパワーオフ

品番	EA708KC-1A	価格	16,500円	税込価格(10%)	18,150円
----	------------	----	---------	-----------	---------

- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…71(W)×37(D)×190(H)mm
- 重量…220g ●収納ケース、テストリード付
- 比較測定機能も搭載

ラインセパレーター(クランプアダプター)



- 感度倍率…×1/×10
- 定格電圧…AC125V
- 定格電流…AC10A(連続使用可)
- 簡単に電気器具の消費電流を測定でき、感度を見かけ上×10倍にすることも可能です。

品番	EA708-1C	価格	2,800円	税込価格(10%)	3,080円
----	----------	----	--------	-----------	--------

sanwa

デジタルクランプメーター



- 小型軽量のAC/DC両用タイプ
- 真の実効値測定可能
- 直流電圧…420m/4.2/42/420/600V
- 交流電圧…4.2/42/420/600V
- 交流・直流電流…-5:10/100A
- 6:100/1000A

品番	EA708B-5	電流(最大)	100A	価格	30,000円	税込価格(10%)	33,000円
	EA708AB-6		1000A	30,000円	33,000円		

- 抵抗…420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ
- 導通…420Ω
- クランプ内径…35mm
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…57(W)×16(D)×180(H)mm ●重量…170g

デジタルクランプメーター



- 狭みやすさを追求した
1000Aクランプメーター
(使用温度範囲…-25~65℃)
- 真の実効値測定可能
- 交流電圧…6/60/600/1000V
- 直流電圧…600m/6/60/600/1500V
- 交流電流…999.9A
- 直流電流…999.9A

品番	EA708AB-23	価格	45,000円	税込価格(10%)	49,500円
----	------------	----	---------	-----------	---------

Bluetooth無線技術搭載

品番	EA708AB-24	価格	50,000円	税込価格(10%)	55,000円
----	------------	----	---------	-----------	---------

- 交流+直流電圧…6/60/600/1000V
- 交流+直流電流…999.9A
- 周波数…9.999/99.99/999.9Hz
- 抵抗…600/6k/60k/600kΩ
- 静電容量…1μ/10μ/100μ/1000μF
- 温度…-40~400℃
- 機能…導通チェック、ダイオードチェック、直流量力、AC/DC自動判別機能、DC電流、電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音
- クランプ内径…34mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…65(W)×35(D)×242(H)mm
- 重量…330g ●ソフトケース付
- EA708AB-24はBluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます

ミニクランプメーター



- 真の実効値測定可能
- 交流電流…6/60/200A
- 直流電圧…0.5~600V
- 交流電圧…1.0~600V
- 抵抗…0~6kΩ
- 周波数…40~60/60~1000Hz
- 機能…導通チェック、AC検電(非接触式)、データホールド、オートパワーオフ、バックライト

品番	EA708KC-2	価格	11,800円	税込価格(10%)	12,980円
----	-----------	----	---------	-----------	---------

- クランプ径…20mm
- レンジ切替…電圧、抵抗を自動判別
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…63(W)×28(D)×158(H)mm
- 重量…150g ●収納ケース、テストリード付

デジタルクランプメーター(フレキシブルセンサー)



- 真の実効値測定可能
- 交流電流…60/600/3000A
- 周波数…40~1000Hz
- クランプ径…最大φ120mm
- 電源…単4電池×3本(付属)
- サイズ…178(W)×30(D)×324(H)mm

品番	EA708KE-1A	価格	19,800円	税込価格(10%)	21,780円
----	------------	----	---------	-----------	---------

- 重量…188g
- 機能…データホールド、オートパワーオフ、バックライト、LEDライト
- フレキシブルなので狭い箇所での作業に最適
- 収納ケース付

デジタルクランプメーター



- 使用環境を気にしない
タフなクランプメーター
(使用温度範囲…-25~65℃)
- 真の実効値測定可能
- 交流電圧…6/60/600/1000V

品番	EA708AB-7A	価格	37,000円	税込価格(10%)	40,700円
----	------------	----	---------	-----------	---------

Bluetooth無線技術搭載

品番	EA708AB-21	価格	42,000円	税込価格(10%)	46,200円
----	------------	----	---------	-----------	---------

- 直流電圧…600m/6/60/600/1500V
- 交流電流…600/2000A ●直流電流…600/2000A
- 交流+直流電圧…6/60/600/1000V
- 交流+直流電流…600/2000A
- 周波数…9.999/99.99/999.9Hz
- 抵抗…600/6k/60k/600kΩ
- 静電容量…1μ/10μ/100μ/1000μF
- 温度…-40~400℃
- 機能…導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流量力、AC/DC自動判別機能、DC電流、電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音
- クランプ内径…55mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…65(W)×35(D)×250(H)mm
- 重量…530g ●ソフトケース付
- EA708AB-21はBluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます

デジタルクランプリークテスター



- リーク電流を解析・監視
- 交流電流…10m/100m/1/10/200A
- クランプ内径…40mm
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…62(W)×39(D)×225(H)mm
- 重量…400g
- ケース付
- ひずんだ漏れ電流の解析が可能です。

品番	EA708LB-2	価格	48,000円	税込価格(10%)	52,800円
----	-----------	----	---------	-----------	---------

デジタルクランプメーター



- 真の実効値測定可能
- 交流電流…2/20/200A
- クランプ内径…16mm
- 機能…バックライト、AC検電、オートパワーオフ、相対値測定、データホールド、最高・最低値表示

品番	EA708KD-1A	価格	9,800円	税込価格(10%)	10,780円
----	------------	----	--------	-----------	---------

- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…60(W)×34(D)×158(H)mm
- 重量…170g ●収納ケース付
- ★非接触検電機能付きのクランプメーター

デジタルクランプメーター(フレキシブルセンサー)



- 真の実効値測定可能
(フレキシブルクランプ部)
- 交流電流…60/600/3000A
- 周波数…40~1000Hz
<テスター部>
- 直流電圧…0.2~600V
- 交流電圧…1.0~600V
- 抵抗…0~6MΩ
- 周波数…40Hz~10kHz

品番	EA708KE-2	価格	25,800円	税込価格(10%)	28,380円
----	-----------	----	---------	-----------	---------

- クランプ径…最大φ120mm
- 電源…単4電池×3本(付属)
- サイズ…178(W)×30(D)×324(H)mm
- 重量…198g
- 機能…導通チェック、データホールド、オートパワーオフ、バックライト、LEDライト
- フレキシブルなので狭い箇所での作業に最適
- 収納ケース、テストリード付

デジタルクランプメーター



- 大口径でも隙間に
入りやすい新設計センサー
- 真の実効値測定可能
- 交流電圧…6/60/600/1000V
- 直流電圧…600m/6/60/600/1500V
- 交流電流…60/600/2000A

品番	EA708AB-18A	価格	30,000円	税込価格(10%)	33,000円
----	-------------	----	---------	-----------	---------

Bluetooth無線技術搭載

品番	EA708AB-19	価格	35,000円	税込価格(10%)	38,500円
----	------------	----	---------	-----------	---------

- 交流+直流電圧…6/60/600/1000V
- 周波数…9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)、99.99/999.9Hz(電流周波数)
- 抵抗…600/6k/60k/600kΩ
- 静電容量…1μ/10μ/100μ/1000μF
- 温度…-40~400℃
- 機能…導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音
- クランプ内径…55mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…65(W)×35(D)×247(H)mm
- 重量…300g ●ソフトケース付
- EA708AB-19はBluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます

デジタルクランプメーター



- フレキシブルカレントセンサー付
- 薄くても強いカードテスター機能付クランプメーター
- 直流電圧…420m/4.2/42/420/600V
- 交流電圧…4.2/42/420/600V
- 交流電流…42/420/1000A
- 抵抗…420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ
- クランプ内径…33mm
- 機能…導通チェック、データホールド、オートパワーセーブ
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…57(W)×16(D)×175(H)mm
- 重量…100g ●ケース付
- フレキシブルカレントセンサー仕様
(EA708AB-100のみ)…交流電流:419.9/4199A
測定可能導体径:φ130mm、ケーブル長:800mm

品番	EA708B-1A	価格	8,400円	税込価格(10%)	9,240円
----	-----------	----	--------	-----------	--------

フレキシブルカレントセンサー付

品番	EA708AB-100	価格	20,400円	税込価格(10%)	22,440円
----	-------------	----	---------	-----------	---------

- 薄くても強いカードテスター機能付クランプメーター
- 直流電圧…420m/4.2/42/420/600V
- 交流電圧…4.2/42/420/600V
- 交流電流…42/420/1000A
- 抵抗…420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ
- クランプ内径…33mm
- 機能…導通チェック、データホールド、オートパワーセーブ
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…57(W)×16(D)×175(H)mm
- 重量…100g ●ケース付
- フレキシブルカレントセンサー仕様
(EA708AB-100のみ)…交流電流:419.9/4199A
測定可能導体径:φ130mm、ケーブル長:800mm

デジタルクランプリークテスター



- 漏れ電流も大電流も測定可能
- 真の実効値測定可能
- 交流電流…30.00m/300.0m/5.000/60.00/600.0/1000A
- クランプ内径…24mm ●電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…50(W)×26(D)×130(H)mm ●重量…120g
- 表示部の開閉機構(連動して表示反転)
- 1mA~1000A精度保証、6レンジ、バーグラフ表示搭載

品番	EA708LB-3	価格	34,000円	税込価格(10%)	37,400円
----	-----------	----	---------	-----------	---------

注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。