

[取手付]調整式足場台(セーフティガード付)

仮設工業会認定品

- アルミ合金製
- 手がかり棒4本＋セーフティガード付
- 脚の長さが調整できます。

最大使用荷重

150kg

60cm

52

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905DF-51*	1.05~1.41	4	26.3	152,000円	167,200円
EA905DF-52*	1.39~1.75	5	27.8	161,000円	177,100円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905DF-51	500×140~180	830×1760×240	795~886×2055~2634
EA905DF-52	500×140~180	890×1760×240	881~973×2219~2798

足場台用アウトリガー

- EA905DF-13、-14、-21~23用(P.1212)
- 足場台に取り付け、転倒を防止します。
- 全長…1.1~2.0m

品番 EA905DF-61

価格12,500円

税込価格(10%)13,750円

調整式足場台

12B

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905DH-12B	0.73~1.03	3	7.9	18,300円	20,130円
EA905DH-13B	1.03~1.33	4	9.6	26,100円	28,710円
EA905DH-14B	1.03~1.47	4	11.2	30,400円	33,440円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905DH-12B	300×800	434×925×189	434~489×1340~1525
EA905DH-13A	300×1200	488×1244×185	488~543×1839~2025
EA905DH-14B	400×1200	587×1244×185	587~668×1839~2108

- アルミ合金製
- 脚の長さを調整できます。
- 天板両端に転落予防プレート付

[アルミ製]足場板

43

最大使用荷重100kg

仮設工業会認定品
●幅…240mm ●アルミ合金製

⚠注意

体重と荷物の合計質量が最大使用荷重を超える使用方は、重大な事故になる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。

http://www.esco-net.com

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になります。

移動式室内足場台

仮設工業会認定品

- 材質…アルミ合金
- φ100mmキヤスター付
- 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。

最大使用荷重

200kg

品番	天板高さ (m)	天板サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA905DF-101*	1.14~1.75	1100×1785	285,000円	313,500円

オプション

EA905DF-102	1500mm連結ブリッジ	38,500円	42,350円
EA905DF-103	900mm補助手すり	31,000円	34,100円
EA905DF-104	1798mm連結手すり(ブリッジ部)	20,000円	22,000円
EA905DF-105	1140~1750mmはしご	62,000円	68,200円
EA905DF-106	900mmボール	9,000円	9,900円

品番	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm	重量 (kg)
EA905DF-101	526×1100×1740	1785×1100	65

(連結例)

足場台

2

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905DJ-1	0.55	2	4.7	10,000円	11,000円
EA905DJ-2	0.80	3	5.3	11,000円	12,100円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905DJ-1	300×880	407×925×140	407×1238
EA905DJ-2	300×880	453×925×180	453×1391

- アルミ合金製
- コンパクトな折りたたみ式
- 天板両端に転落予防プレート付

[アルミ製]伸縮足場板

43

最大使用荷重100kg

品番	全長(m)	支持点数	重量	価格	税込価格 (10%)
EA905MD-1B	1.41~2.40	2	9.8kg	38,600円	42,460円
EA905MD-2B	1.56~2.70	2	10.6kg	41,000円	45,100円
EA905MD-3B	2.01~3.60	2	13.1kg	48,300円	53,130円
EA905MD-4B	2.40~4.02	2	15.3kg	53,000円	58,300円

- 幅…276mm
- アルミ合金製
- 両面使用可能 ●30mmピッチで伸縮自在
- 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。

調整式足場台

2A

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905DG-1A	0.59~0.85	3	11.5	45,100円	49,610円
EA905DG-2A	0.59~0.85	3	12.1	48,800円	53,680円
EA905DG-3A	0.86~1.26	4	13.9	51,000円	56,100円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905DG-1A	236×1030~1460	375×1116×180	375~423×1445~2025
EA905DG-2A	236×1180~1760	375×1266×149	375~423×1594~2325
EA905DG-3A	236×1180~1760	423×1266×180	423~496×1756~2570

- 脚の長さが調整できます。
- アルミ合金製

調整式足場台

130

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905ME-100	0.64~0.95	3	11.5	65,000円	71,500円
EA905ME-130	0.92~1.23	4	13.2	69,000円	75,900円
EA905ME-100W	0.65~0.96	3	13.9	68,500円	75,350円
EA905ME-130W	0.93~1.24	4	16.7	78,000円	85,800円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905ME-100	400×1300	529×1395×122	529~586×1721~1889
EA905ME-130	400×1300	582×1395×160	630~683×2184~2339
EA905ME-100W	500×1300	629×1395×128	529~586×1721~1889
EA905ME-130W	500×1300	682×1395×165	630~683×2184~2339

- アルミ合金製
- 各伸縮脚は25mmピッチで調整可能
- 天板両端に転落予防プレート付

[アルミ製]伸縮足場板

43

最大使用荷重100kg

品番	全長	支持点数	重量	価格	税込価格 (10%)
EA905MR-1	700mm・900mm・1,200mm(3段階調整)	2	3.6kg	37,400円	41,140円

- 幅…306mm
- アルミ合金製

*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

商品に関する詳しい情報がご覧になります。

商品に関する詳しい情報がご覧になります。

調整式足場台

★

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905DH-2A	0.86~1.26	4	14.4	61,500円	67,650円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905DH-2A	230×1590~2640	423×1716×180	423~496×2206~3471

- アルミ合金製
- ★脚の長さが調整できます。

調整式足場台

1

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905P-1	0.60~0.91	3	7.6	25,600円	28,160円
EA905P-2	0.60~0.91	3	8.4	29,300円	32,230円
EA905P-3	0.87~1.18	4	9.1	30,400円	33,440円
EA905P-4	0.87~1.18	4	10.2	33,400円	36,740円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905P-1	300×825	420×180×890	417×1230
EA905P-2	420×825	540×180×890	537×1230
EA905P-3	300×950	470×195×1015	466×1519
EA905P-4	400×950	570×195×1015	566×1519

- 材質…アルミ合金
- 脚の長さを調整できます。
- かがまずに立ったまま伸縮できます。

調整式足場台

43

最大使用荷重100kg

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905P-11	0.79~1.20	4	12.6	55,500円	61,050円
EA905P-12	0.79~1.20	4	13.5	57,000円	62,700円
EA905P-13	0.85~1.19	4	15.9	70,600円	77,660円

- 材質…アルミ合金
- 脚の長さを調整できます。
- かがまずに立ったまま伸縮できます。

[アルミ製]伸縮足場板

43

最大使用荷重100kg

品番	全長	支持点数	重量	価格	税込価格 (10%)
EA905MR-20	1.45~2.5m	2	10.5kg	36,100円	39,710円
EA905MR-36	2.2~4.0m	2	14.8kg	45,300円	49,830円

- 幅…250(240)mm
- アルミ合金製