

ワイヤーロープ[PVCコーティング]



ワイヤー構成:6×7


品番	線径×外径	切断荷重	全長	価格	税込価格 (10%)
EA628SM-21	2×4	190	10m	800円	880円
EA628SM-22	mm	kg	20m	1,590円	1,749円
EA628SM-23	2×4	190	30m	2,380円	2,618円
EA628SM-200	mm	kg	100m	5,950円	6,545円
EA628SM-31	3×5	500	10m	1,020円	1,122円
EA628SM-32	mm	kg	20m	1,930円	2,123円
EA628SM-33	3×5	500	30m	2,720円	2,992円
EA628SM-300	mm	kg	100m	7,620円	8,382円
EA628SM-41	4×6	870	10m	1,210円	1,331円
EA628SM-42	mm	kg	20m	2,410円	2,651円
EA628SM-43	4×6	870	30m	3,610円	3,971円
EA628SM-400	mm	kg	100m	10,200円	11,220円
EA628SM-51	5×7	1370	10m	1,560円	1,716円
EA628SM-52	mm	kg	20m	3,060円	3,366円
EA628SM-53	5×7	1370	30m	4,540円	4,994円
EA628SM-500	mm	kg	100m	12,700円	13,970円

ワイヤー構成:6×19

品番	線径×外径	切断荷重	全長	価格	税込価格 (10%)
EA628SM-61	6×8	1650	10m	2,120円	2,332円
EA628SM-62	mm	kg	20m	4,110円	4,521円
EA628SM-63	6×8	1650	30m	5,880円	6,468円
EA628SM-600	mm	kg	100m	18,100円	19,910円

- 材質…スチール
- スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。
- 使用荷重は切断荷重の1/6です。

ワイヤーロープスリーブ(ステンレス製)



品番	適合ワイヤーロープ	価格	税込価格 (10%)
EA628SD-21	1.5mm	810円	891円
EA628SD-22	2.5mm	1,120円	1,232円
EA628SD-23	3.0mm	1,420円	1,562円
EA628SD-24	4.0mm	3,770円	4,147円
EA628SD-25	5.0mm	4,570円	5,027円

ロープスリーブ圧着工具



品番	能力(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA628S-3.5	φ1.5~3.5	12,700円	13,970円

●全長…380mm
●重量…900g

ロープスリーブ圧着工具



品番	能力(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA628S-5.0	φ1.5~5.0	18,400円	20,240円

●全長…650mm ●重量…2.5kg



ワイヤーロープ[PVCコーティング]



ワイヤー構成:7×7

品番	線径×外径	切断荷重	全長	価格	税込価格 (10%)
EA628SN-21	2×4	290	10m	1,320円	1,452円
EA628SN-22	mm	kg	20m	2,270円	2,497円
EA628SN-23	2×4	290	30m	3,090円	3,399円
EA628SN-31	3×5	650	10m	1,780円	1,958円
EA628SN-32	mm	kg	20m	3,450円	3,795円
EA628SN-33	3×5	650	30m	5,120円	5,632円
EA628SN-41	4×6	1,100	10m	2,500円	2,750円
EA628SN-42	mm	kg	20m	4,760円	5,236円
EA628SN-43	4×6	1,100	30m	7,030円	7,733円
EA628SN-51	5×7	1,700	10m	3,970円	4,367円
EA628SN-52	mm	kg	20m	7,700円	8,470円
EA628SN-53	5×7	1,700	30m	11,400円	12,540円

- スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。
- 使用荷重は切断荷重の1/6です。


ワイヤーロープクリップ



品番	適合ワイヤー径	高さ(mm)	全長(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA628SE-21	15~20	12.2	26.6	400円	440円
EA628SE-22	25~30	15	36.6	460円	506円

●材質…本体:亜鉛ダイカスト
ピン:スプリング:ステンレス
●パネでワイヤーを固定します。
●工具なしでワイヤーロープの引き張り、締め付けができます。

ワイヤーロープスリーブ



品番	適合ワイヤーロープ	価格	税込価格 (10%)
EA628SD-0.3	0.27mm	170円	187円
EA628SD-0.4	0.36mm	170円	187円
EA628SD-0.5	0.45mm	170円	187円
EA628SD-0.8	0.81mm	170円	187円
EA628SD-1.0	1.0mm	170円	187円
EA628SD-1.2	1.2mm	170円	187円
EA628SD-1.5	1.5mm	210円	231円
EA628SD-2A	2.0mm	230円	253円
EA628SD-2.5A	2.5mm	290円	319円
EA628SD-3A	3.0mm	350円	385円
EA628SD-4A	4.0mm	1,410円	1,551円
EA628SD-5A	5.0mm	1,590円	1,749円

- 材質…アルミニウム

ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)



品番	能力(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA628S-35	φ15.2~30.3	36,900円	40,590円

●全長…640mm ●重量…2.8kg

EA628S-3.5、-5.0共通仕様

- ワイヤーロープの切断とカシメができます。



ワイヤーロープ[PVCコーティング]




ワイヤー構成:7×19

品番	線径×外径	切断荷重	全長	価格	税込価格 (10%)
EA628SN-61	6×8	2,370	10m	5,220円	5,742円
EA628SN-62	mm	kg	20m	10,250円	11,275円
EA628SN-63	6×8	2,370	30m	15,100円	16,610円
EA628SN-81	8×10	4,210	10m	7,620円	8,382円
EA628SN-82	mm	kg	20m	14,300円	15,730円
EA628SN-83	8×10	4,210	30m	21,000円	23,100円
EA628SN-91	9×11	5,280	10m	9,070円	9,977円
EA628SN-92	mm	kg	20m	17,300円	19,030円
EA628SN-93	9×11	5,280	30m	25,400円	27,940円

- スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。
- 使用荷重は切断荷重の1/6です。


ワイヤークリップ[ステンレス製]



品番	適合ワイヤー径	対辺全長(mm)	最高引張力	価格	税込価格 (10%)
EA628SE-3B	15~30mm	192	23 1.6~5.3kN	3,070円	3,377円


●材質…ステンレス(SUS304)

ワイヤーロープスリーブ(アルミ製)



品番	適合ワイヤーロープ	価格	税込価格 (10%)
EA628SD-11	1.5mm	80円	88円
EA628SD-12	2.5mm	120円	132円
EA628SD-13	3.0mm	160円	176円
EA628SD-14	4.0mm	230円	253円
EA628SD-15	5.0mm	350円	385円

ワイヤーロープスリーブ



品番	適合ワイヤーロープ	価格	税込価格 (10%)
EA628SD-115	1.5mm	420円	462円
EA628SD-120	2.0mm	420円	462円
EA628SD-125	2.5mm	620円	682円
EA628SD-130	3.0mm	860円	946円
EA628SD-135	3.5mm	860円	946円
EA628SD-140	4.0mm	1,250円	1,375円
EA628SD-150	5.0mm	1,450円	1,595円

ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)



品番	圧着能力(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA628S-50	φ4.0~5.0	71,900円	79,090円

●全長…900mm ●重量…5.2kg
●ワイヤーの切断はできません。

関連商品はコチラ!

ワイヤーロープ P.1493
線径6mm以上シリーズ



ワイヤーランプ[ステンレス製]



品番	適合ワイヤー径(mm)	サイズ(mm) 全長 幅	価格	税込価格 (10%)
EA638RD-12	2	15 12.6	80円	88円
EA638RD-13	3	17 14	100円	110円
EA638RD-14	4	20 17	150円	165円
EA638RD-15	5	25 21	190円	209円
EA638RD-16	6	30 25	290円	319円
EA638RD-20	10	47 35	690円	759円

- 材質…ステンレス(SUS316)

ワイヤーランプ[ステンレス製]



品番	適合ワイヤー径(mm)	サイズ(mm) 全長 幅	価格	税込価格 (10%)
EA638RE-12	2	30 12.6	120円	132円
EA638RE-13	3	35 14	160円	176円
EA638RE-14	4	40 17	250円	275円
EA638RE-15	5	50 21	310円	341円
EA638RE-16	6	60 25	510円	561円

- 材質…ステンレス(SUS316)

ワイヤークリップ



品番	適合ワイヤー径	直径(mm)	全長(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA628SE-12	0.36~0.45mm	5	10	280円	308円
EA628SE-13	0.8~1.0mm	6	12	310円	341円
EA628SE-14	1.2~1.5mm	9	15	330円	363円
EA628SE-15	2.0mm	10	16	370円	407円
EA628SE-16	2.5mm	13	18	390円	429円
EA628SE-17	3.0mm	16	20	460円	506円

- 材質…真鍮(クロムメッキ)
- 12、-13は白ねじ
- 14~-17は六角穴付ねじで、六角棒レンチ付

ロープスリーブ圧着工具



品番	能力(mm) 圧着 切断	価格	税込価格 (10%)
EA628SW	φ0.27~1.5 φ3	5,790円	6,369円

- 全長…185mm
- ワイヤーロープの切断と圧着ができます。
- 切断部は倍力機構で切れ味も耐久性も優れています。

ロープスリーブ圧着工具



品番	能力(mm) 圧着 切断	価格	税込価格 (10%)
EA628S-135	1.5~3.5 3.5	10,000円	11,000円

- 全長…360mm
- 重量…1.1kg
- ワイヤーロープの切断と圧着ができます。

ロープスリーブ圧着工具



品番	能力(mm) 圧着 切断	価格	税込価格 (10%)
EA628S-150	1.5~5.0 5.0	15,500円	17,050円

- 全長…650mm ●重量…3kg
- ワイヤーロープの切断と圧着ができます。