

パソコンデスク

●お客様組立品



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-22B	600×480× 1220/1320	18.3	14,500円	15,950円

総耐荷重: 55kg

- 材質…テーブル: MDF(PVC貼り)、フレーム: スチール
- スライド式マウス&キーボードテーブル付
- 高さ可変式プリンターテーブル付
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2

[立ち作業用]パソコンデスク

●お客様組立品

- 材質…
テーブル: 樹脂
支柱: スチール
- スライド式キーボードテーブルは立った状態で使いやすい944mmです。
- 移動が楽に行えるの75mmの大型キャスター。
- 中棚調節可能。



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-300	631×510×1073	18.5	37,450円	41,195円

総耐荷重: 100kg

- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2

[立ち作業用]セキュリティPCラック

●お客様組立品

- 材質…
キーボードテーブル: パーティクルボード: メラミン化粧板
本体フレーム・棚板: スチール粉体焼付塗装



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-172	730×700×1250	51.4	113,000円	124,300円

総耐荷重: 95kg(天板: 20kg, 中段: 40kg, キーボードテーブル: 10kg, マウステーブル: 5kg, 底板: 20kg)

- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- 15インチモニター+省スペースパソコンまたは17インチモニター+横型パソコンに。
- ★開閉作業が安全で、開いた扉は本体内部に収納できます。シリンドー錠付。

机上ラック



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-502	640×450×689	11	12,000円	13,200円

耐荷重: 40kg

- お客様組立品
- 材質…天板(木製(パーティクルボード+メラミン化粧板))、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- 周辺機器を収納可能
- A4レーザープリンター対応
- 中棚の位置が変えられます。

幅広パソコンデスク

●お客様組立品



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-47	750×500× 1195/1295	18.5	16,200円	17,820円

総耐荷重: 60kg

- 材質…テーブル: 棚板: MDF(PVC貼り)、支柱: スチール
- 丈夫なフレームを採用したワイドタイプのパソコンラック
- スライド式キーボードテーブル付
- プリンターテーブル高さ調節できます。
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2

[立ち作業用]PCラック



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-171	815×563×1160	20.6	47,500円	52,250円

総耐荷重: 85kg(天板: 40kg, キーボードテーブル: 5kg, 中段20kg、底段: 20kg)

- お客様組立品
- 材質…棚・間口パネル: 鋼板メラミン焼付塗装
フレーム: 鋼管メラミン焼付塗装
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- リサイクルしやすいスチール製の棚板・フレームを使用しています。

パソコンデスク

●お客様組立品



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-368	600×450× 700-760-820-880	6.2	9,600円	10,560円

総耐荷重: 5kg

- 材質…
天板: 木製(MDF) + 塩ビシート貼り
フレーム: スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- 高さ4段階で変更可能です。

[スチール製]机上ラック



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-506	650×450×605	8.5	14,800円	16,280円

総耐荷重: 50kg

- お客様組立品
- 材質…スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- ガタつきを防ぐアジャスター付

●マークはグリーン購入適合商品です。

パソコンデスク

●お客様組立品



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-366A	650×605×700	15kg	22,800円	25,080円

総耐荷重: 55kg

- 材質…
天材: 木製(パーティクルボード) + メラミン化粧板
フレーム・キーボードスライダ・下棚: スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- スライド式キーボードテーブル付
- 高さ700mmの事務機の横に併設すると高さが揃います。

[立ち作業用]パソコンデスク

(アメリカ)

●お客様組立品

- 材質…
テーブル・棚板: 木(ラミネート加工)
フレーム: スチール



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HG-11	610×785× 990~1140	26	23,400円	25,740円

総耐荷重: 57kg

[立ち作業用]セキュリティPCラック

●お客様組立品

- 材質…
キーボードテーブル・パーティクルボード: メラミン化粧板
本体フレーム・棚板: スチール粉体焼付塗装



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-173	730×700×1250	43.2	83,000円	91,300円

総耐荷重: 95kg(天板: 20kg, 中段: 40kg, キーボードテーブル: 10kg, マウステーブル: 5kg, 底板: 20kg)

- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- 17インチモニター+タワー型パソコンの設置に最適です。
- ★扉を上を持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。

机上ラック



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	色	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-88	500×300×38	3.8	木目	6,800円	7,480円
EA954HC-89	385~485	3.8	白	7,600円	8,360円

総耐荷重: 10kg

- お客様組立品
- 材質…天板: MDF(PVC貼り) フレーム: スチール
- 高さ可変式(3段階)



パソコンデスク

●お客様組立品



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-367	600×600×700	9.8	12,000円	13,200円

総耐荷重: 45kg

- 材質…天板: 木製(パーティクルボード) + 塩化ビニルシート貼り
フレーム・下棚: スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)
- キャスター: PP
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- 下棚は4段階で位置変更ができます。

[立ち作業用]パソコンデスク

(アメリカ)

●お客様組立品

- 材質…
テーブル: 木(ラミネート加工)
フレーム: スチール



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HG-35	610×737× 864~1168	17.7	22,900円	25,190円

総耐荷重: 68kg

[立ち作業用]パソコンデスク

(アメリカ)

●お客様組立品

- 材質…
テーブル: オーク材
フレーム: スチール



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HG-41	591×502× 921~1143	8.6	16,400円	18,040円

総耐荷重: 34kg

机上ラック



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	色	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-86	500×230×38	2.6	木目	5,700円	6,270円
EA954HC-87	118/235	2.6	白	6,300円	6,930円

総耐荷重: 5kg

- お客様組立品
- 材質…天板: MDF(PVC貼り) フレーム: スチール
- 高さ可変式(2段階)
- 机上小物の整理に
- 高さは2段階に調節できます。

ラック、ワゴンのサイズの詳細は、エスコHPで確認頂けます。

- 耐荷重、最大荷重は必ず守って下さい。
- ▲注意 ●御使用前に摩耗、損傷等異常がない事を確認して下さい。