

エアーエングレーバーペン



品番	仕様	税抜価格
EA159MA	本体	35,000円
EA159MA-1	替ビット	8,800円

- 各種金属、ガラス、樹脂への刻字マーキング作業に
- サイズ…φ17×140(L)mm
- 重量…136g(コード含まず)
- 使用圧力…0.4~0.7MPa ●エアー消費量…25ℓ/min
- 毎秒10回を超える前後振動により鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能
- 最高硬度…HRC50まで

エアーエングレーバーペン(彫刻ペン)



品番	名称	税抜価格
EA159GA	本体	13,400円
EA159GA-1	交換用ポイント	3,990円

- 全長…160mm
- 重量…約200g
- 無負荷回転数…13,000rpm
- 使用圧力…0.6MPa
- エアー消費量…150ℓ/min ●吸入口…R1/4"
- 使用コンプレッサー…1.85kW

アングル型エアーグラインダーキット



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159DC	3mm・6mm	20,000rpm	19,700円

- 全長…160mm ●本体重量…500g
- 使用圧力…0.59MPa
- エアー消費量…143ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 付属品
- 3mm軸付砥石×5本 ●6mm軸付砥石×5本
- 3mm軸ドラムベルト(φ10・φ15mm)×各1本
- 6mm軸ドラムベルト(φ20・φ25mm)×各1本
- ドラムベルト替ペーパー×各3枚
- φ45mm・φ75mmディスクパッド(マジック式)
- φ45mmディスクペーパー×5枚
- φ75mmディスクペーパー×5枚
- パッド用スピンドル×2本
- 3mm・6mmコレット ●プラグ、取付用スパン
- 替ディスク…EA162KS-40A~40C、EA162KT-40A~40C(P.940)

エアーダイグラインダーキット



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159DJ	3mm・6mm	15,000rpm	25,000円

- 全長…175mm ●本体重量…600g ●使用圧力…0.64MPa
- エアー消費量…115ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 付属品
- 3mm軸付砥石×5本 ●6mm軸付砥石×5本
- 3mm軸ドラムベルト(φ10・φ15mm)×各1本
- 6mm軸ドラムベルト(φ20・φ25mm)×各1本
- ドラムベルト替ペーパー×各3枚
- φ45mm・φ75mmディスクパッド(マジック式)
- φ45mmディスクペーパー(#100)×5枚
- φ75mmディスクペーパー(#100)×5枚
- パッド用スピンドル×2本
- 3mm・6mmコレット ●プラグ、取付用スパン

エアーダイグラインダー(低騒音)



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159HB	6mm	22,000rpm	10,250円

- 全長…240mm
- 重量…680g
- 使用圧力…0.6MPa
- エアー消費量…300ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 低騒音タイプ(騒音レベル:79dB)
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアーダイグラインダー(低騒音)



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159HA	6mm	22,000rpm	6,400円

- 全長…178mm
- 重量…570g
- 使用圧力…0.6MPa
- エアー消費量…300ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 低騒音タイプ(騒音レベル:76dB)
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアーダイグラインダー



品番	チャックサイズ	回転数	税抜価格
EA159DN-2	6mm	25,000rpm	4,560円

- 使用圧力…0.62MPa
- 全長…155mm
- 重量…400g
- エアー消費量…99ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW


エアーグラインダーキット



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159DB	3mm・6mm	28,000rpm	9,900円

- 全長…150mm ●本体重量…400g
- 使用圧力…0.59MPa
- エアー消費量…115ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 付属品
- 3mm軸付砥石×5本 ●6mm軸付砥石×5本
- 3mm・6mmコレット ●プラグ、取付用スパン

エアーダイグラインダー



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159KE	3mm・6mm	20,000rpm	18,400円

- 全長…166mm
- 重量…650g
- 使用圧力…0.64MPa
- エアー消費量…450ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- プラグ、レギュレーター付
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアーダイグラインダー



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159KD	3mm・6mm	21,000rpm	19,000円

- 全長…181mm ●重量…660g
- 使用圧力…0.64MPa ●エアー消費量…450ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- プラグ、レギュレーター付
- グリップ式スイッチ
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアーグラインダーキット



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159SJ-1	3mm・6mm	22,000rpm	7,580円

- 全長…174mm ●重量…600g
- 使用圧力…0.63MPa
- エアー消費量…115ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 付属品
- 3mm軸付砥石×5本 ●6mm軸付砥石×5本
- 3mm・6mmコレット ●取付用スパン×2本

エアーダイグラインダー



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159DD	6mm	24,000rpm	20,800円

- 全長…240mm ●重量…600g
- 使用圧力…0.64MPa
- エアー消費量…114ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアーダイグラインダー



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159KC	3mm・6mm	25,000rpm	16,600円

- 全長…150mm ●重量…350g
- 使用圧力…0.64MPa
- エアー消費量…380ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- プラグ、レギュレーター付

エアーダイグラインダー



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159EA-1	6mm	25,000rpm	5,860円

- 全長…150mm
- 重量…360g
- 使用圧力…0.62MPa
- エアー消費量…76ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…5HP以上

エアーダイグラインダー



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159EA-3	6mm	18,000rpm	11,350円

- 全長…197mm
- 重量…800g
- 使用圧力…0.62MPa
- エアー消費量…113ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…5HP以上

エアーダイグラインダー



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159SL	6mm	25,000rpm	16,450円

- 全長…285mm ●重量…640g ●使用圧力…0.64MPa
- エアー消費量…115ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアーダイグラインダー(低騒音)



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159HC	6mm	22,000rpm	10,700円

- 全長…280mm ●重量…760g
- 使用圧力…0.6MPa
- エアー消費量…300ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 低騒音タイプ(騒音レベル:80dB)
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアーダイグラインダー



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159EA-2	6mm	24,000rpm	9,400円

- 全長…248mm
- 重量…640g
- 使用圧力…0.62MPa
- エアー消費量…113ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…5HP以上

エアーダイグラインダー



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159KB	6mm	3,000rpm	22,300円
EA159KB-10	替レーサー		1,200円

- 全長…203mm ●重量…740g
- 使用圧力…0.6MPa
- エアー消費量…450ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 自動車のボディストライプ、両面テープの除去に
- プラグ、レギュレーター付
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアーアングルグラインダー



品番	チャックサイズ	無負荷回転数	税抜価格
EA159HL-2	6mm	19,000rpm	16,100円

- 全長…235mm ●重量…610g
- 使用圧力…0.62MPa
- エアー消費量…250ℓ/min ●吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW

(6mm軸)超微バ、砥石はコチラ!!

P.908~