

エアブラシキット



- 使用圧力…0.1~0.2MPa

品番	吐出し空気量	税抜価格
EA121DD	11.3~22.7ℓ/min	6,230円
EA121DD-11	交換用エアホース	900円

- 本体全長…149mm ●カップ容量…5mℓ
- ノズル径…0.3mm
- ホース(ポリウレタン製)…2.5(内径)×4.0(外径)×1500(長さ)mm

エアブラシキット



- 使用圧力…0.1~0.2MPa
- 本体全長…150mm
- カップ容量…9mℓ

品番	吐出し空気量	税抜価格
EA121DE-1	11.3~22.7ℓ/min	7,470円
EA121DE-11	交換用エアホース	980円

- ノズル径…0.3mm
- タケノコ径…5.5mm

エアブラシキット



- 使用圧力…0.1~0.2MPa
- カップ容量…22mℓ
- ノズル径…0.3mm
- 本体全長…110mm
- ホース長…1.5m
- 取付ねじ…G1/4"

品番 EA121DK 税抜価格 7,470円

- カップ・アダプター・レギュレーター・ホース付
- ケースサイズ…210×115×50mm

エアブラシキット



- 使用圧力…0.1~0.2MPa

品番	吐出し空気量	税抜価格
EA121DF-1	11.3~22.7ℓ/min	13,700円
EA121DE-11	交換用エアホース	980円

- カップが2つ付いた便利なキットです
- カップ容量…5mℓ・10mℓ ●本体全長…148.5mm
- ノズル径…0.2mm ●タケノコ径…7mm

スプレーガン(上カップ式)



- 使用圧力…0.29MPa
- 吐出し空気量…165ℓ/min
- ノズル径…1.5mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…700g
- フィルター付
- 使用コンプレッサー…0.75kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121A-1	400mℓ	11,900円
EA121A-1C	替カップ	4,030円

スプレーガン(上カップ式・ウレタンホース付)



- 使用圧力…0.3~0.35MPa
- 吐出し空気量…100ℓ/min
- ノズル径…1.3mm
- カップ容量…400mℓ
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…1.07kg

品番	ホースサイズ 内径×外径 長さ	税抜価格
EA121AB-24	6.5×10mm 10m	20,800円

- 一般塗装用、水系塗料にも対応
- 使用コンプレッサー…0.4kW

スプレーガン(上カップ式)



- 使用圧力…0.2MPa
- 吐出し空気量…55ℓ/min
- ノズル径…0.8mm
- カップ容量…250mℓ
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…0.98kg

品番	ホースサイズ 内径×外径 長さ	税抜価格
EA121AB-22	6.5×10mm 10m	18,900円

- スポット塗装、ボカシ塗りに
- 使用コンプレッサー…0.2~0.4kW

スプレーガン(上カップ式)



- 使用圧力…0.2MPa
- 吐出し空気量…55ℓ/min
- ノズル径…0.8mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…410g
- スポット塗装、ボカシ塗りに
- 使用コンプレッサー…0.2~0.4kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	15,800円
EA121AB-11	替カップ	3,620円

スプレーガン(上カップ式)



- 使用圧力…0.25MPa
- 吐出し空気量…225ℓ/min
- ノズル径…1.3mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…520g
- 小物、中塗、上塗用
- 使用コンプレッサー…0.75kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-5	500mℓ	24,000円
EA121AB-15	替カップ	4,250円

スプレーガン(上カップ式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…85ℓ/min
- ノズル径…1.3mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…890g
- 一般塗装用
- 使用コンプレッサー…0.8kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AM-1	400mℓ	5,400円

スプレーガン(上カップ式)



- 使用圧力…0.3~0.35MPa
- 吐出し空気量…100ℓ/min
- ノズル径…1.3mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…660g
- 一般塗装用、水系塗料にも対応
- 使用コンプレッサー…0.4kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-2	400mℓ	18,000円
EA121AB-12	替カップ	4,160円

スプレーガン(上カップ式)



- 使用圧力…0.3MPa
- 吐出し空気量…85ℓ/min
- ノズル径…1.2mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…850g
- 小物、仕上塗装用
- 使用コンプレッサー…0.75kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-3	300mℓ	21,500円
EA121AB-13	替カップ	3,790円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.3~0.34MPa
- 吐出し空気量…150ℓ/min
- ノズル径…1.5mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…450g
- 一般塗装用、水系塗料にも対応
- 使用コンプレッサー…0.75kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121BA-1	750mℓ	17,700円
EA121BA-11	替カップ	4,210円

上カップ式の特長

- 塗料容器がスプレーガンの上部についており、塗料が自重で塗料ノズルに流れ込みます。
- 部分補修塗装に良い。
- 色変えが多い場合などに適しています。
- 吹付け方向が塗料容器の位置で自由に選べます。

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…180ℓ/min
- ノズル径…1.5mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…740g
- フィルター付
- 使用コンプレッサー…0.75~1.5kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121BA-3	600mℓ	12,900円
EA121BA-3C	替カップ	5,380円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.3~0.34MPa
- 吐出し空気量…280ℓ/min
- ノズル径…1.5mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…410g
- 使用コンプレッサー…0.75kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121B-2	750mℓ	15,200円
EA121B-12	替カップ	4,600円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…290ℓ/min
- ノズル径…2.0mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…680g
- 大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに
- 使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121BA-2	1,000mℓ	24,600円
EA121BA-12	替カップ	4,860円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…150ℓ/min
- ノズル径…1.5mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…790g
- 中物、高級塗装用
- 使用コンプレッサー…0.75kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121BA-6	1,000mℓ	26,000円
EA121BA-18A	替カップ	5,260円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.3~0.5MPa
- 吐出し空気量…200~400ℓ/min
- ノズル径…1.6mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…1.05kg
- 使用コンプレッサー…1.5kW
- エアレギュレーターは付属していません。

品番	カップ容量	税抜価格
EA121BA-5	700mℓ	22,400円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.3MPa
- 吐出し空気量…85ℓ/min
- ノズル径…1.2mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…740g
- 小物、中物用(中塗仕上用)
- 使用コンプレッサー…0.75kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121BA-5	700mℓ	22,400円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…240ℓ/min
- ノズル径…2.0mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…890g
- 大物、中塗塗装用
- 使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121BA-7	1,200mℓ	30,300円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…250ℓ/min
- ノズル径…2.0mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 重量…750g
- 一般塗装用
- カプラー付
- 使用コンプレッサー…0.8kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121BM-1	1,000mℓ	5,400円

吸上式の特長

- 塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。
- 操作上の安定性が良いです。
- 塗料の交換、洗浄が容易です。

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…200~400ℓ/min (0.2~0.5MPa時)
- ノズル径…1.8mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 全高…295mm
- 重量…1.27kg
- 使用コンプレッサー…1.2kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121BG	1,000mℓ	13,200円

スプレーガン(吸上式)



- 使用圧力…0.34MPa
- 吐出し空気量…200~400ℓ/min (0.2~0.5MPa時)
- ノズル径…1.8mm
- 取付ねじ…G1/4"
- 全高…295mm
- 重量…1.27kg
- 使用コンプレッサー…1.2kW

品番	カップ容量	税抜価格
EA121BG	1,000mℓ	13,200円

関連商品はコチラ!

塗料 P.1437 ~



エアダスター
バランサー、エアースリール
F.R.Lユニット
レギュレーター、エアフィルター
セパレーター、ドレントラップ
エア配管用スイッチ、2ポートホース