

雌カプラーソケット(ステンレス)



- 材質…SUS316
- 使用圧力…0~1.4MPa
- 使用流体…空気・水・油
- 使用温度…-10~150℃ (凍結なきこと)

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA425DJ-1	Rc1/8"	4,920円
EA425DJ-2	Rc1/4"	5,400円
EA425DJ-3	Rc3/8"	6,890円
EA425DJ-4	Rc1/2"	15,200円

雄カプラーソケット(ステンレス)



- 材質…SUS316
- 使用圧力…0~1.4MPa

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA425DK-1	R1/8"	4,920円
EA425DK-2	R1/4"	5,400円
EA425DK-3	R3/8"	6,890円
EA425DK-4	R1/2"	15,200円

- 使用流体…空気・水・油・ガソリン・灯油
- 使用温度…-10~150℃ (凍結なきこと)

雌カプラープラグ(ステンレス)



- 材質…SUS316
- 使用圧力…0~1.4MPa
- 使用流体…空気・水・油

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA425DL-1	Rc1/8"	2,020円
EA425DL-2	Rc1/4"	2,390円
EA425DL-3	Rc3/8"	2,920円
EA425DL-4	Rc1/2"	5,940円

- 使用温度…-10~150℃ (凍結なきこと)

雄カプラープラグ(ステンレス)



- 材質…SUS316
- 使用圧力…0~1.4MPa

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA425DM-1	R1/8"	2,020円
EA425DM-2	R1/4"	2,390円
EA425DM-3	R3/8"	2,920円
EA425DM-4	R1/2"	5,940円

- 使用流体…空気・水・油
- 使用温度…-10~150℃ (凍結なきこと)

EA425DJ-DKはEA425DL・DMとカプラー接続します。

ワンタッチ継手セット



品番 EA140H-1 税抜価格 11,800円

《セット内容》

品名	チューブ外径	ねじサイズ	入数
ハーフユニオン	6mm	R1/8"	10
	8mm	R1/4"	
ストレートユニオン	6mm	-	4
	8mm	-	
エルボユニオン	6mm	R1/8"	4
	8mm	R3/8"	

- ケースサイズ…234×168×49(H)mm
- 使用圧力…1.0MPa

エルボユニオン(ロング)



- 材質…真鍮、樹脂(PBT)
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HC-41	4mm	R1/8"	290円
EA140HC-62	6mm	R1/4"	330円
EA140HC-82	8mm	R1/4"	370円
EA140HC-102	10mm	R1/4"	440円
EA140HC-103	10mm	R3/8"	460円
EA140HC-123	12mm	R3/8"	460円

スピードコントローラー



- 材質…真鍮、樹脂(PBT)
- 使用圧力…0.05~0.99MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-10~60℃

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HF-41	4mm	R1/8"	900円
EA140HF-61	6mm	R1/8"	940円
EA140HF-62	6mm	R1/4"	1,030円
EA140HF-63	6mm	R3/8"	1,230円
EA140HF-82	8mm	R1/4"	1,070円
EA140HF-83	8mm	R3/8"	1,280円
EA140HF-102	10mm	R1/4"	1,110円
EA140HF-103	10mm	R3/8"	1,340円
EA140HF-104	10mm	R1/2"	1,430円
EA140HF-123	12mm	R3/8"	1,410円
EA140HF-124	12mm	R1/2"	1,470円

- 流量調整範囲が大きく微調整が容易です。
- 配管方向取り出し自在 ●ストップ機構付

ストレートユニオン



- 材質…樹脂(PBT)、真鍮
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HJ-4	4mm	R1/8"	440円
EA140HJ-6	6mm	R1/8"	450円
EA140HJ-8	8mm	R1/8"	490円
EA140HJ-10	10mm	R1/8"	600円
EA140HJ-12	12mm	R1/8"	710円

ワンタッチ継手シリーズ

ワンタッチ継手セット



品番 EA140H-2 税抜価格 13,200円

《セット内容》

品名	チューブ外径	ねじサイズ	入数
ハーフユニオン	6mm	R1/8"	4
	8mm	R1/4"	
ストレートユニオン	6mm	-	4
	8mm	-	
エルボユニオン	6mm	R1/8"	4
	8mm	R3/8"	
Y型ユニオン	1口側:6mm, 2口側:4mm	-	2
	1口側:6mm, 2口側:6mm	-	
T型ユニオン	6mm	-	4
	8mm	-	

- ケースサイズ…300×206×39(H)mm
- 使用圧力…1.0MPa

雌ユニオン



- 材質…真鍮
- 使用圧力…0~1.0MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HE-1	4mm	Rc1/8"	170円
EA140HE-2	4mm	Rc1/4"	200円
EA140HE-3	6mm	Rc1/8"	190円
EA140HE-4	6mm	Rc1/4"	210円
EA140HE-5	6mm	Rc3/8"	250円
EA140HE-6	8mm	Rc1/8"	210円
EA140HE-7	8mm	Rc1/4"	220円
EA140HE-8	8mm	Rc3/8"	260円
EA140HE-9	10mm	Rc1/4"	260円
EA140HE-10	10mm	Rc3/8"	270円
EA140HE-11	12mm	Rc1/4"	280円
EA140HE-12	12mm	Rc3/8"	300円
EA140HE-13	12mm	Rc1/2"	360円

- 使用温度…-15~60℃ (凍結なきこと)

ハーフユニオン



- 材質…真鍮
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HH-41	4mm	R1/8"	280円
EA140HH-42	4mm	R1/4"	290円
EA140HH-61	6mm	R1/8"	290円
EA140HH-62	6mm	R1/4"	310円
EA140HH-63	6mm	R3/8"	370円
EA140HH-82	8mm	R1/4"	360円
EA140HH-83	8mm	R3/8"	390円
EA140HH-102	10mm	R1/4"	410円
EA140HH-103	10mm	R3/8"	420円
EA140HH-104	10mm	R1/2"	480円
EA140HH-122	12mm	R1/4"	480円
EA140HH-123	12mm	R3/8"	530円
EA140HH-124	12mm	R1/2"	580円

- 使用温度…-15~60℃

エルボユニオン



- 材質…真鍮、樹脂(PBT)
- (2倍価格)

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140H-41	4mm	R1/8"	410円
EA140H-42	4mm	R1/4"	440円
EA140H-61	6mm	R1/8"	420円
EA140H-62	6mm	R1/4"	450円
EA140H-63	6mm	R3/8"	540円
EA140H-82	8mm	R1/4"	540円
EA140H-83	8mm	R3/8"	560円
EA140H-102	10mm	R1/4"	670円
EA140H-103	10mm	R3/8"	700円
EA140H-104	10mm	R1/2"	770円
EA140H-122	12mm	R1/4"	770円
EA140H-123	12mm	R3/8"	840円
EA140H-124	12mm	R1/2"	910円

- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

エルボユニオン(ターン)



- 材質…樹脂(PBT)、真鍮
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HD-41	4mm	R1/8"	230円
EA140HD-61	6mm	R1/8"	240円
EA140HD-62	6mm	R1/4"	250円
EA140HD-63	6mm	R3/8"	330円
EA140HD-82	8mm	R1/4"	300円
EA140HD-83	8mm	R3/8"	330円
EA140HD-102	10mm	R1/4"	370円
EA140HD-103	10mm	R3/8"	390円
EA140HD-104	10mm	R1/2"	510円
EA140HD-123	12mm	R3/8"	510円
EA140HD-124	12mm	R1/2"	520円

T型ユニオン



- 材質…真鍮
- (2倍価格)

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HG-42	4mm	R1/4"	630円
EA140HG-61	6mm	R1/8"	650円
EA140HG-62	6mm	R1/4"	670円
EA140HG-63	6mm	R3/8"	730円
EA140HG-82	8mm	R1/4"	780円
EA140HG-83	8mm	R3/8"	820円
EA140HG-102	10mm	R1/4"	950円
EA140HG-103	10mm	R3/8"	990円
EA140HG-104	10mm	R1/2"	1,150円
EA140HG-122	12mm	R1/4"	1,130円
EA140HG-123	12mm	R3/8"	1,120円
EA140HG-124	12mm	R1/2"	1,160円

- 材質…樹脂(PBT)、真鍮
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

Y型ユニオン



- 材質…樹脂(PBT)、真鍮
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HA-41	4mm	R1/8"	280円
EA140HA-62	6mm	R1/4"	320円
EA140HA-63	6mm	R3/8"	370円
EA140HA-82	8mm	R1/4"	350円
EA140HA-83	8mm	R3/8"	370円
EA140HA-103	10mm	R3/8"	390円
EA140HA-104	10mm	R1/2"	400円
EA140HA-123	12mm	R3/8"	390円

T型ユニオン



- 材質…樹脂(PBT)、真鍮
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HB-41	4mm	R1/8"	300円
EA140HB-61	6mm	R1/8"	330円
EA140HB-62	6mm	R1/4"	340円
EA140HB-82	8mm	R1/4"	390円
EA140HB-103	10mm	R3/8"	500円
EA140HB-123	12mm	R3/8"	560円

隔壁雌ユニオン



- 材質…真鍮
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HE-41	4mm	Rc1/8"	250円
EA140HE-42	4mm	Rc1/4"	250円
EA140HE-61	6mm	Rc1/8"	280円
EA140HE-62	6mm	Rc1/4"	280円
EA140HE-63	6mm	Rc3/8"	300円
EA140HE-82	8mm	Rc1/4"	320円
EA140HE-83	8mm	Rc3/8"	330円
EA140HE-102	10mm	Rc1/4"	390円
EA140HE-103	10mm	Rc3/8"	390円
EA140HE-123	12mm	Rc3/8"	500円
EA140HE-124	12mm	Rc1/2"	500円

バルクヘッドユニオン



- 材質…真鍮
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HJ-104	4mm	280円
EA140HJ-106	6mm	290円
EA1		