

異径ストレートユニオン



- 材質…樹脂(PBT)
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気・水
- 使用温度…空気: -15~60℃
水: 5~40℃

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HJ-251	6×4mm	230円
EA140HJ-252	8×4mm	230円
EA140HJ-253	8×6mm	250円
EA140HJ-254	10×6mm	250円
EA140HJ-255	10×8mm	320円
EA140HJ-256	12×10mm	360円

L型プラグ



- 材質…樹脂(PBT)
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気・水
- 使用温度…空気: -15~60℃
水: 5~40℃

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HN-4	4mm	210円
EA140HN-6	6mm	240円
EA140HN-8	8mm	270円
EA140HN-10	10mm	310円
EA140HN-12	12mm	360円

エルボユニオン(ステンレス)



- 材質…SUS304、樹脂(PBT)
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気・水
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HR-4	4mm	1,930円
EA140HR-6	6mm	2,120円
EA140HR-8	8mm	2,460円
EA140HR-10	10mm	2,960円
EA140HR-12	12mm	3,780円

T型ユニオン



- 材質…樹脂(PBT)、真鍮
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気・水

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HS-4	4mm	2,880円
EA140HS-6	6mm	3,170円
EA140HS-8	8mm	3,690円
EA140HS-10	10mm	4,420円
EA140HS-12	12mm	5,660円

ワンタッチ継手

軽くチューブを差し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。

ワンタッチ型プラグ(20型)



- 材質…PBT(ガラス入り)
- 最高使用圧力…0.9MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	税抜価格
EA425NC-6	6mm	250円
EA425NC-8	8mm	300円
EA425NC-10	10mm	350円
EA425NC-12	12mm	450円

ワンタッチ型ソケット(20型)



- 材質…黄銅(無電解ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.9MPa

品番	チューブ外径	税抜価格
EA425NA-6	6mm	890円
EA425NA-8	8mm	900円
EA425NA-10	10mm	950円
EA425NA-12	12mm	990円

エルボユニオン



- 材質…樹脂(PBT)、真鍮
- 使用圧力…0~1MPa

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HK-4	4mm	420円
EA140HK-6	6mm	450円
EA140HK-8	8mm	490円
EA140HK-10	10mm	650円
EA140HK-12	12mm	710円

- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

接続プラグ



- 材質…ポリアミド樹脂
- 使用圧力…0~1MPa

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HP-4	4mm	80円
EA140HP-6	6mm	90円
EA140HP-8	8mm	110円
EA140HP-10	10mm	130円
EA140HP-12	12mm	170円

- 使用流体…空気・水
- 使用温度…空気: -15~60℃
水: 5~40℃

ハーフユニオン(ステンレス)



- 材質…SUS304、樹脂(PBT)
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気・水
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HR-41	4mm	R1/8"	1,440円
EA140HR-42	4mm	R1/4"	1,530円
EA140HR-61	6mm	R1/8"	1,480円
EA140HR-62	6mm	R1/4"	1,620円
EA140HR-63	6mm	R3/8"	1,710円
EA140HR-82	8mm	R1/4"	1,800円
EA140HR-83	8mm	R3/8"	1,880円
EA140HR-102	10mm	R1/4"	2,100円
EA140HR-103	10mm	R3/8"	2,150円
EA140HR-104	10mm	R1/2"	2,240円
EA140HR-123	12mm	R3/8"	2,700円
EA140HR-124	12mm	R1/2"	2,770円

スピードコントローラ(ユニバーサル)



- 材質…真鍮、樹脂(PBT/V-O)
- 使用圧力…1MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HT-41	4mm	R1/8"	990円
EA140HT-61	6mm	R1/8"	990円
EA140HT-62	6mm	R1/4"	1,100円
EA140HT-82	8mm	R1/4"	1,100円
EA140HT-83	8mm	R3/8"	1,250円
EA140HT-102	10mm	R1/4"	1,220円
EA140HT-103	10mm	R3/8"	1,380円
EA140HT-104	10mm	R1/2"	2,020円
EA140HT-123	12mm	R3/8"	1,490円
EA140HT-124	12mm	R1/2"	1,670円

- 使用温度…-15~60℃(凍結なきこと)
- 配管方向を360度自由に取付け可能です。
- 工具不要のワンタッチ継手
- RoHS対応

ワンタッチ型プラグ(20型・チェック弁内蔵)



- 材質…PBT(ガラス入り)
- 最高使用圧力…0.9MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…0~60℃(凍結なきこと)

品番	チューブ外径	税抜価格
EA425NE-6	6mm	420円
EA425NE-8	8mm	450円
EA425NE-10	10mm	540円
EA425NE-12	12mm	620円

- 残圧を流さないチェック弁内蔵タイプ

T型ユニオン



品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HL-4	4mm	530円
EA140HL-6	6mm	560円
EA140HL-8	8mm	630円
EA140HL-10	10mm	710円
EA140HL-12	12mm	980円

- 材質…樹脂(PBT)、真鍮
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

異径接続プラグ



- 材質…ポリアミド樹脂
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気・水

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HP-104	4×6mm	100円
EA140HP-106	6×8mm	130円
EA140HP-108	8×10mm	160円
EA140HP-110	10×12mm	190円

- 使用温度…空気: -15~60℃
水: 5~40℃

キャップ



- 材質…ポリアミド樹脂
- 使用圧力…0~1MPa

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HP-504	4mm	120円
EA140HP-506	6mm	140円
EA140HP-508	8mm	150円
EA140HP-510	10mm	170円
EA140HP-512	12mm	190円

- 使用流体…空気・水
- 使用温度…空気: -15~60℃
水: 5~40℃

ストレートユニオン(ステンレス)



- 材質…SUS304、樹脂(PBT)
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気・水
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HR-304	4mm	1,710円
EA140HR-306	6mm	1,800円
EA140HR-308	8mm	2,060円
EA140HR-310	10mm	2,690円
EA140HR-312	12mm	3,680円

レデューサー



- 材質…金属部: 真鍮、樹脂部: PBT(V-O)
- 使用圧力…1MPa

品番	チューブ外径	接続継手径	税抜価格
EA140HW-1	4mm	6mm	180円
EA140HW-3	6mm	4mm	200円
EA140HW-4	6mm	8mm	220円
EA140HW-6	8mm	10mm	260円
EA140HW-7	8mm	12mm	300円
EA140HW-8	10mm	12mm	300円

- 使用温度…空気: -15~60℃(凍結なきこと)
水: 5~40℃

- 使用流体…空気・水
- RoHS対応

ワンタッチ型プラグ(20型)



- 材質…PBT(ガラス入り)
- 最高使用圧力…0.9MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	税抜価格
EA425NF-6	6mm	250円
EA425NF-8	8mm	300円
EA425NF-10	10mm	350円
EA425NF-12	12mm	450円

- 使用温度…0~60℃(凍結なきこと)

Y型ユニオン



- 材質…真鍮、樹脂(PBT)
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径		税抜価格
	1口側	2口側	
EA140HM-44	4mm	4mm	270円
EA140HM-64	6mm	4mm	310円
EA140HM-66	6mm	6mm	330円
EA140HM-86	8mm	6mm	350円
EA140HM-88	8mm	8mm	350円
EA140HM-108	10mm	8mm	390円
EA140HM-110	10mm	10mm	390円
EA140HM-121	12mm	10mm	460円
EA140HM-122	12mm	12mm	460円

ブランクプラグ



- 材質…ポリアミド樹脂
- 使用圧力…0~1MPa

品番	チューブ外径	税抜価格
EA140HP-204	4mm	100円
EA140HP-206	6mm	100円
EA140HP-208	8mm	110円
EA140HP-210	10mm	130円
EA140HP-212	12mm	140円

- 使用流体…空気・水
- 使用温度…空気: -15~60℃
水: 5~40℃

エルボユニオン(ステンレス)



- 材質…SUS304、樹脂(PBT)
- 使用圧力…0~1MPa
- 使用流体…空気・水
- 使用温度…-15~60℃

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HR-141	4mm	R1/8"	2,060円
EA140HR-142	4mm	R1/4"	2,130円
EA140HR-161	6mm	R1/8"	2,290円
EA140HR-162	6mm	R1/4"	2,320円
EA140HR-163	6mm	R3/8"	2,380円
EA140HR-182	8mm	R1/4"	2,460円
EA140HR-183	8mm	R3/8"	2,520円
EA140HR-202	10mm	R1/4"	2,750円
EA140HR-203	10mm	R3/8"	2,780円
EA140HR-204	10mm	R1/2"	2,870円
EA140HR-223	12mm	R3/8"	3,250円
EA140HR-224	12mm	R1/2"	3,510円

エルボ(45°)



- 材質…真鍮、樹脂(PBT)
- 使用圧力…1MPa
- 使用流体…空気・水

品番	チューブ外径	ねじサイズ	税抜価格
EA140HV-41	4mm	R1/8"	210円
EA140HV-62	6mm	R1/4"	230円
EA140HV-82	8mm	R1/4"	270円
EA140HV-103	10mm	R3/8"	340円
EA140HV-123	12mm	R3/8"	420円

- 使用温度…-15~60℃
- RoHS対応

ワンタッチ型プラグ(20型・サイレンサ内蔵)



- 材質…PBT(ガラス入り)
- 最高使用圧力…0.9MPa
- 使用流体…空気

品番	チューブ外径	税抜価格
EA425ND-6	6mm	460円
EA425ND-8	8mm	480円
EA425ND-10	10mm	580円
EA425ND-12	12mm	640円

- 使用温度…0~60℃(凍結なきこと)
- 減圧放出時に発生する音と衝撃を減少させるサイレンサ内蔵タイプ

雄ねじソケット(20型)



- 材質…黄銅(無電解ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.9MPa

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA425NB-2	R1/4"	1,050円
EA425NB-3	R3/8"	1,070円
EA425NB-4	R1/2"	1,110円

- 使用流体…空気
- 使用温度…0~60℃(凍結なきこと)