


ロータリーストレートユニオン



●材質… 金属部:黄銅(クロムメッキ) 樹脂部:PBT ●最高使用圧力…1MPa ●使用流体…空気

Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425MA-65 to EA425MA-104 with prices ranging from 1,950 to 4,070.

●使用温度…0~60℃(凍結なきこと)

3方向切換バルブ




Table with columns: 品番, チューブ外径, 税抜価格. Lists models EA425SA-66 to EA425SA-110 with prices ranging from 2,550 to 2,810.

●材質…本体:ガラス入りPBT, ハンドル:POM ●使用圧力範囲…0~0.7MPa ●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと) ●コックを90°回すと流路が切り替わります。

開閉バルブ



Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425SD-61 to EA425SD-104 with prices ranging from 1,450 to 1,790.

●材質…本体:樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ハンドル:POM ●使用圧力範囲…0~0.9MPa ●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

開閉バルブ




Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425SF-61 to EA425SF-104 with prices ranging from 1,450 to 1,790.

●本体材質…樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ●使用圧力範囲…0~0.9MPa ●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

2方弁タイプ(排気機能無し)

Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425SK-11 to EA425SK-33 with prices ranging from 1,560 to 2,010.

●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

プレッシャーゲージ(雄ねじ)




Table with columns: 品番, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425PS-1 to EA425PS-5 with prices ranging from 1,840 to 1,900.

●表示圧力範囲…0~0.8MPa ●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと) ●目盛角度…150°

ロータリーエルボユニオン



●材質…金属部:黄銅(クロムメッキ) 樹脂部:PBT ●最高使用圧力…1MPa ●使用流体…空気

Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425MB-65 to EA425MB-104 with prices ranging from 1,950 to 4,070.

●使用温度…0~60℃(凍結なきこと)

ボールバルブ




Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425TN-61 to EA425TN-104 with prices ranging from 2,330 to 2,590.

●材質…本体樹脂部:PPS 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ●使用圧力範囲…0~0.9MPa ●使用流体…空気, 水(条件有) ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

開閉バルブ



Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425SF-61 to EA425SF-104 with prices ranging from 1,450 to 1,790.

●本体材質…樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ●使用圧力範囲…0~0.9MPa ●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)



Table with columns: 品番, チューブ外径, 税抜価格. Lists models EA425PV-4 to EA425PV-8 with prices ranging from 2,180 to 2,230.

●表示圧力範囲…0~0.8MPa ●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと) ●目盛角度…150°

プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)




Table with columns: 品番, チューブ外径, 税抜価格. Lists models EA425PW-4 to EA425PW-8 with prices ranging from 2,010 to 2,120.

●材質…金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 樹脂部:PBT ●表示圧力範囲…0~0.8MPa ●使用流体…空気 ●目盛角度…150° ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

ミニボールバルブ



●材質…本体樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)

Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425TB-41 to EA425TB-61 with prices ranging from 1,230 to 1,230.

●使用圧力範囲…0~0.7MPa ●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

ボールバルブ



Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425TM-61 to EA425TM-104 with prices ranging from 2,070 to 2,330.

●使用圧力範囲…0~0.9MPa ●使用流体…空気, 水(条件有) ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

ボールバルブ



Table with columns: 品番, チューブ外径, 有効断面積, 税抜価格. Lists models EA425TL-6 to EA425TL-10 with prices ranging from 2,070 to 2,330.

●使用圧力範囲…0~0.9MPa ●使用流体…空気, 水(条件有) ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

開閉バルブ



Table with columns: 品番, チューブ外径, 入力側, 出力側, 税抜価格. Lists models EA425SH-44 to EA425SH-110 with prices ranging from 1,320 to 1,560.

●本体材質…樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ●使用圧力範囲…0~0.9MPa ●使用流体…空気

2方弁タイプ(排気機能無し)

Table with columns: 品番, チューブ外径, 入力側, 出力側, 税抜価格. Lists models EA425SJ-44 to EA425SJ-110 with prices ranging from 1,320 to 1,560.

●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

ミニチュア減圧弁




Table with columns: 品番, 接続, 税抜価格. Lists models EA425VB-11 with price 5,470.

ミニチュア減圧弁





Table with columns: 品番, 接続, 税抜価格. Lists models EA425VB-12 with price 5,180.

ミニボールバルブ



●材質…本体樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ●使用圧力範囲…0~0.7MPa

Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425TC-41 to EA425TC-61 with prices ranging from 1,490 to 1,490.

●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

ミニボールバルブ




Table with columns: 品番, チューブ外径, ねじサイズ, 税抜価格. Lists models EA425TD-41 to EA425TD-61 with prices ranging from 1,490 to 1,490.

●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

ミニボールバルブ



Table with columns: 品番, チューブ外径, 税抜価格. Lists models EA425TA-4 to EA425TA-6 with prices ranging from 1,300 to 1,300.

●使用圧力範囲…0~0.7MPa ●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

ボールバルブ




Table with columns: 品番, チューブ外径, 有効断面積, 税抜価格. Lists models EA425TP-6 to EA425TP-10 with prices ranging from 2,330 to 2,590.

●使用圧力範囲…0~0.9MPa ●使用流体…空気, 水(条件有) ●使用温度範囲…0~60℃(凍結なきこと)

ミニチュア減圧弁




Table with columns: 品番, 接続, 税抜価格. Lists models EA425VB-4 to EA425VB-6 with prices ranging from 2,860 to 2,860.

●最高使用圧力…0.8MPa ●設定圧力範囲…0.1~0.7MPa ●耐圧力…1.2MPa ●逆流機能付

正負圧用ユニオンフィルタ




Table with columns: 品番, チューブ外径, フィルタサイズ(濾過面積), 税抜価格. Lists models EA425PF-41 to EA425PF-101 with prices ranging from 1,920 to 2,430.

●材質…樹脂 ●最高使用圧力…1.0MPa(20℃時) ●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0~50℃(凍結なきこと)

Table with columns: 品番, 仕様, 税抜価格. Lists models EA425PG-4 to EA425PG-12 with prices ranging from 2,890 to 4,040.

●交換用フィルタエレメント(10個入)

エアース... 流量調整器, オイラー, セルゲフ... ホース, フッティング, ジョイント... エアース, ホース用, カプラー... 空気, 水, その他, 配管継手... 継手, バルブ... カップリング... スチーム, 温水, 配管用, バルブ, トラップ... 切り替え止弁, クォーター, ショックアブソーバー... カードリッジ式, フィルタ... 水害, 凍結防止用... ガス機器用, 部品... ピニール, パイプ, 継手&バルブ... 銅管, 金具, 継手... 給水銅管, (メッキ), 継手... 染織... ホエリエン管... フレキパイプ, 継手, バルブ... TOTO製品用, 金具, 部品... LIXIL製品用, 金具, 部品... 水栓金具, 部品... (混合水栓性) 金具, 部品... (洗濯機用) 水栓金具, 部品... 洗面, 流し台, バス用品... トイレ用, 部品... 目皿, 掃除口, ルーフドレン, 排水通気管... ホースクラブ, スチール, 締め付ケガバド... 結束バンド... 配管支持, 金具... 電線, コード用, クランプ