

真空発生器

			
●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0～60℃			
品番	適用チューブ	到達真空度	吸込流量
EA425PA-1	φ4mm	-66kPa	20ℓ/min
EA425PA-2	φ4mm	-92kPa	12ℓ/min
EA425PA-3	φ6mm	-66kPa	12ℓ/min
EA425PA-4	φ6mm	-90kPa	7ℓ/min
●圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。			

真空発生器

			
●適用チューブ…φ6mm ●使用流体…空気 ●使用温度範囲…0～60℃			
品番	吸込流量	到達真空度	消費流量
EA425PA-21	42ℓ/min	-66kPa	46ℓ/min
EA425PA-22	28ℓ/min	-93kPa	46ℓ/min
EA425PA-23	38ℓ/min	-93kPa	70ℓ/min
●使用圧力…0.5MPa ●圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。			

真空パッド(スプリング式ホルダ/スタンダード)

			
●使用流体…空気 ●ホルダ形状…スプリング式取出口上 ●パッド材質…ニトリル ●取付ねじ…M14×1 ●適用チューブ…φ6mm ●平らなワークに最適な一般形			
品番	パッドねじ	パッド径	全長
EA425PH-10	M4	10mm	60.1mm
EA425PH-15	M4	15mm	61.1mm
EA425PH-20	M6	20mm	62.1mm
EA425PH-25	M6	25mm	63.1mm
EA425PH-30	M6	30mm	63.1mm
EA425PH-40	M6	40mm	66.1mm
EA425PH-50	M6	50mm	67.1mm

真空パッド(スプリング式ホルダ/スタンダード)

			
●使用流体…空気 ●ホルダ形状…スプリング式取出口上 ●パッド材質…シリコン ●取付ねじ…M14×1 ●適用チューブ…φ6mm ●平らなワークに最適な一般形			
品番	パッドねじ	パッド径	全長
EA425PH-110	M4	10mm	60.1mm
EA425PH-115	M4	15mm	61.1mm
EA425PH-120	M6	20mm	62.1mm
EA425PH-125	M6	25mm	63.1mm
EA425PH-130	M6	30mm	63.1mm
EA425PH-140	M6	40mm	66.1mm
EA425PH-150	M6	50mm	67.1mm

真空パッド(スプリング式ホルダ/ソフトベローズ)

			
●使用流体…空気 ●ホルダ形状…スプリング式取出口上 ●パッド材質…ニトリル ●取付ねじ…M14×1 ●適用チューブ…φ6mm ●段ボール、ベニア板、鉄板等のワークに			
品番	パッドねじ	パッド径	全長
EA425PJ-6	M4	6mm	69.2mm
EA425PJ-8	M4	8mm	69.2mm
EA425PJ-10	M4	10mm	69.7mm
EA425PJ-15	M4	15mm	71.7mm
EA425PJ-20	M6	20mm	74.2mm

真空パッド(スプリング式ホルダ/ソフトベローズ)

			
●使用流体…空気 ●ホルダ形状…スプリング式取出口上 ●パッド材質…シリコン ●取付ねじ…M14×1 ●適用チューブ…φ6mm ●柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能。プラスチックの吸着が比較的跡を付けずに行えます。			
品番	パッドねじ	パッド径	全長
EA425PJ-106	M4	6mm	69.2mm
EA425PJ-108	M4	8mm	69.2mm
EA425PJ-110	M4	10mm	69.7mm
EA425PJ-115	M4	15mm	71.7mm
EA425PJ-120	M6	20mm	74.2mm

真空パッド(スタンダード)

			
品番	サイズ	税抜価格	
EA425PH-610	φ10×8(H)mm	400円	
EA425PH-615	φ15×9(H)mm	460円	
EA425PH-620	φ20×10(H)mm	460円	
EA425PH-625	φ25×10(H)mm	460円	
EA425PH-630	φ30×11(H)mm	520円	
EA425PH-640	φ40×14(H)mm	580円	
EA425PH-650	φ50×15(H)mm	800円	
●材質…ニトリル			

真空パッド(スタンダード)

			
品番	サイズ	税抜価格	
EA425PH-710	φ10×8(H)mm	580円	
EA425PH-715	φ15×9(H)mm	630円	
EA425PH-720	φ20×10(H)mm	630円	
EA425PH-725	φ25×10(H)mm	630円	
EA425PH-730	φ30×11(H)mm	690円	
EA425PH-740	φ40×14(H)mm	860円	
EA425PH-750	φ50×15(H)mm	1,150円	
●材質…シリコン			

真空パッド(ソフトベローズ)

			
品番	サイズ	税抜価格	
EA425PJ-606	φ6×15(H)mm	580円	
EA425PJ-608	φ8×15(H)mm	580円	
EA425PJ-610	φ10×15.5(H)mm	580円	
EA425PJ-615	φ15×17.5(H)mm	630円	
EA425PJ-620	φ20×20(H)mm	630円	
●材質…ニトリル			

真空パッド(ソフトベローズ)

			
品番	サイズ	税抜価格	
EA425PJ-706	φ6×15(H)mm	860円	
EA425PJ-708	φ8×15(H)mm	860円	
EA425PJ-710	φ10×15.5(H)mm	860円	
EA425PJ-715	φ15×17.5(H)mm	980円	
EA425PJ-720	φ20×20(H)mm	980円	
●材質…シリコン			

真空パッド(スプリング式ホルダ/ソフト)

			
●使用流体…空気 ●ホルダ形状…スプリング式取出口上 ●パッド材質…ニトリル ●取付ねじ…M14×1 ●適用チューブ…φ6mm ●柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。			
品番	パッドねじ	パッド径	全長
EA425PK-4	M4	4mm	66.4mm
EA425PK-6	M4	6mm	66.4mm
EA425PK-8	M4	8mm	66.4mm
EA425PK-10	M4	10mm	68.2mm
EA425PK-15	M4	15mm	68.2mm
EA425PK-20	M6	20mm	69.2mm
EA425PK-30	M6	30mm	69.2mm
EA425PK-40	M6	40mm	69.2mm


真空パッド(スプリング式ホルダ/ソフト)

			
●使用流体…空気 ●ホルダ形状…スプリング式取出口上 ●パッド材質…シリコン ●取付ねじ…M14×1 ●適用チューブ…φ6mm ●半導体、金型成形品取出し、食品関係等のワークに			
品番	パッドねじ	パッド径	全長
EA425PK-104	M4	4mm	66.4mm
EA425PK-106	M4	6mm	66.4mm
EA425PK-108	M4	8mm	66.4mm
EA425PK-110	M4	10mm	68.2mm
EA425PK-115	M4	15mm	68.2mm
EA425PK-120A	M6	20mm	69.2mm
EA425PK-130	M6	30mm	69.2mm
EA425PK-140	M6	40mm	69.2mm

真空パッド(ソフト)

			
品番	サイズ	税抜価格	
EA425PK-604	φ4×12.2(H)mm	400円	
EA425PK-606	φ6×12.2(H)mm	400円	
EA425PK-608	φ8×12.2(H)mm	400円	
EA425PK-610	φ10×14(H)mm	400円	
EA425PK-615	φ15×14(H)mm	460円	
EA425PK-620	φ20×15(H)mm	460円	
EA425PK-630	φ30×15(H)mm	520円	
EA425PK-640	φ40×15(H)mm	580円	
●材質…ニトリル			

真空パッド(ソフト)

			
品番	サイズ	税抜価格	
EA425PK-704	φ4×12.2(H)mm	580円	
EA425PK-706	φ6×12.2(H)mm	580円	
EA425PK-708	φ8×12.2(H)mm	580円	
EA425PK-710	φ10×14(H)mm	580円	
EA425PK-715	φ15×14(H)mm	630円	
EA425PK-720	φ20×15(H)mm	630円	
EA425PK-730	φ30×15(H)mm	690円	
EA425PK-740	φ40×15(H)mm	860円	
●材質…シリコン			

ハーフユニオン

			
●材質…黄銅 ●使用温度…空気：-20～60℃ 水・油：0～60℃			
品番	チューブサイズ(mm) 外径×内径	ねじサイズ	税抜価格
EA425LA-41	4×3	R1/8"	190円
EA425LA-61	6×4.5	R1/8"	170円
EA425LA-62	6×4.5	R1/4"	220円
EA425LA-81	8×6	R1/8"	230円
EA425LA-82	8×6	R1/4"	260円
EA425LA-83	8×6	R3/8"	320円
EA425LA-102	10×7.5	R1/4"	300円
EA425LA-103	10×7.5	R3/8"	320円
EA425LA-104	10×7.5	R1/2"	500円
EA425LA-122	12×9	R1/4"	370円
EA425LA-123	12×9	R3/8"	370円
●適合チューブ…EA125NA-4～12B・EA125NB-4～12B・EA125ND-4～12A(P.1014)			
●使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			

ストレートユニオン

			
●材質…黄銅 ●使用温度…空気：-20～60℃ 水・油：0～60℃			
品番	チューブサイズ(mm) 外径×内径	ねじサイズ	税抜価格
EA425LC-6	6×4.5		290円
EA425LC-8	8×6		350円
EA425LC-10	10×7.5		440円
●適合チューブ…EA125NA-4～12B・EA125NB-4～12B・EA125ND-4～12A(P.1014)			
●使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			

パネルユニオン

			
●材質…黄銅 ●使用圧力…2.6～4.4MPa ●使用温度…空気：-20～60℃ 水・油：0～60℃			
品番	ねじサイズ	税抜価格	
EA425KP-1	Rc1/8"	580円	
EA425KP-2	Rc1/4"	870円	
EA425KP-3	Rc3/8"	1,160円	
EA425KP-4	Rc1/2"	2,310円	

エルボユニオン

			
●材質…黄銅 ●使用温度…空気：-20～60℃ 水・油：0～60℃			
品番	チューブサイズ(mm) 外径×内径	ねじサイズ	税抜価格
EA425LB-41	4×3	R1/8"	370円
EA425LB-61	6×4.5	R1/8"	360円
EA425LB-62	6×4.5	R1/4"	390円
EA425LB-81	8×6	R1/8"	400円
EA425LB-82	8×6	R1/4"	400円
EA425LB-83	8×6	R3/8"	550円
EA425LB-102	10×7.5	R1/4"	500円
EA425LB-103	10×7.5	R3/8"	550円
EA425LB-104	10×7.5	R1/2"	730円
EA425LB-122	12×9	R1/4"	590円
EA425LB-123	12×9	R3/8"	590円
●適合チューブ…EA125NA-4～12B・EA125NB-4～12B・EA125ND-4～12A(P.1014)			
●使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			

チーズユニオン

			
●材質…黄銅 ●使用温度…空気：-20～60℃ 水・油：0～60℃			
品番	チューブサイズ(mm) 外径×内径	ねじサイズ	税抜価格
EA425LE-4	4×3		610円
EA425LE-6	6×4.5		610円
EA425LE-8	8×6		730円
EA425LE-10	10×7.5		900円
EA425LE-12	12×9		1,070円
●適合チューブ…EA125NA-4～12B・EA125NB-4～12B・EA125ND-4～12A(P.1014)			
●使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			

両口チーズユニオン

			
●材質…黄銅 ●使用温度…空気：-20～60℃ 水・油：0～60℃			
品番	チューブサイズ(mm) 外径×内径	ねじサイズ	税抜価格
EA425LD-41	4×3	R1/8"	530円
EA425LD-61	6×4.5	R1/8"	530円
EA425LD-62	6×4.5	R1/4"	600円
EA425LD-81	8×6	R1/8"	650円
EA425LD-82	8×6	R1/4"	650円
EA425LD-102	10×7.5	R1/4"	830円
●適合チューブ…EA125NA-4～12B・EA125NB-4～12B・EA125ND-4～12A(P.1014)			
●使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			

ナイロンスリーブインサート付継手

チューブインサート部があり、スリーブ・袋ナットで締めこむ機構ですので確実な接続が可能です。チューブが破壊するまで接続部分に異常はありません。