

フッ素樹脂チューブ [FEP]

●材質…フッ素樹脂 (FEP)

| 品番 | 外径×内径 (mm) | 全長 | 最高使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|------------|------------|-----|--------------|---------|
| EA125F-4 | 4×2.5 | 20m | 1.8 | 8,760円 |
| EA125F-4B | 4×2.5 | 5m | 1.8 | 2,480円 |
| EA125F-6A | 6×4 | 2m | 1.3 | 1,560円 |
| EA125F-6B | 6×4 | 5m | 1.3 | 3,900円 |
| EA125F-6 | 6×4 | 20m | 1.3 | 14,500円 |
| EA125F-8A | 8×6 | 2m | 0.9 | 1,990円 |
| EA125F-8B | 8×6 | 5m | 0.9 | 4,980円 |
| EA125F-8 | 8×6 | 20m | 0.9 | 18,850円 |
| EA125F-10A | 10×8 | 2m | 0.7 | 2,510円 |
| EA125F-10B | 10×8 | 5m | 0.7 | 6,270円 |
| EA125F-10C | 10×8 | 10m | 0.7 | 12,450円 |
| EA125F-10 | 10×8 | 20m | 0.7 | 24,100円 |

●耐薬品性に優れています。 ●不燃性
●耐熱(200℃) ●耐寒(-65℃) ●半透明
●最高使用圧力(23℃時)

フッ素樹脂チューブ [PVDF] (軟性タイプ)

| 品番 | 外径×内径 (mm) | 長さ | 使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|-------------|------------|-----|------------|---------|
| EA125FA-102 | 8×6 | 2m | 0~0.4 | 1,470円 |
| EA125FA-105 | 8×6 | 5m | 0~0.4 | 3,660円 |
| EA125FA-110 | 8×6 | 10m | 0~0.4 | 7,330円 |
| EA125FA-120 | 8×6 | 20m | 0~0.4 | 13,300円 |

●材質…内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)
外層:ウレタン系エラストマー
●最高使用温度…80℃
●使用温度範囲…-20~80℃

フッ素樹脂チューブ [ETFE] (超軟性タイプ)

| 品番 | 外径×内径 (mm) | 長さ | 使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|--------------|------------|-----|------------|---------|
| EA125FA-204A | 4×2 | 2m | 0~0.6 | 740円 |
| EA125FA-204B | 4×2 | 5m | 0~0.6 | 1,830円 |
| EA125FA-204C | 4×2 | 10m | 0~0.6 | 3,660円 |
| EA125FA-204D | 4×2 | 20m | 0~0.6 | 6,660円 |
| EA125FA-206A | 6×4 | 2m | 0~0.6 | 1,190円 |
| EA125FA-206B | 6×4 | 5m | 0~0.6 | 2,980円 |
| EA125FA-206C | 6×4 | 10m | 0~0.6 | 5,950円 |
| EA125FA-206D | 6×4 | 20m | 0~0.6 | 10,800円 |
| EA125FA-208A | 8×6 | 2m | 0~0.4 | 1,790円 |
| EA125FA-208B | 8×6 | 5m | 0~0.4 | 4,470円 |
| EA125FA-208C | 8×6 | 10m | 0~0.4 | 8,930円 |
| EA125FA-208D | 8×6 | 20m | 0~0.4 | 16,200円 |
| EA125FA-212A | 12×8 | 2m | 0~0.6 | 2,930円 |
| EA125FA-212B | 12×8 | 5m | 0~0.6 | 7,330円 |
| EA125FA-212C | 12×8 | 10m | 0~0.6 | 14,600円 |
| EA125FA-212D | 12×8 | 20m | 0~0.6 | 26,600円 |

●材質…内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
外層:ウレタン系エラストマー
●最高使用温度…80℃
●使用温度範囲…-20~80℃

フッ素樹脂チューブ [PTFE]

| 品番 | 外径×内径 (mm) | 長さ | 使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|-------------|------------|-----|------------|---------|
| EA125FC-4 | 4×3 | 2m | 1.0 | 1,040円 |
| EA125FC-4A | 4×3 | 5m | 1.0 | 2,610円 |
| EA125FC-4B | 4×3 | 10m | 1.0 | 4,160円 |
| EA125FC-5 | 5×4 | 2m | 0.8 | 1,110円 |
| EA125FC-5A | 5×4 | 5m | 0.8 | 2,780円 |
| EA125FC-5B | 5×4 | 10m | 0.8 | 4,450円 |
| EA125FC-6 | 6×5 | 2m | 0.65 | 1,350円 |
| EA125FC-6A | 6×5 | 5m | 0.65 | 3,380円 |
| EA125FC-6B | 6×5 | 10m | 0.65 | 5,420円 |
| EA125FC-8 | 8×6 | 2m | 1.0 | 3,070円 |
| EA125FC-8A | 8×6 | 5m | 1.0 | 8,350円 |
| EA125FC-8B | 8×6 | 10m | 1.0 | 12,800円 |
| EA125FC-10 | 10×8 | 2m | 0.8 | 3,820円 |
| EA125FC-10A | 10×8 | 5m | 0.8 | 9,530円 |
| EA125FC-10B | 10×8 | 10m | 0.8 | 13,800円 |
| EA125FC-16 | 16×14 | 2m | 0.4 | 6,890円 |
| EA125FC-16A | 16×14 | 5m | 0.4 | 17,200円 |
| EA125FC-16B | 16×14 | 10m | 0.4 | 27,500円 |

●材質…フッ素樹脂(PTFE) ●最高使用温度…260℃
●使用圧力(常温時)
●特徴…耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。

フッ素樹脂チューブ [PTFE] (軟性タイプ)

ニチアス

| 品番 | 外径×内径 (mm) | 全長 | 最高使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|------------|------------|-----|--------------|---------|
| EA125FF-4 | 4×2 | 10m | 11.8 | 10,500円 |
| EA125FF-6 | 6×3 | 10m | 11.8 | 24,900円 |
| EA125FF-8 | 8×5 | 10m | 7.4 | 29,500円 |
| EA125FF-12 | 12×9 | 10m | 3.9 | 40,900円 |

●材質…フッ素樹脂(PTFE) ●最高使用温度…260℃
●曲げやすく、座屈しにくい狭いスペースの配管用に適しています。

フッ素樹脂チューブ [PTFE]

| 品番 | 外径×内径 (mm) | 長さ | 使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|---------------|------------|-----|------------|---------|
| EA125FK-24 | 4×2 | 2m | 3.3 | 2,150円 |
| EA125FK-24A | 4×2 | 5m | 3.3 | 5,390円 |
| EA125FK-24B | 4×2 | 10m | 3.3 | 8,460円 |
| EA125FK-34 | 4×3 | 2m | 1.1 | 1,010円 |
| EA125FK-34A | 4×3 | 5m | 1.1 | 2,530円 |
| EA125FK-34B | 4×3 | 10m | 1.1 | 3,960円 |
| EA125FK-45 | 5×4 | 2m | 0.8 | 1,190円 |
| EA125FK-45A | 5×4 | 5m | 0.8 | 2,970円 |
| EA125FK-45B | 5×4 | 10m | 0.8 | 4,730円 |
| EA125FK-46 | 6×4 | 2m | 1.6 | 2,370円 |
| EA125FK-46A | 6×4 | 5m | 1.6 | 5,930円 |
| EA125FK-46B | 6×4 | 10m | 1.6 | 9,450円 |
| EA125FK-56 | 6×5 | 2m | 0.7 | 1,470円 |
| EA125FK-56A | 6×5 | 5m | 0.7 | 3,680円 |
| EA125FK-56B | 6×5 | 10m | 0.7 | 5,820円 |
| EA125FK-68 | 8×6 | 2m | 1.1 | 3,300円 |
| EA125FK-68A | 8×6 | 5m | 1.1 | 8,240円 |
| EA125FK-68B | 8×6 | 10m | 1.1 | 13,200円 |
| EA125FK-810 | 10×8 | 2m | 0.8 | 4,260円 |
| EA125FK-810A | 10×8 | 5m | 0.8 | 10,700円 |
| EA125FK-810B | 10×8 | 10m | 0.8 | 16,900円 |
| EA125FK-1012 | 12×10 | 2m | 0.7 | 5,280円 |
| EA125FK-1012A | 12×10 | 5m | 0.7 | 13,200円 |
| EA125FK-1012B | 12×10 | 10m | 0.7 | 20,700円 |

●材質…フッ素樹脂(PTFE)
●使用圧力(25℃時)
●最高使用温度…260℃

フッ素樹脂ホース (2フッ化系)

| 品番 | 外径×内径 (mm) | 全長 | 使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|-------------|------------|-----|------------|---------|
| EA125FA-4A | 4×2 | 2m | 0.6 | 620円 |
| EA125FA-4B | 4×2 | 5m | 0.6 | 1,540円 |
| EA125FA-4 | 4×2 | 20m | 0.6 | 5,620円 |
| EA125FA-6A | 6×4 | 2m | 0.6 | 990円 |
| EA125FA-6B | 6×4 | 5m | 0.6 | 2,460円 |
| EA125FA-6 | 6×4 | 20m | 0.6 | 8,950円 |
| EA125FA-9A | 9×6 | 2m | 0.6 | 1,610円 |
| EA125FA-9B | 9×6 | 5m | 0.6 | 4,010円 |
| EA125FA-9 | 9×6 | 20m | 0.6 | 14,600円 |
| EA125FA-12A | 12×8 | 2m | 0.6 | 2,480円 |
| EA125FA-12B | 12×8 | 5m | 0.6 | 6,180円 |
| EA125FA-12 | 12×8 | 20m | 0.6 | 21,300円 |

●使用温度…-20~80℃
●使用圧力(20℃時)
●材質…内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)
外層:ウレタン系エラストマー

フッ素樹脂チューブ [PFA]

| 品番 | 外径×内径 (mm) | 全長 | 最高使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|-------------|------------|-----|--------------|---------|
| EA125FH-4 | 4×2 | 3m | 2.4 | 1,880円 |
| EA125FH-4A | 4×2 | 5m | 2.4 | 3,130円 |
| EA125FH-4B | 4×2 | 10m | 2.4 | 6,250円 |
| EA125FH-4C | 4×2 | 20m | 2.4 | 11,700円 |
| EA125FH-6 | 6×4 | 3m | 1.6 | 3,120円 |
| EA125FH-6A | 6×4 | 5m | 1.6 | 5,190円 |
| EA125FH-6B | 6×4 | 10m | 1.6 | 10,400円 |
| EA125FH-6C | 6×4 | 20m | 1.6 | 18,100円 |
| EA125FH-8 | 8×6 | 3m | 1.0 | 4,380円 |
| EA125FH-8A | 8×6 | 5m | 1.0 | 7,300円 |
| EA125FH-8B | 8×6 | 10m | 1.0 | 14,600円 |
| EA125FH-8C | 8×6 | 20m | 1.0 | 25,400円 |
| EA125FH-10 | 10×8 | 3m | 0.78 | 5,590円 |
| EA125FH-10A | 10×8 | 5m | 0.78 | 9,320円 |
| EA125FH-10B | 10×8 | 10m | 0.78 | 18,600円 |
| EA125FH-10C | 10×8 | 20m | 0.78 | 32,700円 |
| EA125FH-12 | 12×10 | 3m | 0.68 | 6,890円 |
| EA125FH-12A | 12×10 | 5m | 0.68 | 11,500円 |
| EA125FH-12B | 12×10 | 10m | 0.68 | 23,000円 |

●材質…フッ素樹脂(PFA) ●最高使用温度…260℃
●使用温度…-65℃~180℃ ●色…半透明
●最高使用圧力(23℃時) ●耐候性・不燃性
●ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性

フレキシブルチューブ [PFA]

| 品番 | サイズ(mm) | 最高使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|-------------|---------|--------------|--------|
| EA125FJ-6A | 6×4 | 500 | 6,800円 |
| EA125FJ-8A | 8×6 | 500 | 7,450円 |
| EA125FJ-10A | 10×8 | 500 | 9,420円 |

●材質…フッ素樹脂(PFA) ●最高使用温度…260℃
●最高使用圧力(23℃時)
●純水性・耐薬品性・耐熱性に優れ、高温下での使用が可能。
●曲がりによる配管スペースや継手数の削減が可能。
●可動部での使用が可能。

チューブ内径保護リング

10個価格

| 品番 | 適用チューブサイズ (内径×外径) | 税抜価格 |
|-------------|-------------------|------|
| EA125DX-42 | 2.5×4mm | 250円 |
| EA125DX-64 | 4×6mm | 250円 |
| EA125DX-85 | 5×8mm | 380円 |
| EA125DX-86 | 6×8mm | 380円 |
| EA125DX-106 | 6.5×10mm | 490円 |
| EA125DX-107 | 7.5×10mm | 490円 |
| EA125DX-128 | 8×12mm | 490円 |
| EA125DX-129 | 9×12mm | 620円 |
| EA125DX-130 | 10×12mm | 750円 |

●材質…SUS304
●チューブの内側から収縮を防止
●極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能
●チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。

フッ素樹脂チューブ [PTFE]

| 品番 | 外径×内径 (mm) | 長さ | 使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|-----------|-------------|-----|------------|---------|
| EA125FL-3 | 6.35×3.95 | 10m | 2.6 | 12,200円 |
| EA125FL-4 | 6.35×4.35 | 10m | 2.4 | 10,600円 |
| EA125FL-5 | 9.53×6.35 | 10m | 2.2 | 25,000円 |
| EA125FL-6 | 9.53×7.53 | 10m | 1.4 | 16,900円 |
| EA125FL-7 | 12.7×9.53 | 10m | 1.5 | 34,800円 |
| EA125FL-8 | 19.05×15.87 | 10m | 0.9 | 54,900円 |
| EA125FL-9 | 25.4×22.2 | 10m | 0.6 | 75,600円 |

●材質…フッ素樹脂(PTFE)
●使用圧力(25℃時)
●最高使用温度…260℃

フッ素樹脂チューブ [PFA] (導電性)

ニチアス

| 品番 | 外径×内径 (mm) | 全長 | 最高使用圧力 (MPa) | 税抜価格 |
|------------|------------|-----|--------------|---------|
| EA125FE-6 | 6×4 | 10m | 5.7 | 17,300円 |
| EA125FE-8 | 8×6 | 10m | 4.1 | 23,700円 |
| EA125FE-10 | 10×8 | 10m | 3.2 | 30,800円 |

●材質…フッ素樹脂(PFA)
●最高使用温度…260℃

結束バンド (チューブ用)

10個価格

| 品番 | チューブ外径 | 結束本数 | 税抜価格 |
|-------------|--------|------|------|
| EA125DZ-42 | 4mm | 2本 | 190円 |
| EA125DZ-43 | 4mm | 3本 | 220円 |
| EA125DZ-44 | 4mm | 4本 | 250円 |
| EA125DZ-62 | 6mm | 2本 | 190円 |
| EA125DZ-63 | 6mm | 3本 | 220円 |
| EA125DZ-64 | 6mm | 4本 | 250円 |
| EA125DZ-82 | 8mm | 2本 | 220円 |
| EA125DZ-83 | 8mm | 3本 | 250円 |
| EA125DZ-84 | 8mm | 4本 | 310円 |
| EA125DZ-102 | 10mm | 2本 | 280円 |
| EA125DZ-104 | 10mm | 4本 | 340円 |
| EA125DZ-122 | 12mm | 2本 | 320円 |
| EA125DZ-124 | 12mm | 4本 | 360円 |

●材質…ポリプロピレン(EA125DZ-42のみポリアミド)
●複数のチューブを挟み込むだけで簡単に、しかも綺麗に結束。
●結束バンド固定用の穴付

積層チューブ用継手

●材質…本体:SUS316L
ナット:SUS304
●使用圧力…1.0MPa

| 品番 | ねじサイズ (R) | 適合ホース (内径×外径)mm | 税抜価格 |
|-----------|-----------|-----------------|--------|
| EA125FZ-1 | 1/8" | 2×4 | 1,880円 |
| EA125FZ-2 | 1/4" | 4×6 | 2,310円 |
| EA125FZ-3 | 1/4" | 6×8 | 2,640円 |
| EA125FZ-4 | 3/8" | 8×12 | 3,000円 |

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



エアース
ホース
流量調整器、
オイル、
バルブ
ホース
フィッティング、
ジョイント
エアース
ホース用
カプラー
空気・水
その他
配管継手
継手、
バルブ
カップリング
スチーム・温水
配管用
バルブトラップ
おし引き止弁、
ウォーター
ジョイントバルブ
カードリッジ式
フィルター
水漏れ防止帯
ガス機器用
部品
ビニール
パイプ&
継手&バルブ
銅管・
継手
給水銅管
(メッキ)
継手
業績
ホエエレン管
フレキパイプ
継手、バルブ
TOTO製品用
金具・部品
LIXIL製品用
金具・部品
水栓金具・
部品
(混合水性用)
金具・部品
洗濯機用
水栓金具・
部品
洗面・
流し台・
バス用部品
トイレ用
部品
目皿、掃除口、
ルーフトレイン、
排水通気弁
ホースクラブ、
スチール
網の付カゴバ
結束バンド
配管支持
金具
電線・
コード用
クランプ