

レバー式ベンダーセット(ミリサイズ)



品番	銅管外径	入数	税抜価格
EA215M	6・8・10・12mm	4サイズ	21,800円

●ケースサイズ…内寸:480(W)×235(D)×265(H)mm
外寸:500(W)×275(D)×305(H)mm
●ケースは中皿、中仕切板、鍵付
●最大曲げ角…180°
●給湯配管用

レバー式ベンダー(ミリサイズ)



品番	銅管外径	全長(mm)	税抜価格
EA215M-6	6mm	220	2,990円
EA215M-8	8mm	260	3,350円
EA215M-10	10mm	310	4,280円
EA215M-12	12mm	450	5,820円

●給湯配管用
●材質…アルミ製
●最大曲げ角…180°

雄ねじシステム(エイトニップル)

●材質…真鍮
●使用圧力…1.0MPa
※但し、ホースの耐圧により変動します。

品番	ねじ径(R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141AS-91	1/4"	6mm	520円
EA141AS-92	1/4"	8mm	570円
EA141AS-93	3/8"	9mm	610円
EA141AS-94	3/8"	10mm	660円
EA141AS-95	1/2"	12mm	940円
EA141AS-96	1/2"	15mm	1,090円
EA141AS-97	3/4"	19mm	1,780円
EA141AS-98	1"	25mm	3,130円

雄ねじシステム

●37°内テーパ付 (-66・88は内テーパ付なし)

品番	ねじ径(G)	適合ホース内径	税抜価格
EA141AS-12A	1/8"	6mm	245円
EA141AS-13A	1/8"	9mm	250円
EA141AS-22A	1/4"	6mm	300円
EA141AS-22.5A	1/4"	8mm	330円
EA141AS-23A	1/4"	9mm	270円
EA141AS-23.5A	1/4"	11mm	470円
EA141AS-24A	1/4"	13mm	345円
EA141AS-32A	3/8"	6mm	345円
EA141AS-32.5A	3/8"	8mm	345円
EA141AS-33A	3/8"	9mm	345円
EA141AS-33.5A	3/8"	11mm	485円
EA141AS-34A	3/8"	13mm	335円
EA141AS-42A	1/2"	6mm	565円
EA141AS-43A	1/2"	9mm	485円
EA141AS-44A	1/2"	13mm	470円
EA141AS-66	3/4"	19mm	1,240円
EA141AS-88	1"	25mm	2,110円

●材質…真鍮
●最高使用圧力…1.2MPa

ホースニップル

●材質…真鍮
●使用圧力…3.45MPa

品番	適合ホース内径	全長	税抜価格
EA141EB-6	5mm	55mm	220円
EA141EB-7	6mm	55mm	220円
EA141EB-8	7mm	65mm	220円
EA141EB-9	8mm	65mm	220円
EA141EB-10	9mm	70mm	280円
EA141EB-12	12mm	70mm	350円
EA141EB-13	12.7mm	70mm	350円
EA141EB-14	14mm	75mm	350円

雄ねじシステム(スイベル式)

●ホースがよじれにくいスイベル金具式
●材質…真鍮

品番	ねじ径(R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141AY-22	1/4"	8mm	860円
EA141AY-33	3/8"	10mm	860円

●スイベル金具式

ナット締めニップル(エイトロック)

●最高使用圧力…1.0MPa

品番	ねじ径(R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141AS-1	1/2"	12	2,330円
EA141AS-2	1/2"	15	2,330円
EA141AS-3	3/4"	19	4,200円
EA141AS-4	1"	33	4,660円

●材質…本体、リング、ナット:真鍮
スリーブ:POM
●ナットを奥まで締めるだけで誰も均一にホースに継手を取り付けてくれます。

雄ねじシステム(スイベル式)

●使用圧力…1.0MPa
●材質…真鍮
シールパッキン:NBR

品番	ねじ径(R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141A-301	1/8"	5mm	510円
EA141A-302	1/4"	5mm	730円
EA141A-303	1/4"	7mm	690円
EA141A-304	1/4"	8mm	690円
EA141A-305	3/8"	9mm	970円
EA141A-306	3/8"	11mm	1,150円

L型雄ねじシステム

●材質…真鍮
●使用圧力…3.45MPa以下

品番	ねじ径(R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141A-71	1/4"	6mm	1,240円
EA141A-72	1/4"	9mm	1,350円
EA141A-81	3/8"	6mm	1,420円
EA141A-82	3/8"	9mm	1,420円
EA141A-83	3/8"	11mm	1,490円

●最高使用圧力…1.2MPa
●ねじロックが塗布されています

雌ねじシステム

●材質…真鍮
●使用圧力…1.0MPa

品番	ねじ径(G)	適合ホース内径	税抜価格
EA141AT-12A	1/8"	1/4"(6mm)	415円
EA141AT-22A	1/4"	1/4"(6mm)	340円
EA141AT-23A	1/4"	3/8"(9mm)	330円
EA141AT-32A	3/8"	1/4"(6mm)	480円
EA141AT-33A	3/8"	3/8"(9mm)	455円
EA141AT-33.5A	3/8"	7/16"(11mm)	565円
EA141AT-42A	1/2"	1/4"(6mm)	650円
EA141AT-43A	1/2"	3/8"(9mm)	660円

●アウトターコーン付
●材質…真鍮 ●使用圧力…1.2MPa

ニップル[G]

●材質…真鍮
●使用圧力…1.0MPa

品番	ねじ径(G)	税抜価格
EA141AV-151	1/8" × 1/8"	120円
EA141AV-152	1/4" × 1/8"	180円
EA141AV-153	1/4" × 1/4"	170円
EA141AV-155	3/8" × 1/4"	280円
EA141AV-156	3/8" × 3/8"	260円
EA141AV-157	1/2" × 1/4"	570円
EA141AV-158	1/2" × 3/8"	570円
EA141AV-159	1/2" × 1/2"	450円

ニップル[R]

●材質…真鍮
●使用圧力…1.0MPa

品番	ねじ径(R)	税抜価格
EA141AV-351	1/8" × 1/8"	120円
EA141AV-352	1/4" × 1/8"	170円
EA141AV-353	1/4" × 1/4"	160円
EA141AV-354	3/8" × 1/8"	350円
EA141AV-355	3/8" × 1/4"	260円
EA141AV-356	3/8" × 3/8"	250円
EA141AV-357	1/2" × 1/4"	510円
EA141AV-358	1/2" × 3/8"	510円
EA141AV-359	1/2" × 1/2"	480円
EA141AV-361	3/4" × 3/4"	870円

L型雄ねじシステム

●材質…真鍮
●使用圧力…3.45MPa以下

品番	ねじ径(R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141A-321	1/4"	7mm	1,100円
EA141A-322	1/4"	8mm	1,100円
EA141A-323	1/4"	9mm	1,100円
EA141A-324	1/4"	10.5mm	1,150円
EA141A-331	3/8"	9mm	1,410円
EA141A-332	3/8"	10.5mm	1,410円
EA141A-333	3/8"	12.7mm	1,500円
EA141A-334	3/8"	14mm	1,500円
EA141A-341	1/2"	10.5mm	2,290円
EA141A-342	1/2"	12.7mm	2,200円
EA141A-343	1/2"	14mm	2,200円
EA141A-344	1/2"	16mm	2,200円
EA141A-345	1/2"	19mm	2,200円

中間ソケット

●材質…真鍮
●使用圧力…1.0MPa

品番	ねじ径(Rc)	税抜価格
EA141AF-1A	1/8" × 1/8"	290円
EA141AF-2A	1/4" × 1/4"	370円
EA141AF-3A	3/8" × 3/8"	730円
EA141AF-4A	1/2" × 1/2"	1,060円
EA141AF-12A	1/8" × 1/4"	370円
EA141AF-23A	1/4" × 3/8"	730円

レデューサー

●高品質で頑丈です
●材質…真鍮
●使用圧力…1.2MPa

品番	雄	雌	税抜価格
EA141AW-12A	G1/4"	G1/8"	185円
EA141AW-23A	G3/8"	G1/4"	210円
EA141AW-24A	G1/2"	G1/4"	285円
EA141AW-34A	G1/2"	G3/8"	245円
EA141AW-46A	G3/4"	G1/2"	860円
EA141AW-48A	G1"	G1/2"	1,350円

レデューサー

●材質…真鍮
●使用圧力…1.0MPa

品番	雄	雌	税抜価格
EA141AE-12A	R1/4"	Rc1/8"	220円
EA141AE-23A	R3/8"	Rc1/4"	290円
EA141AE-24A	R1/2"	Rc1/4"	370円
EA141AE-34A	R1/2"	Rc3/8"	400円

ホースニップル

(ドイツ)
●37°内テーパ付

品番	適合ホース内径	全長	税抜価格
EA141E-2.5	8mm	52mm	630円
EA141E-3.5	11mm	52mm	830円
EA141E-4	13mm	52mm	760円

●材質…真鍮
●使用圧力…1.2MPa

雄ねじシステム

●材質…真鍮
●使用圧力…1.0MPa

品番	ねじ径(R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141AS-201	1/8"	6mm	130円
EA141AS-202	1/8"	8mm	150円
EA141AS-203	1/8"	10mm	220円
EA141AS-204	1/4"	6mm	200円
EA141AS-205	1/4"	8mm	190円
EA141AS-206	1/4"	10mm	200円
EA141AS-207	1/4"	12mm	320円
EA141AS-208	3/8"	6mm	330円
EA141AS-209	3/8"	8mm	330円
EA141AS-210	3/8"	10mm	320円
EA141AS-211	3/8"	12mm	360円
EA141AS-212	3/8"	13mm	380円
EA141AS-213	1/2"	8mm	850円
EA141AS-214	1/2"	10mm	780円
EA141AS-215	1/2"	12mm	920円
EA141AS-216	1/2"	13mm	640円
EA141AS-217	1/2"	16mm	920円
EA141AS-218	1/2"	19mm	850円
EA141AS-219	3/4"	13mm	1,130円
EA141AS-220	3/4"	19mm	1,080円
EA141AS-221	1"	27mm	1,580円

雌ねじシステム

●材質…真鍮
●使用圧力…1.0MPa

品番	ねじ径(G)	適合ホース内径	税抜価格
EA141AT-51	1/8"	6mm	110円
EA141AT-52	1/4"	8mm	150円
EA141AT-53	3/8"	10mm	280円
EA141AT-54	1/2"	13mm	530円
EA141AT-56	3/4"	19mm	1,110円

ニップル[G]

(ドイツ)
●37°内テーパ付
●材質…真鍮
●使用圧力…1.2MPa

品番	ねじ径(G)	税抜価格
EA141AV-11A	1/8" × 1/8"	210円
EA141AV-12A	1/4" × 1/8"	255円
EA141AV-22A	1/4" × 1/4"	255円
EA141AV-23A	3/8" × 1/4"	300円
EA141AV-24A	1/2" × 1/4"	520円
EA141AV-33A	3/8" × 3/8"	300円
EA141AV-34A	1/2" × 3/8"	455円
EA141AV-44A	1/2" × 1/2"	470円

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

エアース
調整器、オイル、セルシウム
ホース
フッティングジョイント
エアース用カプラー
空気・水その他配管継手
継手、バルブ
カップリング
スチーム・湯水配管用バルブアダプター
ねじ止め止め、ウォータージョイント
カートリッジ式フィルター、水漏れ防止帯
ガス機器用部品
ビニールパイプ&バルブ
継手&バルブ
銅管・磁金具
継手
給水銅管(メッキ)継手
乗機
ホエリレン管
フレキパイプ
継手、バルブ
TOTO製品用金具・部品
LIXIL製品用金具・部品
水栓金具・部品
(混合水栓用)金具・部品
(洗濯機用)水栓金具・部品
洗面・流し台・バス用部品
トイレ用部品
目皿、掃除口、ルーブリック、排水通気弁
ホースクラブ、スチール
締め付ケバネ
結束バンド
配管支持金具
電線・コード用クランプ