

ホースジョイント

(日本製)



●材質…真鍮(ニッケルメッキ)

品番	ねじ径 (G)	適合ホース内径	税抜価格
EA141ED-7	1/8"	6mm	330円
EA141ED-9	1/4"	8mm	455円
EA141ED-11	3/8"	10mm	700円
EA141ED-14	1/2"	13mm	1,790円
EA141ED-20	3/4"	19mm	2,980円
EA141ED-28	1"	25mm	4,240円

雄ねじシステム(エイトニップル)



●材質…SUS316L
●使用圧力…1.0MPa
※但し、ホースの耐圧により変動します。

品番	ねじ径 (R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141A-21	3/8"	9mm	2,220円
EA141A-22	1/2"	12mm	3,260円
EA141A-23	1/2"	15mm	3,660円
EA141A-24	3/4"	19mm	5,000円
EA141A-25	1"	25mm	7,970円

ホースニップル

●材質…黄銅棒(クロムメッキ)

栗田製作所

品番	ねじ径 (G)	適合ホース内径	税抜価格
EA462AE-11	1/8"	6mm	380円
EA462AE-12	1/4"	8mm	520円
EA462AE-13	3/8"	10mm	870円
EA462AE-14	1/2"	13mm	1,590円

ネット締めニップル(エイトロック)

●最高使用圧力…1.0MPa



品番	ねじ径 (R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141A-11	1/2"	12	8,620円
EA141A-12	1/2"	15	10,700円
EA141A-13	3/4"	19	14,400円
EA141A-14	1"	25	17,700円

●材質…本体、リング、ネット：SUS304
スリーブ：POM
●ネットを奥まで締めるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けできます。

アメリカ製エアツール用雄ねじシステム

(日本製)

●材質…真鍮(クロムメッキ)

栗田製作所

品番	ねじ径 (NPT)	タケノ口径	税抜価格
EA140DD-2	1/4"	9mm	595円
EA140DD-3	3/8"	11mm	665円
EA140DD-4	1/2"	14.5mm	740円

●使用圧力…1.5MPa ●エア用

雄ねじシステム

(ドイツ)

●ニッケルメッキ仕上げ
●材質…真鍮(ニッケルメッキ)

LUDECKE

品番	ねじ径 (G)	適合ホース内径	税抜価格
EA141CG-12	1/8"	6mm	215円
EA141CG-13	1/8"	9mm	215円
EA141CG-22	1/4"	6mm	285円
EA141CG-23	1/4"	9mm	285円
EA141CG-33	3/8"	9mm	345円
EA141CG-34	3/8"	14mm	360円
EA141CG-44	1/2"	14mm	545円
EA141CG-66	3/4"	20mm	1,330円

●最高使用圧力…0.8MPa

雄ねじシステム

●材質…真鍮(クロムメッキ)
●使用圧力…1.0MPa

栗田製作所

品番	ねじ径 (R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141AS-101A	1/8"	6mm	150円
EA141AS-102A	1/8"	8mm	170円
EA141AS-103A	1/4"	6mm	220円
EA141AS-104A	1/4"	8mm	210円
EA141AS-105A	1/4"	10mm	220円
EA141AS-106A	1/4"	12mm	350円
EA141AS-107A	3/8"	6mm	370円
EA141AS-108A	3/8"	8mm	370円
EA141AS-109A	3/8"	10mm	350円
EA141AS-110A	3/8"	12mm	400円
EA141AS-111A	3/8"	13mm	420円
EA141AS-112	1/2"	8mm	920円
EA141AS-113	1/2"	10mm	850円
EA141AS-114	1/2"	12mm	1,000円
EA141AS-115	1/2"	13mm	700円
EA141AS-116	1/2"	16mm	1,000円
EA141AS-117	1/2"	19mm	950円
EA141AS-118	3/4"	13mm	1,250円
EA141AS-119	3/4"	19mm	1,200円

雄ねじシステム[ステンレス]

●材質…SUS304
●使用圧力…3.45MPa以下
●使用温度…-50～150℃

品番	ねじ径 (R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141A-101	1/8"	4mm	930円
EA141A-104	1/8"	6mm	790円
EA141A-105	1/8"	7mm	790円
EA141A-106	1/8"	8mm	790円
EA141A-107	1/8"	9mm	930円
EA141A-108	1/4"	5mm	930円
EA141A-109	1/4"	5mm	930円
EA141A-110	1/4"	6mm	930円
EA141A-111	1/4"	7mm	790円
EA141A-112	1/4"	8mm	790円
EA141A-113	1/4"	9mm	790円
EA141A-114	1/4"	11mm	930円
EA141A-115	1/4"	12mm	930円
EA141A-116	1/4"	13mm	930円
EA141A-117	3/8"	5mm	1,020円
EA141A-118	3/8"	5mm	1,020円
EA141A-120	3/8"	7mm	930円
EA141A-121	3/8"	8mm	930円
EA141A-122	3/8"	9mm	820円
EA141A-123	3/8"	11mm	930円
EA141A-124	3/8"	12mm	930円
EA141A-125	3/8"	13mm	930円
EA141A-126	3/8"	15mm	1,020円

雄ねじシステム[ステンレス]

●材質…SUS304
●使用圧力…3.45MPa以下
●使用温度…-50～150℃

ASOH

品番	ねじ径 (R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141A-401	1/8"	7mm	1,880円
EA141A-402	1/4"	9mm	2,080円
EA141A-403	3/8"	10.5mm	2,630円
EA141A-404	1/2"	14mm	3,270円

雄ねじシステム[ステンレス]

●材質…SCS13
●使用圧力…3.45MPa以下
●使用温度…-50～150℃

ASOH

品番	ねじ径 (R)	適合ホース内径	税抜価格
EA141A-151	1/4"	33mm	3,660円
EA141A-152	1 1/2"	39mm	4,160円
EA141A-153	2"	51mm	5,640円

雌ねじシステム

●材質…真鍮(クロムメッキ)
●使用圧力…1.0MPa

栗田製作所

品番	ねじ径 (G)	適合ホース内径	税抜価格
EA141AT-1A	1/8"	6mm	130円
EA141AT-2A	1/4"	8mm	180円
EA141AT-3A	3/8"	10mm	320円
EA141AT-4B	1/2"	13mm	600円
EA141AT-4A	1/2"	15mm	790円
EA141AT-6	3/4"	19mm	1,260円

雌ねじシステム[ステンレス]

●材質…SUS304
●使用温度…-50～150℃
●使用圧力…3.45MPa以下

ASOH

品番	ねじ径 (Rc)	適合ホース内径	税抜価格
EA141AT-102	1/4"	6mm	1,190円
EA141AT-102A	1/4"	9mm	1,190円
EA141AT-102AA	1/4"	9mm	1,190円
EA141AT-103	3/8"	9mm	1,510円
EA141AT-103A	3/8"	13mm	1,510円
EA141AT-104	1/2"	9mm	1,960円
EA141AT-104A	1/2"	13mm	1,960円

異径ニップル[G]

(ドイツ)

●ニッケルメッキ仕上げ
●材質…真鍮(ニッケルメッキ)
●最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径	税抜価格
EA141CD-12	G1/8" × G1/4"	230円
EA141CD-13	G1/8" × G3/8"	300円
EA141CD-14	G1/8" × G1/2"	500円
EA141CD-23	G1/4" × G3/8"	345円
EA141CD-24	G1/4" × G1/2"	435円
EA141CD-34	G3/8" × G1/2"	470円
EA141CD-46	G1/2" × G3/4"	1,080円

ニップル[R]

●材質…真鍮(クロムメッキ)
●使用圧力…1MPa
●使用温度…-15～60℃
(凍結なきこと)

栗田製作所

品番	ねじ径 (R)	税抜価格
EA141AV-301A	1/8" × 1/8"	130円
EA141AV-302A	1/4" × 1/8"	190円
EA141AV-303A	1/4" × 1/4"	180円
EA141AV-305A	3/8" × 1/4"	290円
EA141AV-306A	3/8" × 3/8"	280円
EA141AV-307A	1/2" × 3/8"	570円
EA141AV-308A	1/2" × 1/2"	530円
EA141AV-309	3/4" × 1/2"	1,000円

雌ねじシステム

(ドイツ)

●ニッケルメッキ仕上げ
●材質…真鍮(ニッケルメッキ)

LUDECKE

品番	ねじ径 (G)	適合ホース内径	税抜価格
EA141CH-12	1/8"	6mm	435円
EA141CH-22	1/4"	6mm	545円
EA141CH-23	1/4"	9mm	545円
EA141CH-33	3/8"	9mm	685円
EA141CH-44	1/2"	13mm	940円

●最高使用圧力…0.8MPa

ニップル[G]

(ドイツ)

●ニッケルメッキ仕上げ
●材質…真鍮(ニッケルメッキ)
●最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径 (G)	税抜価格
EA141CD-1	1/8"	165円
EA141CD-2	1/4"	215円
EA141CD-3	3/8"	285円
EA141CD-4	1/2"	490円
EA141CD-6	3/4"	1,170円

ニップル[R×G]

●材質…真鍮(クロムメッキ)
●使用圧力…1MPa
●使用温度…-15～60℃
(凍結なきこと)

栗田製作所

品番	ねじ径	税抜価格
EA141AV-201A	R1/8" × G1/8"	130円
EA141AV-202A	R1/8" × G1/4"	190円
EA141AV-203A	R1/4" × G1/4"	180円
EA141AV-204A	R3/8" × G1/4"	280円
EA141AV-205A	R3/8" × G3/8"	270円
EA141AV-206A	R1/2" × G1/4"	550円
EA141AV-207A	R1/2" × G3/8"	550円
EA141AV-208A	R1/2" × G1/2"	470円
EA141AV-210	R3/4" × G1/2"	970円
EA141AV-211	R3/4" × G3/4"	920円

中間ニップル[G]

●材質…真鍮(クロムメッキ)
●使用圧力…1MPa

栗田製作所 (1個価格)

品番	ねじ径 (G)	税抜価格
EA141AV-102A	1/4" × 1/8"	210円
EA141AV-103A	1/4" × 1/4"	200円
EA141AV-105A	3/8" × 1/4"	330円
EA141AV-106A	3/8" × 3/8"	310円
EA141AV-108A	1/2" × 3/8"	660円
EA141AV-109A	1/2" × 1/2"	520円

●使用温度…-15～60℃(凍結なきこと)

ニップル[R]

(ドイツ)

●ニッケルメッキ仕上げ
●材質…真鍮(ニッケルメッキ)
●最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径 (R)	税抜価格
EA141CD-101	1/8"	165円
EA141CD-102	1/4"	195円
EA141CD-103	3/8"	285円
EA141CD-104	1/2"	490円
EA141CD-106	3/4"	815円

中間ニップルソケット[ステンレス]

●材質…SUS304
●使用圧力…6.9MPa以下
●使用温度…-50～150℃

ASOH

品番	ねじ径	税抜価格
EA141AY-221	UNF 1/4" Rc 1/8"	1,590円
EA141AY-222	M6 Rc 1/8"	1,590円

異径ニップル[R]

(ドイツ)

●ニッケルメッキ仕上げ
●材質…真鍮(ニッケルメッキ)
●最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径	税抜価格
EA141CD-112	R1/8" × R1/4"	215円
EA141CD-113	R1/8" × R3/8"	255円
EA141CD-123	R1/4" × R3/8"	265円
EA141CD-124	R1/4" × R1/2"	435円
EA141CD-134	R3/8" × R1/2"	435円
EA141CD-146	R1/2" × R3/4"	1,030円

エアース
流量調整器、
オイル、
セルシウス/フル
ホース
フッティング
ジョイント
エア
ホース用
カブラ
空気・水
その他
配管継手
継手、
バルブ
カップリング
スチーム・通水
配管用
バルブトラップ
ねじ付き止弁、
ウォーター
ジョイント
カードリッジ
フィルター、
水道管防止帯
ガス機器用
部品
ビニール
パイプ
継手&バルブ
銅管・
鋳金
継手
給水銅管
(メッキ)
継手
楽器
ホースポンプ
フレキシバイ
継手、バルブ
TOTO製品用
金具・部品
LIXIL製品用
金具・部品
水栓金具・
部品
(混合水栓用)
金具・部品
(洗濯機用)
水栓金具・
部品
洗面・
流し台・
バス用部品
トイレ用
部品
目皿、掃除口、
ルーフドレン、
排水通気弁
ホースクラブ、
スチール
締め付ケバネ
結束バンド
配管支持
金具
電線・
コード用
クランプ