

エルボコネクター[R×G]

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径		税抜価格
	(雄)	(雌)	
EA141CA-1	R1/8"	G1/8"	345円
EA141CA-2	R1/4"	G1/4"	545円
EA141CA-3	R3/8"	G3/8"	785円
EA141CA-4	R1/2"	G1/2"	1,260円

エルボコネクター[R]

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径(R)	税抜価格
EA141CA-11	1/8"	345円
EA141CA-12	1/4"	470円
EA141CA-13	3/8"	705円
EA141CA-14	1/2"	940円

エルボコネクター[G]

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径(G)	税抜価格
EA141CA-21	1/8"	380円
EA141CA-22	1/4"	630円
EA141CA-23	3/8"	815円
EA141CA-24	1/2"	1,330円

T型コネクター[R]

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径(R)	税抜価格
EA141CC-1	1/8"	490円
EA141CC-2	1/4"	675円
EA141CC-3	3/8"	1,050円
EA141CC-4	1/2"	1,400円

異径中間ソケット

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径	税抜価格
EA141CE-12	G1/8" × G1/4"	255円
EA141CE-23	G1/4" × G3/8"	455円
EA141CE-46	G1/2" × G3/4"	1,440円

T型コネクター[G]

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径(G)	税抜価格
EA141CC-11	1/8"	490円
EA141CC-12	1/4"	720円
EA141CC-13	3/8"	1,050円
EA141CC-14	1/2"	1,700円

T型コネクター[R×G]

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径		税抜価格
	(雄)	(雌)	
EA141CC-21	R1/8"	G1/8"	490円
EA141CC-22	R1/4"	G1/4"	720円
EA141CC-23	R3/8"	G3/8"	1,050円
EA141CC-24	R1/2"	G1/2"	1,700円

中間ソケット

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径(G)	税抜価格
EA141CE-1	1/8"	165円
EA141CE-2	1/4"	255円
EA141CE-3	3/8"	490円
EA141CE-4	1/2"	670円

Y型コネクター[G]

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮
- (ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径(G)		税抜価格
	(雄)	(雌)	
EA141CB-11	1/8"	785円	
EA141CB-12	1/4"	830円	
EA141CB-13	3/8"	1,200円	
EA141CB-14	1/2"	1,590円	

Y型コネクター[R×G]

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮
- (ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径		税抜価格
	(雄)	(雌)	
EA141CB-1	R1/8"	G1/8"	800円
EA141CB-2	R1/4"	G1/4"	830円
EA141CB-3	R3/8"	G3/8"	1,210円
EA141CB-4	R1/2"	G1/2"	1,590円

シールキャップ

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径(G)	サイズ(mm)		税抜価格
		六角幅	全長	
EA141CJ-1	1/8"	14	12	170円
EA141CJ-2	1/4"	17	14	245円
EA141CJ-3	3/8"	22	15.5	370円
EA141CJ-4	1/2"	24	17	595円
EA141CJ-6	3/4"	30	17.5	975円

パイププラグ

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径(G)	サイズ(mm)		税抜価格
		六角幅	全長	
EA141CK-1	1/8"	14	10.5	150円
EA141CK-2	1/4"	17	13	205円
EA141CK-3	3/8"	19	14	260円
EA141CK-4	1/2"	24	15.5	405円
EA141CK-6	3/4"	30	17.5	785円

レデュサー

(ドイツ)

- ニッケルメッキ仕上げ
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 最高使用圧力…0.8MPa

LUDECKE

品番	ねじ径		税抜価格
	(雌)	(雄)	
EA141CF-23	G1/4"	G3/8"	230円
EA141CF-34	G3/8"	G1/2"	380円
EA141CF-46	G1/2"	G3/4"	870円

[細幅]シールテープ

●材質…PTFE

SEISODAGE

品番	幅	長さ	厚さ	入数	税抜価格
EA351KA-1	6.2mm	7m	0.1mm	1巻	210円
EA351KA-11	6.2mm	7m	0.1mm	20巻	3,870円
EA351KA-2	8mm	7m	0.1mm	1巻	110円
EA351KA-12	8mm	7m	0.1mm	20巻	2,030円

真鍮ラインチェックバルブ

- 最高使用圧力…2.0MPa
- 耐圧力…3.0MPa
- クラッキング圧力…0.007MPa

ASOH

品番	ねじサイズ(R)	サイズ(mm)	税抜価格
EA153EG-1	1/8"	12×23	1,600円
EA153EG-2	1/4"	14×29	1,800円
EA153EG-3	3/8"	17×34	2,600円
EA153EG-4	1/2"	22×40	4,700円

真鍮ラインチェックバルブ

- 最高使用圧力…2.0MPa
- 耐圧力…3.0MPa
- クラッキング圧力…0.007MPa

ASOH

品番	ねじサイズ(Rc)	サイズ(mm)	税抜価格
EA153EG-21	1/8"	14×35	2,200円
EA153EG-22	1/4"	17×45	2,500円
EA153EG-23	3/8"	21×55	3,200円
EA153EG-24	1/2"	27×70	4,800円

真鍮チェックバルブ

- 使用圧力…真空~4.9MPa
- 耐圧…7.35MPa
- クラッキング圧力…0.007MPa

ASK

品番	ねじサイズ(R)	全長(mm)	税抜価格
EA425EC-1	1/8"	33.5	2,400円
EA425EC-2	1/4"	40.2	2,280円
EA425EC-3	3/8"	40.5	2,940円
EA425EC-4	1/2"	48	4,220円
EA425EC-6	3/4"	59	6,420円
EA425EC-8	1"	68	12,500円

●可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに
●耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
★細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です。

ステンレスチェックバルブ

- 使用圧力…真空~4.9MPa
- 耐圧…7.35MPa
- クラッキング圧力…0.007MPa

ASK

品番	ねじサイズ(R)	全長(mm)	税抜価格
EA425ED-1	1/8"	33.5	7,500円
EA425ED-2	1/4"	40.2	6,340円
EA425ED-3	3/8"	40.5	7,800円
EA425ED-4	1/2"	48	9,200円
EA425ED-6	3/4"	59	15,900円

ステンレスラインチェックバルブ

- 最高使用圧力…2.0MPa
- 耐圧力…3.0MPa
- クラッキング圧力…0.007MPa

ASOH

品番	ねじサイズ(Rc)	サイズ(mm)	税抜価格
EA153EG-31	1/8"	14×35	5,600円
EA153EG-32	1/4"	17×45	5,900円
EA153EG-33	3/8"	21×55	8,000円
EA153EG-34	1/2"	27×70	9,500円

ステンレスラインチェックバルブ

- 最高使用圧力…2.0MPa
- 耐圧力…3.0MPa
- クラッキング圧力…0.007MPa

ASOH

品番	ねじサイズ(R)	サイズ(mm)	税抜価格
EA153EG-11	1/8"	12×23	5,000円
EA153EG-12	1/4"	14×29	5,500円
EA153EG-13	3/8"	17×34	7,500円
EA153EG-14	1/2"	22×40	9,000円

ラインチェックバルブ

- 材質…ジュエラルミン
- 使用圧力…0~1.0MPa
- 耐圧力…1.5MPa
- 周囲温度…5~60℃

ASK

品番	取付ねじ(Rc)	重量	税抜価格
EA153EE-2	1/4"	200g	8,700円
EA153EE-4	1/2"	250g	11,500円
EA153EE-8	1"	700g	17,500円

ラインチェックバルブ(高圧用)

- 使用圧力…0~4.9MPa
- 耐圧力…7.3MPa
- 周囲温度…5~120℃
- 使用流体…空気

ASK

品番	取付ねじ(Rc)	サイズ(mm)	税抜価格
EA153EE-22	1/4"	17×52	4,700円
EA153EE-23	3/8"	19×54	4,900円
EA153EE-24	1/2"	22×64	7,000円
EA153EE-26	3/4"	29×75	11,200円
EA153EE-28	1"	35×89	13,900円

ミニボールバルブ

- 材質…真鍮
- 耐圧…空気:1MPa 流体:2MPa

東田製作所

品番	取付ねじ	適合ホース内径	税抜価格
EA425AF-3	R3/8"	10mm	2,200円
EA425AF-4	R1/2"	13mm	3,140円

●材質…C3604
●パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
●エアの逆流を防ぎます。

ニッケルメッキの特性

ニッケルはステンレス鋼などの合金成分として広く用いられており、非常に加工しやすく複雑な形状のものでも均一にコーティングしやすい為、メッキとしても幅広く使われています。ニッケルメッキを施すことで金属の表面にニッケルの特長である耐食性、耐摩耗性、耐薬品性をもつ金属皮膜を形成することができます。ただし、ニッケルメッキは時間経過とともに表面が酸化し変色する為、クロムメッキも施されることが多くあります。