

ミニボールバルブ



- 材質…真鍮(ボディ)
- 最高圧力…1MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 使用温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ	税抜価格
EA425AH-1	R1/8"	1,700円
EA425AH-2	R1/4"	1,700円
EA425AH-3	R3/8"	1,700円

- 使用温度…-20~80℃
- プラグ付

ミニボールバルブ



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ	税抜価格
EA425AJ-41	R1/8" × R1/8"	1,230円
EA425AJ-42	R1/4" × R1/8"	1,230円
EA425AJ-43	R1/4" × R1/4"	1,230円
EA425AJ-44	R3/8" × R1/4"	1,230円
EA425AJ-45	R3/8" × R3/8"	1,230円
EA425AJ-46	R1/2" × R1/2"	1,520円

ミニボールバルブ



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ (雄)	取付ねじ (雌)	税抜価格
EA425AH-51	R1/8"	Rc1/8"	1,320円
EA425AH-52	R1/4"	Rc1/4"	1,320円
EA425AH-53	R3/8"	Rc3/8"	1,440円

カラン



- 圧力…0.98MPa以下
- 下向吐出用
- 温度…-10~80℃

ASOH

品番	取付ねじ	税抜価格
EA426BL-4	R1/2"	3,470円
EA426BL-6	R3/4"	3,860円

ミニボールバルブ



- 圧力…0.98MPa以下
- 温度…-10~80℃

ASOH

品番	取付ねじ	税抜価格
EA425BK-22	G1/4"	1,480円
EA425BK-33	G3/8"	1,480円

配管用炭素鋼管 (SGP管)



品番	呼び径 (A呼称)	内径 (mm)	外径 (mm)	全長 (m)	税抜価格
EA469BA-10	10	12.7	17.3	2	3,600円
EA469BA-15	15	16.1	21.7	2	3,850円
EA469BA-20	20	21.6	27.2	2	4,300円
EA469BA-25	25	27.6	34.0	2	5,150円
EA469BA-32	32	35.7	42.7	2	7,640円
EA469BA-40	40	41.6	48.6	2	8,880円
EA469BA-50	50	52.9	60.5	2	12,000円

- 材質…SGP(配管用炭素鋼管)
- 最高使用圧力…1MPa
- JIS3452
- ねじ無し

ミニボールバルブ



- 材質…真鍮(ボディ)
- 最高圧力…1MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 使用温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ	税抜価格
EA425AH-11	R1/8"	1,820円
EA425AH-12	R1/4"	1,820円

- プラグ付

ミニボールバルブ



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ	税抜価格
EA425AJ-21	Rc1/8" × Rc1/8"	1,230円
EA425AJ-22	Rc1/4" × Rc1/8"	1,230円
EA425AJ-23	Rc1/4" × Rc1/4"	1,230円
EA425AJ-24	Rc3/8" × Rc3/8"	1,320円

ミニボールバルブ(ホースジョイント)



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ	適合ホース内径	税抜価格
EA425AJ-61	R1/8"	6mm	1,520円
EA425AJ-62	R1/4"	8mm	1,520円
EA425AJ-63	R1/4"	9mm	1,520円
EA425AJ-64	R3/8"	10.5mm	1,570円

- ホースジョイント付
- 適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

ミニボールバルブ(水栓型)



品番	取付ねじ	ボール穴径	税抜価格
EA425BL-16	R1/8"	6mm	1,620円
EA425BL-26	R1/4"	6mm	1,620円
EA425BL-36	R3/8"	6mm	1,620円

- 材質…真鍮
- 圧力…0.98MPa以下
- 使用流体…空気・水・油
- 温度…-10~80℃
- 油缶の取り出しに

ゲージ用ボールバルブ(蝶型・ステンレス)



- 材質…本体:SCS13
シート:SUS304
- シート:充填剤入りPTFE
- 最高圧力…3.0MPa


ASOH

品番	取付ねじ	税抜価格
EA425CA-23	G3/8" × Rc3/8"	3,400円

- 使用温度…-10℃~180℃(凍結無きこと)
- バックン付
- ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパ(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ

スチールパイプ&継手

異径ソケット



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

日本金業株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×Rc)	全長 (mm)	税抜価格
EA469BB-1	20×15	3/4" × 1/2"	38	540円
EA469BB-2	25×15	1" × 1/2"	42	640円
EA469BB-3	25×20	1" × 3/4"	42	640円
EA469BB-4	32×20	1 1/4" × 3/4"	48	970円
EA469BB-5	32×25	1 1/4" × 1"	48	970円
EA469BB-6	40×25	1 1/2" × 1"	52	1,260円
EA469BB-7	40×32	1 1/2" × 1 1/4"	52	1,260円
EA469BB-8	50×32	2" × 1 1/4"	58	1,770円
EA469BB-9	50×40	2" × 1 1/2"	58	1,770円
EA469BB-11	65×40	2 1/2" × 1 1/2"	65	3,340円
EA469BB-12	65×50	2 1/2" × 2"	65	3,340円

日本金業株式会社

ミニボールバルブ(リングジョイント)



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 温度…-20~80℃
- 使用流体…冷水・油・エア

ONDA

品番	取付ねじ	適合銅管	税抜価格
EA425AH-21	R1/8"	φ6mm	1,490円
EA425AH-22	R1/4"	φ6mm	1,490円
EA425AH-23	R1/4"	φ8mm	1,490円
EA425AH-24	R3/8"	φ8mm	1,490円
EA425AH-25	R3/8"	φ10mm	1,490円
EA425AH-26	R1/2"	φ8mm	1,780円

- リングジョイント付
- ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。

ミニボールバルブ(ホースニップル)



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ	適合ホース内径	税抜価格
EA425AJ-51	R1/8"	6mm	1,320円
EA425AJ-52	R1/8"	7mm	1,320円
EA425AJ-53	R1/4"	6mm	1,320円
EA425AJ-54	R1/4"	7mm	1,320円
EA425AJ-55	R1/4"	8mm	1,320円
EA425AJ-56	R1/4"	9mm	1,320円
EA425AJ-57	R3/8"	9mm	1,320円
EA425AJ-58	R3/8"	10.5mm	1,320円

- ホースニップル付
- 適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

ミニボールバルブ



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ	税抜価格
EA425AH-61	R1/8"	1,320円
EA425AH-62	R1/4"	1,320円
EA425AH-63	R3/8"	1,440円
EA425AH-64	R1/2"	1,700円

ミニボールバルブ(灯油小出し用)



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1MPa
- 使用流体…灯油
- 温度…-15~60℃

ONDA

品番	取付ねじ	適合ホース内径	税抜価格
EA425AG-136	R1/2"	16mm	2,320円

ゲージ用ボールバルブ(蝶型)



- 材質…ボディ:黄銅(C3771)
- 最高圧力…0.98MPa
- 使用温度…-10℃~80℃(凍結無きこと)

ASOH

品番	取付ねじ	税抜価格
EA425CA-33	G3/8" × Rc3/8"	1,150円

- ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパ(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ

エルボ



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

日本金業株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	入数	税抜価格
EA469BC-2A	8	1/4"	1	380円
EA469BC-3A	10	3/8"	1	380円
EA469BC-4A	15	1/2"	1	420円
EA469BC-6A	20	3/4"	1	280円
EA469BC-10B	25	1"	1	480円
EA469BC-12	32	1 1/4"	1	860円
EA469BC-15	40	1 1/2"	1	1,040円
EA469BC-20	50	2"	1	1,530円
EA469BC-25	65	2 1/2"	1	3,280円

ミニボールバルブ(リングジョイント)



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 温度…-20~80℃

ONDA

品番	適合銅管	税抜価格
EA425AH-31	φ8mm	1,750円
EA425AH-32	φ10mm	1,750円

- リングジョイント付
- ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。

ミニボールバルブ



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ (雄)	取付ねじ (雌)	税抜価格
EA425AJ-31	Rc1/8"	R1/8"	1,230円
EA425AJ-32	Rc1/8"	R1/4"	1,230円
EA425AJ-33	Rc1/4"	R1/8"	1,230円
EA425AJ-34	Rc1/4"	R1/4"	1,230円
EA425AJ-35	Rc1/4"	R3/8"	1,230円
EA425AJ-36	Rc3/8"	R3/8"	1,320円

ミニボールバルブ



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ	税抜価格
EA425AH-41	Rc1/4"	1,320円
EA425AH-42	Rc3/8"	1,440円

ミニボールバルブ(ホースジョイント)



- 材質…真鍮
- 最高圧力…1.0MPa
- 使用流体…冷水・油・エア
- 温度…-20~80℃

ONDA

品番	取付ねじ	適合ホース内径	税抜価格
EA425AH-71	R1/8"	6mm	1,640円
EA425AH-72	R1/4"	8mm	1,640円
EA425AH-73	R1/4"	9mm	1,640円
EA425AH-74	R3/8"	10.5mm	1,820円

ゲージ用ボールバルブ[ステンレス]

