

45°エルボ(バンド付)



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	税抜価格
EA469BC-102	8	1/4"	640円
EA469BC-103	10	3/8"	640円
EA469BC-104	15	1/2"	560円
EA469BC-106	20	3/4"	610円
EA469BC-110	25	1"	830円
EA469BC-112	32	1 1/4"	1,280円
EA469BC-115	40	1 1/2"	1,700円
EA469BC-120	50	2"	2,520円

両ねじニップル



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	対辺 (mm)	税抜価格
EA469BH-2A	8	1/4"	17	300円
EA469BH-3A	10	3/8"	21	300円
EA469BH-4A	15	1/2"	26	260円
EA469BH-6A	20	3/4"	32	290円
EA469BH-10A	25	1"	38	320円
EA469BH-12	32	1 1/4"	46	640円
EA469BH-15	40	1 1/2"	54	840円
EA469BH-20	50	2"	63	1,210円
EA469BH-25	65	2 1/2"	80	2,430円
EA469BH-30	80	3"	95	3,800円

ストリートエルボ



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×R)	税抜価格
EA469BC-202	8	1/4"×1/4"	560円
EA469BC-203	10	3/8"×3/8"	560円
EA469BC-204	15	1/2"×1/2"	490円
EA469BC-206	20	3/4"×3/4"	530円
EA469BC-210	25	1"×1"	860円
EA469BC-212	32	1 1/4"×1 1/4"	1,360円
EA469BC-215	40	1 1/2"×1 1/2"	1,800円
EA469BC-220	50	2"×2"	2,610円

クロス継手



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	税抜価格
EA469BE-102	8	1/4"	1,710円
EA469BE-103	10	3/8"	1,710円
EA469BE-104	15	1/2"	1,540円
EA469BE-106	20	3/4"	1,590円
EA469BE-110	25	1"	2,520円

ユニオン



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	対辺 (mm)	税抜価格
EA469BG-2	8	1/4"	31	1,290円
EA469BG-3	10	3/8"	37	1,290円
EA469BG-4	15	1/2"	42	1,100円
EA469BG-6	20	3/4"	49	1,330円
EA469BG-10	25	1"	59	1,810円
EA469BG-12	32	1 1/4"	69	2,590円
EA469BG-15	40	1 1/2"	78	3,440円
EA469BG-20	50	2"	93	5,100円

スチール継手 共通仕様

- 適用流体…空気・ガス・蒸気・油・水
- 最高使用圧力…
120℃以下の静水圧:2.5MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0MPa
- ねじ…JIS B 0203 管用テーパ・ねじ
- 適用管種…
JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管

異径エルボ



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×Rc)	税抜価格
EA469BD-1	20×15	3/4"×1/2"	420円
EA469BD-2	25×15	1"×1/2"	740円
EA469BD-3	25×20	1"×3/4"	740円
EA469BD-4	32×20	1 1/4"×3/4"	1,440円
EA469BD-5	32×25	1 1/4"×1"	1,440円
EA469BD-6	40×25	1 1/2"×1"	1,740円
EA469BD-7	40×32	1 1/2"×1 1/4"	1,740円
EA469BD-8	50×32	2"×1 1/4"	2,840円
EA469BD-9	50×40	2"×1 1/2"	2,840円

両ねじニップル



- 材質…スチール
- 最高圧力…1MPa

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	全長 (mm)	税抜価格
EA469DJ-2	8	1/4"	50	220円
EA469DJ-3	10	3/8"	50	220円
EA469DJ-4	15	1/2"	50	220円
EA469DJ-6	20	3/4"	50	260円
EA469DJ-10	25	1"	50	360円
EA469DK-2	8	1/4"	75	310円
EA469DK-3	10	3/8"	75	310円
EA469DK-4	15	1/2"	75	310円
EA469DK-6	20	3/4"	75	370円
EA469DK-10	25	1"	75	500円
EA469DK-12	32	1 1/4"	75	650円
EA469DK-14	40	1 1/2"	75	780円
EA469DK-20	50	2"	75	1,080円
EA469DL-2	8	1/4"	100	370円
EA469DL-3	10	3/8"	100	370円
EA469DL-4	15	1/2"	100	370円
EA469DL-6	20	3/4"	100	510円
EA469DL-10	25	1"	100	630円
EA469DL-12	32	1 1/4"	100	840円
EA469DL-14	40	1 1/2"	100	990円
EA469DL-20	50	2"	100	1,340円
EA469DM-2	8	1/4"	125	450円
EA469DM-3	10	3/8"	125	450円
EA469DM-4	15	1/2"	125	450円
EA469DM-6	20	3/4"	125	610円
EA469DM-10	25	1"	125	770円
EA469DM-12	32	1 1/4"	125	1,010円
EA469DM-14	40	1 1/2"	125	1,220円
EA469DM-20	50	2"	125	1,650円

チーズ



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	税抜価格
EA469BE-2	8	1/4"	560円
EA469BE-3	10	3/8"	560円
EA469BE-4	15	1/2"	370円
EA469BE-6	20	3/4"	440円
EA469BE-10	25	1"	710円
EA469BE-12	32	1 1/4"	1,200円
EA469BE-15	40	1 1/2"	1,490円
EA469BE-20	50	2"	2,310円
EA469BE-25	65	2 1/2"	5,080円

異径チーズ



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	税抜価格
EA469BF-101	10×10×8	3/8"×3/8"×1/4"	880円
EA469BF-102	15×15×8	1/2"×1/2"×1/4"	800円
EA469BF-103	15×15×10	1/2"×1/2"×3/8"	800円
EA469BF-104	20×20×10	3/4"×3/4"×3/8"	610円
EA469BF-1	20×20×15	3/4"×3/4"×1/2"	610円
EA469BF-2	25×25×15	1"×1"×1/2"	840円
EA469BF-3	25×25×20	1"×1"×3/4"	840円
EA469BF-4	32×32×20	1 1/4"×1 1/4"×3/4"	1,650円
EA469BF-5	32×32×25	1 1/4"×1 1/4"×1"	1,650円
EA469BF-6	40×40×25	1 1/2"×1 1/2"×1"	2,100円
EA469BF-7	40×40×32	1 1/2"×1 1/2"×1 1/4"	2,100円
EA469BF-8	50×50×32	2"×2"×1 1/4"	3,290円
EA469BF-9	50×50×40	2"×2"×1 1/2"	3,290円

雄雌ソケット



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×R)	全長 (mm)	税抜価格
EA469B-103	10	3/8"×3/8"	32	1,490円
EA469B-104	15	1/2"×1/2"	40	1,490円
EA469B-106	20	3/4"×3/4"	48	1,650円
EA469B-110	25	1"×1"	55	2,330円

異径ニップル



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×R)	対辺 (mm)	税抜価格
EA469BH-203	10×8	3/8"×1/4"	21	1,060円
EA469BH-204A	15×8	1/2"×1/4"	26	1,060円
EA469BH-204B	15×10	1/2"×3/8"	26	1,060円
EA469BH-206A	20×10	3/4"×3/8"	32	1,210円
EA469BH-206B	20×15	3/4"×1/2"	32	1,210円
EA469BH-210A	25×15	1"×1/2"	38	1,590円
EA469BH-210B	25×20	1"×3/4"	38	1,590円
EA469BH-212A	32×20	1 1/4"×3/4"	46	2,490円
EA469BH-212B	32×25	1 1/4"×1"	46	2,490円
EA469BH-215A	40×25	1 1/2"×1"	54	3,470円
EA469BH-215B	40×32	1 1/2"×1 1/4"	54	3,470円
EA469BH-220A	50×32	2"×1 1/4"	63	5,200円
EA469BH-220B	50×40	2"×1 1/2"	63	5,200円
EA469BH-225A	65×50	2 1/2"×2"	80	9,200円

エンドソケット



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	税抜価格
EA469BJ-2	8	1/4"	520円
EA469BJ-3	10	3/8"	520円
EA469BJ-4	15	1/2"	480円
EA469BJ-6	20	3/4"	550円
EA469BJ-10	25	1"	690円
EA469BJ-12	32	1 1/4"	990円
EA469BJ-15	40	1 1/2"	1,150円
EA469BJ-20	50	2"	1,540円
EA469BJ-25	65	2 1/2"	2,600円
EA469BJ-30	75	3"	3,650円

組フランジ用パッキン



- 材質…炭素繊維
- 使用温度…0~100℃

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	厚み (mm)	ボルト ×穴数	税抜価格
EA469BK-103	10	3/8"	1.5 M10×3	410円
EA469BK-104	15	1/2"	1.5 M10×3	440円
EA469BK-106	20	3/4"	1.5 M10×3	470円
EA469BK-110	25	1"	1.5 M10×4	780円
EA469BK-112	32	1 1/4"	1.5 M12×4	910円
EA469BK-114	40	1 1/2"	1.5 M12×4	940円
EA469BK-120	50	2"	1.5 M12×4	1,180円
EA469BK-124	65	2 1/2"	1.5 M16×4	1,520円
EA469BK-130	80	3"	1.5 M16×4	1,850円

プラグ



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	対辺 (mm)	税抜価格
EA469BJ-104	15	1/2"	14	260円
EA469BJ-106	20	3/4"	17	320円
EA469BJ-110	25	1"	19	380円
EA469BJ-112	32	1 1/4"	23	580円
EA469BJ-115	40	1 1/2"	26	710円
EA469BJ-120	50	2"	32	1,030円
EA469BJ-125	65	2 1/2"	41	1,770円
EA469BJ-130	80	3"	46	2,730円

組フランジ



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

◎日立金属株式会社

		3穴	4穴		住立金工業株式会社
品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	外径 (mm)	ボルト ×穴数	税抜価格
EA469BK-3	10	3/8"	69	M10×3	3,300円
EA469BK-4	15	1/2"	73	M10×3	3,030円
EA469BK-6	20	3/4"	79	M10×3	3,240円
EA469BK-10	25	1"	87	M10×4	3,440円
EA469BK-12	32	1 1/4"	107	M12×4	5,070円
EA469BK-15	40	1 1/2"	112	M12×4	5,460円
EA469BK-20	50	2"	126	M12×4	6,390円
EA469BK-25	65	2 1/2"	156	M16×4	10,200円
EA469BK-30	75	3"	168	M16×4	11,400円