

取替用水栓ハンドル

- 材質…
-6:合成樹脂、合成ゴム、ステンレス鋼
-7:合成樹脂、ステンレス鋼
●青・赤インデックス付

品番	型式	仕様	税抜価格
EA468GA-6	THY485R	小型	4,620円
EA468GA-7	THY486	大型	3,970円

取替用水栓ハンドル

- 材質…合成樹脂、ステンレス鋼
●青・赤インデックス付

品番	型式	税抜価格
EA468GA-8	THY491	3,720円

水栓ハンドル

- 水栓ハンドル用ビス(青・赤)付

品番	型式	税抜価格
EA468GA-9	THY574#54R	1,460円

水栓ハンドル

- 材質…合成樹脂、ステンレス鋼
●水栓ハンドル用ビス(青・赤)付

品番	型式	税抜価格
EA468GA-10	THY736	2,680円

ハンドル用インデックス

- サイズ…φ20mm

品番	型式	色	税抜価格
EA468GA-61A	TH495CR	青	380円
EA468GA-62A	TH495H	赤	380円

水栓ハンドル

品番	型式	色	税抜価格
EA468GA-11	THY736 #NG2	ホワイトグレー	1,830円
EA468GA-12	THY736 #NW1	ホワイト	1,830円

水栓ハンドル

- 材質…合成樹脂
●青・赤インデックス付

品番	型式	税抜価格
EA468GA-13	THY492	2,070円

水栓用十字ハンドル

- 材質…黄銅
●ビス(H・C)付

品番	型式	税抜価格
EA468GA-26	THY587	1,700円

レバーハンドル

- 材質…合成樹脂

品番	型式	全長(mm)	税抜価格
EA468BX-424	THA10	81	3,450円

水栓用レバーハンドル

- ビス(青・赤)付

品番	型式	全長(mm)	税抜価格
EA468GA-21	THY553	100	2,740円
EA468GA-22	THY553-1	210	5,970円

シングル混合水栓用レバーハンドル

品番	型式	全長(mm)	税抜価格
EA468BX-423	THYA33	143	3,000円

シングル混合水栓用レバーハンドル

- 材質…ABS樹脂(クロムメッキ)

品番	型式	全長(mm)	税抜価格
EA468BX-422	THYA32	130	3,510円

ツリコマ

- 13mm水栓用
材質…合成樹脂

品番	形式	外径(φmm)	税抜価格
EA124MH-2	THY222SR	15.0	670円

ツリコマ(静音型)

- 13mm水栓用

品番	型式	外径(φmm)	税抜価格
EA124MH-6	THY222-1	16.5	870円
EA124MH-7	THY222-2	16.5	870円
EA124MH-8	THY222-3	20.0	870円

節水型コマ

- 13mm水栓用
材質…合成樹脂

品番	形式	外径(φmm)	税抜価格
EA124MH-1	THY222NR	15.0	330円

水栓ハンドル用ビス

- ねじ径…W916LL124
サイズ…φ14×11mm

品番	型式	色	税抜価格
EA468GA-51	THY423CR	青	760円
EA468GA-52	THY423HR	赤	960円

ツリコマ(ノンライジングバルブ用)

- 13mm水栓用

品番	形式	外径(φmm)	税抜価格
EA124MH-17	THY222-7	17.5	1,300円

ツリコマ(静音型)

- 13mm水栓用

品番	型式	外径(φmm)	税抜価格
EA124MH-6	THY222-1	16.5	870円
EA124MH-7	THY222-2	16.5	870円
EA124MH-8	THY222-3	20.0	870円

ツリコマ(ノンライジングバルブ用)

- 13mm水栓用

品番	形式	外径(φmm)	税抜価格
EA124MH-16	THY222-6	16.5	870円

ツリコマ

- 材質…黄銅、合成ゴム

品番	型式	仕様	外径(φmm)	税抜価格
EA124MH-11	THY222-4	13mm水栓用	19.0	420円
EA124MH-12	THY223	20mm水栓用	21.0	550円

平パッキン

- φ17.5mm、サーモ・シングル用

品番	型式	外径×内径×厚み(mm)	税抜価格
EA124MK-14	THY 91734	26.0×17.5×1.5 (2枚組)	320円

平パッキン

- 三角パッキン用

品番	型式	外径×内径×厚み(mm)	税抜価格
EA124MK-15	THY 91739	22.0×10.5×4.0 19.2×10.5×1.0 (2枚組)	530円

平パッキン

- φ17.5mm、2ハンドル用

品番	型式	外径×内径×厚み(mm)	税抜価格
EA124MK-13	THY 91586	24.1×17.5×2.0 (2枚組)	360円

Uパッキン

- 19mm自在スバウト用

品番	型式	外径×内径×厚み(mm)	税抜価格
EA124MK-11	THY 91256	24.4×18.0×5.0 24.0×17.0×4.0 (2枚組)	670円

ワンタッチソケット

- 材質…合成樹脂、合成ゴム
●逆止弁付

品番	型式	税抜価格
EA468BX-431	THYK16	3,770円

ワンタッチソケット

- ねじ径…G1/2
●全長…53mm

品番	型式	税抜価格
EA468BX-432	THK16-1	3,500円

ワンタッチソケット

- ねじ径…G1/2
●全長…45mm

品番	型式	税抜価格
EA468BX-433	THK16-2	2,590円

ワンタッチソケット

- ねじ径…G1/2
●全長…45mm

品番	型式	税抜価格
EA468BX-433	THK16-2	2,590円

水栓ハンドル用スピンドル

- 水栓ハンドル(ドライバーハンドル)用
●13mm水栓用

品番	型式	税抜価格
EA124MJ-2	THY725-1	1,200円

水栓金具用スピンドル

- 水栓金具右ねじ用

品番	型式	税抜価格
EA124MJ-3	THY31104	860円

水栓ハンドル用スピンドル

- 水栓ハンドル(三角ハンドル)用
●13mm水栓用

品番	型式	税抜価格
EA124MJ-1	THY725	1,060円

水栓金具用スピンドル

- 水栓金具右ねじ用

品番	型式	税抜価格
EA124MJ-4	THY31221	930円

シングルバルブ用カートリッジ

- 漏れ角度規制20°用、上げ吐水用

品番	型式	税抜価格
EA468BX-419	TH537S	11,800円

シングルバルブ用カートリッジ

- 上げ吐水用

品番	型式	税抜価格
EA468BX-420	THYF7R	8,710円

シングルバルブ用カートリッジ

- 上げ吐水用
材質…ステンレス鋼

品番	型式	税抜価格
EA468BX-418	THY582N	10,000円
EA468BX-421	THF29R	11,400円

シングルバルブ用カートリッジ

- 上げ吐水用
材質…黄銅
●ノンアスベスト仕様

品番	型式	税抜価格
EA468BX-461	THY642	1,520円

エアーステップ
フロー調整器、オーバーフロー防止
ホースフッティングジョイント
エアーステップ用カラー
空気・水その他配管継手
継手、バルブ
カップリング
スチーム・湯水配管バルブトラップ
逆止弁、ウォーターシャットオフバルブ
カートリッジフィルター、水漏れ防止帯
ガス機器用部品
ビニールパイプ継手&バルブ
銅管・磁金継手
給水銅管(メッキ)継手
築構ホウレン管
フレキパイプ継手、バルブ
TOTO製品用金具・部品
LIXIL製品用金具・部品
水栓金具・部品
(混合水栓)金具・部品
(洗濯機用)水栓金具・部品
洗面・流し台バス用部品
トイレ用部品
目皿、補給口、ルーブリック、排水通気弁
ホースクラップ、スチール網の付カバド
結束バンド
配管支持金具
電線コード用クラップ