

手締めホースクランプセット

●手締で簡単にクランプができるハンドル付



品番 **EA463HB-100** 税抜価格 **4,520円**

バンド幅	適合直径	入数
9mm	8~12mm	20
9mm	12~20mm	20
9mm	16~25mm	20
9mm	20~32mm	10

手締めホースクランプセット

●手締で簡単にクランプができるハンドル付
●材質…バンド:SUS430 スクリュー:スチール ハンドル:POM



品番 **EA463HB-110** 税抜価格 **4,450円**

バンド幅	適合直径	入数	バンド幅	適合直径	入数
9mm	8~12mm	8	9mm	20~32mm	4
9mm	10~16mm	6	9mm	23~35mm	2
9mm	12~20mm	6	9mm	25~40mm	2
9mm	12~22mm	6	9mm	32~50mm	2
9mm	16~25mm	6	9mm	40~60mm	2
9mm	16~27mm	6			

ホースクランプセット

(ドイツ)



品番 **EA463HC** 税抜価格 **12,600円**

バンド幅	適合	入数	バンド幅	適合	入数
	ホース径			ホース径	
9mm	8~12mm	各20個	9mm	20~32mm	各10個
9mm	10~16mm		9mm	25~40mm	
9mm	12~20mm		9mm	32~50mm	
9mm	16~25mm				

ホースクランプセット[オールステンレス]

●材質…オールステンレス(SUS304)



品番 **EA463HE** 税抜価格 **15,500円**

バンド幅	適合直径	入数
9mm	10~16mm	20
9mm	12~22mm	20
9mm	16~27mm	20
9mm	20~32mm	10

●材質…バンド:SUS430
スクリュー:スチール
ハンドル:POM
●ケースサイズ…234×168×62mm

●厚み…0.6mm
●ケースサイズ…234×168×62mm

●材質…バンド:SUS430
スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
●厚み…0.6mm
●ケースサイズ…330×230×70(H)mm

●厚み…0.65mm
●ケースサイズ…330×221×50mm

ホースバンド

(ドイツ)
●材質…オールスチール(亜鉛メッキ)



品番

バンド幅	適合直径	入数	税抜価格
9	8~12	10	720円
9	10~16	10	720円
9	12~22	10	800円
9	16~27	10	800円
12	20~32	10	950円
12	25~40	10	1,060円
12	35~50	10	1,330円
12	40~60	5	720円
12	50~70	5	760円
12	60~80	5	875円
12	70~90	5	930円
12	80~100	5	930円
12	90~110	5	990円
12	100~120	5	1,030円
12	110~130	5	1,100円
12	130~150	5	1,240円
12	140~160	5	1,310円

●厚み…12:0.7mm
-16~32:0.8mm
-40~160:1mm

万能型クランプ

(アメリカ)
●材質…バンド:SUS301
スクリュー:スチール
●六角ねじ…9/16(8mm)
●厚み…約0.6mm



品番

バンド幅	適合直径	入数	税抜価格
12.7	11~20	10	1,190円
12.7	13~23	10	1,190円
12.7	14~27	10	1,190円
12.7	17~32	10	1,190円
12.7	21~38	10	1,190円
12.7	21~44	10	1,300円
12.7	27~51	10	1,300円
12.7	33~57	10	1,330円
12.7	40~64	10	1,330円
12.7	46~70	10	1,360円
12.7	52~76	10	2,040円
12.7	59~83	10	2,190円
12.7	65~89	10	2,190円
12.7	71~95	10	2,340円
12.7	78~102	10	2,340円
12.7	84~108	10	2,430円
12.7	91~114	10	2,430円
12.7	98~127	10	2,510円
12.7	104~140	10	2,720円
12.7	110~152	10	3,050円
12.7	116~165	10	3,110円
12.7	123~178	10	3,190円

●ウォーム歯3枚を持つ六角ねじがバンドの溝をしっかりと保持します。

ホースクランプ

(ドイツ)
●材質…バンド:SUS430
スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
●厚み…
-12~50:0.6mm
-60~150:0.7mm



品番

バンド幅	適合直径	入数	税抜価格
9	8~12	2	250円
9	10~16	2	260円
9	12~20	2	260円
9	16~25	2	260円
9	20~32	2	270円
9	25~40	1	140円
9	32~50	1	150円
12	40~60	1	250円
12	50~70	1	270円
12	60~80	1	270円
12	70~90	1	280円
12	80~100	1	290円
12	90~110	1	300円
12	100~120	1	310円
12	110~130	1	320円
12	130~150	1	350円

●厚み…12:0.7mm
-16~32:0.8mm
-40~160:1mm

ナイロン製ホースクランプ(ギア式)

(イギリス)

●材質…ナイロン66



品番

バンド幅	適合直径	入数	税抜価格
5	6.6~8	10	485円
5	8~9.2	10	550円
5	9.2~10.5	10	570円
6	10.5~12	10	550円
7	12.8~15	10	860円
7	17~18.5	10	680円
7	18.2~20.5	10	705円
7	20.5~23	10	750円
7	22~25	10	770円
7	25~28	10	770円
7.5	27~30	10	790円
7.5	29.5~32.5	10	990円
8	32.5~35.5	10	1,210円
8	35~38.5	10	1,670円
8	38~41.5	10	1,690円
8	41~44.5	10	1,760円
8	44~47.5	10	1,780円
8	47~50.5	10	1,690円
8	50~53.5	10	1,760円
8	53~57	10	1,780円
8	56.5~60.5	10	1,820円
8	60~65	10	2,920円
8	66~70	10	2,990円
8	70~75	10	3,060円
8	76~80	10	3,120円
8	80~85	10	3,170円

★ギア式で取り外しに便利です。

手締めホースクランプ

●手締で簡単にクランプができるハンドル付
●材質…バンド:SUS430、スクリュー:スチール、ハンドル:POM
●厚み…0.6mm




色: 青 橙 緑 黄

品番	バンド幅(mm)	適合ホース径(mm)	色	入数	税抜価格	品番	バンド幅(mm)	適合ホース径(mm)	色	入数	税抜価格
EA463HB-41	9	8~12	青	2	150円	EA463HB-141	9	8~12	青	50	2,990円
EA463HB-42	9	10~16	橙	2	160円	EA463HB-142	9	10~16	橙	50	3,060円
EA463HB-43	9	12~20	緑	2	160円	EA463HB-143	9	12~20	緑	50	3,120円
EA463HB-44	9	12~22	黄	2	170円	EA463HB-144	9	12~22	黄	50	3,250円
EA463HB-45	9	16~25	青	2	170円	EA463HB-145	9	16~25	青	50	3,320円
EA463HB-46	9	16~27	橙	2	170円	EA463HB-146	9	16~27	橙	50	3,380円
EA463HB-47	9	20~32	青	2	180円	EA463HB-147	9	20~32	青	50	3,450円
EA463HB-48	9	20~35	青	2	190円	EA463HB-148	9	23~35	青	50	3,640円
EA463HB-49	9	25~40	青	2	190円	EA463HB-149	9	25~40	青	50	3,710円
EA463HB-49.5	9	30~45	青	2	200円	EA463HB-149.5	9	30~45	青	50	3,840円
EA463HB-50	9	32~50	青	2	200円	EA463HB-150	9	32~50	青	50	3,900円
EA463HB-51	9	40~60	青	2	210円	EA463HB-151	9	40~60	青	50	4,030円
EA463HB-52	9	50~70	青	2	210円	EA463HB-152	9	50~70	青	50	4,100円
EA463HB-53	9	60~80	青	2	220円	EA463HB-153	9	60~80	青	10	860円
EA463HB-54	9	70~90	青	2	240円	EA463HB-154	9	70~90	青	10	950円
EA463HB-55	9	80~100	青	2	260円	EA463HB-155	9	80~100	青	10	1,020円
EA463HB-56	9	90~110	青	2	270円	EA463HB-156	9	90~110	青	10	1,040円

手締めホースクランプ(ダブルワイヤー)

●工具不要な手締めタイプです
●材質…鉄
●底トルク用



品番

適合ホース径(mm)	ワイヤー径(mm)	入数	税抜価格
7~10	1.6	2個	110円
10~13	1.6	2個	120円
10~13	1.6	2個	130円
13~16	1.6	2個	130円
16~19	1.6	2個	140円
18~23	1.8	2個	150円
21~26	1.8	2個	170円
25~32	2.0	2個	170円
31~38	2.0	2個	180円
38~45	2.0	2個	180円
41~51	2.3	2個	190円
47~57	2.3	2個	200円
54~64	2.3	2個	220円
60~74	2.3	2個	230円
66~76	2.3	2個	240円
79~89	2.3	2個	250円
92~102	2.3	2個	260円
104~114	2.3	2個	270円
117~127	2.3	2個	280円

●厚み…12:0.7mm
-16~32:0.8mm
-40~160:1mm

https://www.esco-net.com
商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

エアース
清潔調整器、
オイル、
ピッチャーホルダ
ホース
フック、
ジョイント
エア
ホース用
カブラ
空気・水
その他
配管継手
継手、
バルブ
カップリング
スチーム・湯水
配管
バルブトラップ
粘付き止弁、
ウォーター
ショックアブソーバ
カートリッジ式
フィルター
水漏れ防止テープ
ガス機器用
部品
ビニール
パイプ&
継手&バルブ
銅管・
磁金
継手
給水銅管
(メッキ)
継手
梁橋
ホエリシリンダ
フレキパイプ
継手、バルブ
TOTO製品用
金具・部品
LIXIL製品用
金具・部品
水栓金具・
部品
(混合水栓用)
金具・部品
(洗濯機用)
水栓金具・
部品
洗面・
流し台・
バス用品
トイレ用
部品
目皿、掃除口、
ルーフレイン、
排水通気弁
ホースクランプ、
スチール
締め付けバルブ
結束バンド
配管支持
金具
電線・
コード用
クランプ