

Tボルトクランプ



(ドイツ)
●材質…バンド:SUS430 スクリュー:スチール (クロムメッキ)

LUDECKE
(1個価格)

品番	バンド幅 (mm)	適合直径 (mm)	税抜価格
EA463BL-19	18	17~19	340円
EA463BL-21	18	19~21	340円
EA463BL-23	18	21~23	340円
EA463BL-25	18	23~25	340円
EA463BL-27	18	25~27	345円
EA463BL-29	18	27~29	345円
EA463BL-31	18	29~31	350円
EA463BL-34	18	31~34	350円
EA463BL-37	18	34~37	355円
EA463BL-40	18	37~40	355円
EA463BL-43	18	40~43	355円
EA463BL-47	20	43~47	360円
EA463BL-51	20	47~51	370円
EA463BL-55	20	51~55	370円
EA463BL-59	20	55~59	375円
EA463BL-63	20	59~63	385円
EA463BL-68	20	63~68	440円
EA463BL-79	25	73~79	545円

●厚み…19~43:0.6mm
47~68:0.8mm
79:1.0mm

Tボルトクランプ



(アメリカ)
●材質…バンド:SUS301 ボルト:スチール
●厚み…0.6mm

BREEZE
(1個価格)

品番	バンド幅 (mm)	適合直径 (mm)	税抜価格
EA463CT-36	19	31~35	730円
EA463CT-40	19	34~39	730円
EA463CT-43	19	38~42	740円
EA463CT-48	19	41~47	740円
EA463CT-51	19	44~50	750円
EA463CT-56	19	47~55	750円
EA463CT-59	19	50~58	750円
EA463CT-62	19	54~61	760円
EA463CT-65	19	57~65	760円
EA463CT-68	19	60~68	770円
EA463CT-71	19	63~71	770円
EA463CT-75	19	66~74	770円
EA463CT-78	19	69~77	780円
EA463CT-81	19	73~81	780円
EA463CT-84	19	76~84	780円
EA463CT-86	19	77~85	790円
EA463CT-87	19	79~87	790円
EA463CT-90	19	82~90	800円
EA463CT-94	19	85~93	800円
EA463CT-97	19	88~96	800円

Tボルトクランプ

品番	バンド幅 (mm)	適合直径 (mm)	税抜価格
EA463CT-100	19	92~100	810円
EA463CT-103	19	95~103	810円
EA463CT-110	19	101~109	820円
EA463CT-116	19	108~115	830円
EA463CT-122	19	114~122	830円
EA463CT-129	19	120~128	850円
EA463CT-135	19	127~134	850円
EA463CT-141	19	133~141	860円
EA463CT-148	19	139~147	870円
EA463CT-154	19	146~154	880円
EA463CT-160	19	152~160	890円
EA463CT-167	19	158~166	900円
EA463CT-173	19	165~173	900円
EA463CT-179	19	171~179	920円
EA463CT-186	19	177~185	920円
EA463CT-192	19	184~192	930円
EA463CT-198	19	190~198	930円
EA463CT-205	19	196~204	950円
EA463CT-211	19	203~211	960円
EA463CT-218	19	209~217	960円
EA463CT-224	19	215~223	970円

Vバンドクランプ[オールステンレス]



(アメリカ)
●材質…バンド:SUS300 スクリュー:SUS410
●六角おねじ…8mm

BREEZE
(1個価格)

品番	バンド幅 (mm)	内径 (mm)	バンド厚み (mm)	税抜価格
EA463CL-73	19.05	73.2	0.89	5,260円
EA463CL-81	19.05	81.5	0.89	5,700円
EA463CL-104	19.05	104.9	0.89	5,790円
EA463CL-114	19.05	114.3	0.89	5,910円
EA463CL-117	19.05	117.1	0.89	3,690円
EA463CL-125	19.05	125.5	0.89	5,790円
EA463CL-129	19.05	129.5	0.89	6,570円
EA463CL-133	19.05	133.4	0.89	3,810円
EA463CL-134	19.05	134.6	0.89	6,050円
EA463CL-143	19.05	143.5	0.89	5,140円
EA463CL-205	19.05	205.2	0.89	8,090円
EA463CL-88	22.23	88.9	1.02	6,050円
EA463CL-97	22.23	97.0	1.02	4,930円
EA463CL-98	22.23	98.6	1.02	3,810円
EA463CL-103	22.23	103.1	1.27	4,870円
EA463CL-106	22.23	106.4	1.02	5,330円
EA463CL-108	22.23	108.0	1.02	5,260円
EA463CL-114B	22.23	114.3	1.02	5,000円
EA463CL-119	22.23	119.1	1.02	5,140円
EA463CL-120	22.23	120.7	1.02	4,820円
EA463CL-120B※	22.23	120.7	1.02	5,140円
EA463CL-122	22.23	122.2	1.02	4,730円
EA463CL-124	22.23	124.7	1.27	4,480円
EA463CL-147	22.23	147.6	1.57	5,390円
EA463CL-149	22.23	149.4	1.02	3,810円
EA463CL-150	22.23	150.4	1.27	5,910円
EA463CL-174	22.23	174.8	1.02	7,230円

※-120Bはリブ幅の広い幅広仕様

Tボルトクランプ



(イギリス)
●材質…バンド:ステンレス ボルト:スチール
●厚み…1.0mm

E
ESSENTIA

品番	バンド幅 (mm)	適合直径 (mm)	入数	税抜価格
EA463SC-19	18	17~19	10	1,870円
EA463SC-22	18	20~22	10	2,070円
EA463SC-25	18	23~25	10	2,130円
EA463SC-28	18	26~28	10	2,090円
EA463SC-31	18	29~31	10	2,440円
EA463SC-35	20	32~35	10	2,620円
EA463SC-39	20	36~39	10	2,810円
EA463SC-43	20	40~43	10	3,690円
EA463SC-47	22	44~47	10	3,300円
EA463SC-51	22	48~51	10	3,740円
EA463SC-55	22	52~55	10	4,110円
EA463SC-59	22	56~59	10	4,290円
EA463SC-63	22	60~63	10	4,240円
EA463SC-67	22	64~67	10	4,750円
EA463SC-73	24	68~73	10	5,060円
EA463SC-79	24	74~79	10	5,410円
EA463SC-85	24	80~85	10	5,600円
EA463SC-91	24	86~91	10	5,980円
EA463SC-97	24	92~97	10	6,350円
EA463SC-103	24	98~103	10	6,730円
EA463SC-112	24	104~112	10	7,410円

ステンレス結束バンド (Ball-Lok)



(アメリカ)
●材質…SUS304
●厚み…0.25mm

BAND-IT

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	最大径 (mm)	耐荷重 (kg)	入数 (本)	税抜価格
EA463FM-11	201	4.6	50	132	100	18,500円
EA463FM-12	259	4.6	69	132	100	19,950円
EA463FM-13	360	4.6	102	132	100	21,350円
EA463FM-14	520	4.6	152	132	100	26,800円
EA463FM-51	201	4.6	50	132	10	1,910円
EA463FM-52	259	4.6	69	132	10	2,060円
EA463FM-53	360	4.6	102	132	10	2,200円
EA463FM-54	520	4.6	152	132	10	2,760円

●結束ツールはEA463F-11(P.1085)、FM-1を使用して下さい。
●手で締めつけることもできます。

Ball-Lokツール



(アメリカ)

●バンドの締め付けとカッティングができます。

BAND-IT

品番 EA463FM-1 税抜価格 135,000円

●ダイヤルで締め付け強さを設定 ●全長…200mm
●重量…580g ●EA463FMシリーズ用

自在クランプセット[ステンレス]



●用途に合わせて、自由な長さにかuttingして使用できます
●材質…SUS304

品番	幅 (mm)	厚み (mm)	耐荷重 (kg)	税抜価格
EA463AZ-100	8	0.7	15	1,530円

(セット内容) バンド(5m)、留め金具×8個

自在バンド[ステンレス]




(アメリカ)

品番	幅 (mm)	厚み (mm)	全長 (m)	耐荷重 (kg)	税抜価格
EA463CM-1	12.7	0.6	30.5	226.8	9,450円

●材質…ステンレス
●留め金具10個付
●止め金具はEA463CM-2をご使用下さい。

自在バンド用スクリューユニット[ステンレス]



(アメリカ)

●EA463CMシリーズ用
●材質…バンド:ハウジング:ステンレス スクリュー:SUS410

品番	税抜価格
EA463CM-2	9,450円

(25個価格) ●EA463CM-1とCM-2をセットにした図



自在バンド[ステンレス]



(ドイツ)
●材質…SUS304
●別途、自在バンド用クランプを使用して固定して下さい。

品番	幅 (mm)	厚み (mm)	全長 (m)	耐荷重 (kg)	税抜価格
EA463D-10	10	0.5	10	200	7,100円

自在バンド用クランプ[ステンレス]



品番	使用サイズ	税抜価格
EA463D-1	φ40~100mm	1,050円
EA463D-2	φ100mm以上	1,110円

自在クランプセット[ステンレス]



(アメリカ)
●材質…ステンレス
●使用可能サイズ…φ75mm以上(自由な長さにかuttingして使用できます。)

品番	幅 (mm)	厚み (mm)	耐荷重 (kg)	税抜価格
EA463CM-15	12.7	0.6	226.8	8,780円
EA463CM-30	12.7	0.6	226.8	18,750円

品番	セット内容		
	バンド	スクリューユニット	留め金具
EA463CM-15	15.2m	10組	5個
EA463CM-30	30.5m	25組	10個