

雄ねじノブ[ステンレス製]

- 材質…ノブ:SUS303
ねじ:SUS304
- 耐食性に優れている
ので食品機械や洗浄
機械等に最適
- RoHS対応品

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	ねじ	A	B		
EA948BD-21	M3×10	8	12		780円
EA948BD-22	M4×10	10	14		900円
EA948BD-23	M4×17	10	14		930円
EA948BD-24	M5×10	16	20		840円
EA948BD-25	M5×15	16	20		870円
EA948BD-26	M5×20	16	20		940円
EA948BD-27	M6×15	20	24		1,120円
EA948BD-28	M6×20	20	24		1,120円
EA948BD-30	M6×30	20	24		1,340円
EA948BD-31	M8×20	24	30		1,460円
EA948BD-34	M10×25	28	35		2,190円

ピラーグリップ(セルフロック型)

- セルフロックタイプ

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	A	B	D	E		
EA948CE-141	40	18	8	28		260円
EA948CE-142	50	21	10	35		320円
EA948CE-143	65	23	10	45		380円
EA948CE-144	65	23	12	45		380円
EA948CE-145	80	26	12	50		500円
EA948CE-146	80	26	14	50		490円
EA948CE-147	90	28	15	60		530円

- 強く差込むだけで取付できます。
- 材質…ポリプロピレン ●RoHS対応品

丸ハンドル(止めねじ型)

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	ねじ	A	B	K		
EA948CG-2A	M5×20	50	33	19		2,800円
EA948CG-3A	M5×25	61	39	23		3,170円

- 材質…ノブ・キャップ:ポリプロピレン
握り:ポリアミド
ねじ:黄銅
- カラー…つや消しブラック
- ミニ回転グリップがついているので、低トルクで
早送りが必要な箇所に適しています。

回転グリップ

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	ねじ	D	H		
EA948AR-11	M6×11	25	37.5		1,120円
EA948AR-12	M8×13	32	48		1,330円
EA948AR-13	M10×14	40	61		1,670円
EA948AR-14	M12×21	50	78		2,480円

- 材質…グリップ:フェノール樹脂
ねじ:SUM22L(三価クロメート)
- RoHS対応品

回転グリップ

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	ねじ	D	H		
EA948AR-21	M6×13	28	45.5		1,030円
EA948AR-22	M8×15	35.5	56.5		1,230円
EA948AR-23	M10×18	45	72		1,560円

- 材質…グリップ:EPDM(つや消し)
ねじ:S45C(クロムメッキ)
- RoHS対応品

雌ねじ固定グリップ

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	ねじ	D	H	d		
EA948AS-11A	M5×10	18	50	12		230円
EA948AS-12A	M6×12	19	65	13		280円
EA948AS-13A	M8×16	24	80	17		330円
EA948AS-14A	M10×20	28	95	20		440円

- 材質…グリップ:ナイロン6
ねじ:S45C(三価クロメート)

雌ねじグリップ[ステンレス製]

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	ねじ	D	H	d		
EA948BY-121	M6×10	18	59	16		1,330円
EA948BY-122	M8×12	18	59	16		1,330円
EA948BY-123	M10×15	22	77	20		1,660円
EA948BY-124	M12×18	28	97	25.5		2,420円
EA948BY-125	M16×25	28	97	25.5		2,840円

- 材質…ステンレス(SUS303)
- RoHS対応品

雄ねじ固定グリップ

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	ねじ	D	H	d		
EA948AS-1A	M5×10	18	50	12		280円
EA948AS-2A	M6×13	19	65	13		320円
EA948AS-3A	M8×15	24	80	17		360円
EA948AS-4A	M10×18	28	95	20		450円

- 材質…グリップ:ナイロン6
ねじ:S404(四酸化鉄皮膜)

ストレートクランク[スチール製]

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	ねじ	A	B	C	E	
EA948CE-75	M8	80	31	24	—	710円

- 材質…スチール(FCD450)
- ハンドル別売
- (ハンドルはEA948CE-1~35(当貨)、CE-41~44
(P1186)からお選び下さい。
- RoHS対応品

穴形状:丸穴

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	ねじ	A	B	C	E	
EA948CE-77	M10	125	44	36	13	1,410円
EA948CE-78	M10	160	48	40	13	1,940円
EA948CE-79	M12	200	52	44	17	2,410円

- 材質…スチール(FCD450)
- ハンドル別売
- (ハンドルはEA948CE-1~35(当貨)、CE-41~44
(P1186)からお選び下さい。
- RoHS対応品

穴形状:角穴

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	ねじ	A	B	C	E	
EA948CE-81	M6	32	22	16	8	980円
EA948CE-82	M6	40	24	18	10	1,090円
EA948CE-83	M6	50	24	18	10	1,190円
EA948CE-84	M6	63	25	19	10	1,290円
EA948CE-85	M8	80	30	23	12	1,780円
EA948CE-87	M10	125	42	34	17	2,800円
EA948CE-88	M10	160	46	38	19	3,170円

- 材質…スチール(FCD450)
- ハンドル別売
- (ハンドルはEA948CE-1~35(当貨)、CE-41~44
(P1186)からお選び下さい。
- RoHS対応品

回転ハンドル[クロムメッキ]

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	ねじ	A	B	C	
EA948CE-31	M6	16	53	10	930円
EA948CE-32	M8	20	67	13	1,180円
EA948CE-33	M10	25	85	16	1,440円
EA948CE-34	M12	32	107	20	2,220円
EA948CE-35	M16	36	120	22	2,920円

- 材質…SUM22(硬質クロムメッキ)
- RoHS対応品

雌ねじグリップ

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	ねじ	D	H	d		
EA948BY-111	M6×10	18	59	16		380円
EA948BY-112	M8×12	18	59	16		380円
EA948BY-113	M10×15	22	77	20		480円
EA948BY-114	M12×18	28	97	25.5		730円
EA948BY-115	M16×25	28	97	25.5		860円

- 材質…ノブ:ポリプロピレン、
ねじ:黄銅
- RoHS対応品

ハンドル[アルミ製]

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	ねじ	A	B	C	
EA948CE-1	M6	16	50	10	1,240円
EA948CE-2	M8	20	64	13	1,660円
EA948CE-3	M10	25	80	16	1,790円

- 材質…グリップ:アルミ合金(バフ研磨)
ねじ部:スチール
- RoHS対応品

フェノールグリップ(ピラー型)

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	ねじ	A	B	C	D	
EA948CF-1	M6	63	18	10	12	840円
EA948CF-2	M6	80	18	10	12	900円
EA948CF-3	M6	100	18	10	12	950円
EA948CF-4	M8	80	21	10	20	900円
EA948CF-5	M8	100	21	10	20	900円
EA948CF-6	M8	125	21	10	20	950円
EA948CF-7	M10	100	23	12	25	1,050円
EA948CF-9	M10	160	23	12	25	1,210円
EA948CF-10	M12	125	26	14	30	1,370円
EA948CF-11	M12	160	26	14	30	1,530円
EA948CF-12	M12	200	26	14	30	1,680円

- 材質…
グリップ:フェノール樹脂
シャフト:ステンレス(SUS303)
- RoHS対応品

角穴クランクハンドル[スチール製]

品番	サイズ(mm)						税抜価格
	G	A	B	J	K	M	
EA948CE-111	—	50	69	28	49	6	2,310円
EA948CE-112	18	64	86	40	63	8	2,520円
EA948CE-113	20	80	105	50	76	10	2,840円
EA948CE-115	28	130	162	80	115	14	4,520円

- 材質…
クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)
インサート:スチール(SUM22L)
(-111のみ黄銅(C3604))
- ハンドル:ポリプロピレン(つや消し)
- 111のみハンドル取外し不可
- RoHS対応品

回転ハンドル[アルミ製]

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	ねじ	A	B	C	
EA948CE-11	M6	16	49	10	2,070円
EA948CE-12	M8	20	61	13	2,520円
EA948CE-13	M10	25	75	16	3,360円

- 材質…グリップ:アルミ合金(バフ研磨)
ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
- RoHS対応品

ピラーグリップ(雌ねじ)

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	ねじ	A	B		
EA948CE-121	M5×12	28	φ14		300円
EA948CE-122	M6×25	40	φ18		310円
EA948CE-123	M8×25	40	φ18		310円
EA948CE-124	M6×25	50	φ21		380円
EA948CE-125	M8×35	50	φ21		380円
EA948CE-126	M6×30	65	φ23		430円
EA948CE-127	M10×40	65	φ23		430円
EA948CE-128	M10×55	80	φ26		560円
EA948CE-129	M12×55	80	φ26		560円
EA948CE-130	M10×55	90	φ28		620円
EA948CE-131	M12×58	90	φ28		620円
EA948CE-133	M12×58	116	φ29		930円

- 材質…フェノール樹脂
- RoHS対応品

ハンドル[クロムメッキ]

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	ねじ	A	B	C	
EA948CE-22	M5	13	40	8	310円
EA948CE-23	M6	16	50	10	410円
EA948CE-24	M8	20	64	13	500円
EA948CE-25	M10	25	80	16	710円
EA948CE-26	M12	32	100	20	1,230円

- 材質…SUM22(硬質クロムメッキ)
- RoHS対応品

フェノールグリップ(オーバル型)

						
		(1個価格)				
品番	ねじ	サイズ(mm)				税抜価格
		A	B	C	D	
EA948CF-21	M6	63	20	8	12	690円
EA948CF-22	M6	80	20	8	12	740円
EA948CF-23	M6	100	20	8	12	790円
EA948CF-24	M8	80	26	10	20	1,030円
EA948CF-25	M8	100	26	10	20	1,050円
EA948CF-26	M8	125	26	10	20	1,160円
EA948CF-27	M10	100	33	12	25	1,260円
EA948CF-28	M10	125	33	12	25	1,470円
EA948CF-29	M10	160	33	12	25	1,580円
EA948CF-30	M12	125	38	14	30	1,790円
EA948CF-31	M12	160	38	14	30	2,000円
EA948CF-32	M12	200	38	14	30	2,100円