


フレキシブルカップリング




- セットスクリュータイプ
- 材質…アルミニウム合金
- 軸間の偏心・偏角・振れを許容する回転伝達部品
- スリットタイプ
- RoHS対応品



品番	軸穴径 (mm)	本体 (mm)	税抜価格	品番	軸穴径 (mm)	本体 (mm)	税抜価格
EA969AA-1	3×3	φ12×18.5	3,080円	EA969AD-1	5×6	φ25×31	4,610円
EA969AA-2	3×4	φ12×18.5	3,080円	EA969AD-2	6×6	φ25×31	4,610円
EA969AA-3	4×4	φ12×18.5	3,080円	EA969AD-3	6×6.35	φ25×31	4,610円
EA969AA-4	4×5	φ12×18.5	3,080円	EA969AD-4	6×8	φ25×31	4,610円
EA969AA-5	4.5×5	φ12×18.5	3,080円	EA969AD-5	6×10	φ25×31	4,610円
EA969AA-6	5×5	φ12×18.5	3,080円	EA969AD-6	6.35×8	φ25×31	4,610円
EA969AA-7	5×6	φ12×18.5	3,080円	EA969AD-7	6.35×10	φ25×31	4,610円
EA969AB-1	4×4	φ16×23	3,540円	EA969AD-8	8×8	φ25×31	4,610円
EA969AB-2	4×5	φ16×23	3,540円	EA969AD-9	8×10	φ25×31	4,610円
EA969AB-3	4×6	φ16×23	3,540円	EA969AD-10	8×12	φ25×31	4,610円
EA969AB-4	4.5×5	φ16×23	3,540円	EA969AD-11	10×10	φ25×31	4,610円
EA969AB-5	5×5	φ16×23	3,540円	EA969AD-12	10×12	φ25×31	4,610円
EA969AB-6	5×6	φ16×23	3,540円	EA969AD-13	12×12	φ25×31	4,610円
EA969AB-7	5×8	φ16×23	3,540円	EA969AE-1	6×8	φ32×41	5,320円
EA969AB-8	6×6	φ16×23	3,540円	EA969AE-2	6.35×8	φ32×41	5,320円
EA969AB-9	6×6.35	φ16×23	3,540円	EA969AE-3	8×8	φ32×41	5,320円
EA969AB-10	6×7	φ16×23	3,540円	EA969AE-4	8×10	φ32×41	5,320円
EA969AB-11	6×8	φ16×23	3,540円	EA969AE-5	8×12	φ32×41	5,320円
EA969AB-12	6.35×8	φ16×23	3,540円	EA969AE-6	9.525×12	φ32×41	5,320円
EA969AC-1	5×5	φ20×26	4,030円	EA969AE-7	10×10	φ32×41	5,320円
EA969AC-2	5×6	φ20×26	4,030円	EA969AE-8	10×11	φ32×41	5,320円
EA969AC-3	5×8	φ20×26	4,030円	EA969AE-9	10×12	φ32×41	5,320円
EA969AC-4	6×6	φ20×26	4,030円	EA969AE-10	10×14	φ32×41	5,320円
EA969AC-5	6×6.35	φ20×26	4,030円	EA969AE-11	12×12	φ32×41	5,320円
EA969AC-6	6×7	φ20×26	4,030円	EA969AE-12	12×14	φ32×41	5,320円
EA969AC-7	6×8	φ20×26	4,030円	EA969AE-13	14×14	φ32×41	5,320円
EA969AC-8	6×10	φ20×26	4,030円	EA969AE-14	14×16	φ32×41	5,320円
EA969AC-9	6.35×8	φ20×26	4,030円	EA969AF-1	8×9.525	φ40×56	8,520円
EA969AC-10	8×8	φ20×26	4,030円	EA969AF-2	10×10	φ40×56	8,520円
EA969AC-11	8×10	φ20×26	4,030円	EA969AF-3	12×12	φ40×56	8,520円
EA969AC-12	10×10	φ20×26	4,030円	EA969AF-4	14×14	φ40×56	8,520円
EA969AC-13	10×12	φ20×26	4,030円	EA969AF-5	15×15	φ40×56	8,520円
EA969AC-14	10×14	φ20×26	4,030円	EA969AF-6	16×16	φ40×56	8,520円
EA969AC-15	12×12	φ20×26	4,030円	EA969AF-7	18×18	φ40×56	8,520円
EA969AC-16	12×14	φ20×26	4,030円				
EA969AC-17	14×14	φ20×26	4,030円				
EA969AC-18	14×16	φ20×26	4,030円				
EA969AC-19	16×16	φ20×26	4,030円				
EA969AC-20	16×18	φ20×26	4,030円				

セットカラー[SUS304]



- 汎用タイプ
- 材質…ステンレス(SUS304)
- RoHS対応品
- 止めねじ別売



品番	内径×外径×幅 (mm)	止めねじ	税抜価格
EA966CA-31	4×12×6	M4	320円
EA966CA-33	5×14×6	M4	350円
EA966CA-34	5×14×8	M4	350円
EA966CA-35	6×15×8	M4	350円
EA966CA-36	6×16×10	M4	350円
EA966CA-37	8×16×8	M4	400円
EA966CA-38	8×18×10	M4	400円
EA966CA-39	10×18×8	M4	400円
EA966CA-40	10×20×10	M4	400円
EA966CA-41	12×22×8	M4	470円
EA966CA-42	12×26×10	M5	470円
EA966CA-43	13×26×10	M5	480円
EA966CA-44	15×25×10	M5	560円
EA966CA-45	15×28×12	M5	560円
EA966CA-46	16×28×10	M5	580円
EA966CA-47	16×28×12	M5	580円
EA966CA-48	17×30×10	M6	660円
EA966CA-49	20×32×12	M6	700円
EA966CA-50	20×32×15	M6	700円
EA966CA-51	25×38×15	M6	1,090円
EA966CA-52	25×42×18	M8	1,090円
EA966CA-53	30×45×16	M8	1,240円
EA966CA-54	30×49×20	M8	1,240円
EA966CA-55	35×59×20	M8	1,820円
EA966CA-56	40×72×22	M10	2,550円
EA966CA-57	45×75×22	M10	2,910円
EA966CA-58	50×79×25	M10	3,050円

セットカラー

止めねじで取付ける汎用タイプ。止めねじでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。簡易的な位置決めなどで使用できます。



フレキシブルカップリング



- クランピングタイプ
- 材質…アルミニウム合金
- 軸間の偏心・偏角・振れを許容する回転伝達部品
- スリットタイプ



品番	軸穴径 (mm)	本体 (mm)	税抜価格	品番	軸穴径 (mm)	本体 (mm)	税抜価格
EA969BA-1	4×4	φ12×18.5	4,700円	EA969BD-1	5×6	φ25×31	6,480円
EA969BA-2	4×5	φ12×18.5	4,700円	EA969BD-2	6×6	φ25×31	6,480円
EA969BA-3	4.5×5	φ12×18.5	4,700円	EA969BD-3	6×6.35	φ25×31	6,480円
EA969BA-4	5×5	φ12×18.5	4,700円	EA969BD-4	6×8	φ25×31	6,480円
EA969BB-1	4.5×5	φ16×23	5,250円	EA969BD-5	6×10	φ25×31	6,480円
EA969BB-2	4.5×6	φ16×23	5,250円	EA969BD-6	6.35×8	φ25×31	6,480円
EA969BB-3	5×5	φ16×23	5,250円	EA969BD-7	6.35×10	φ25×31	6,480円
EA969BB-4	5×6	φ16×23	5,250円	EA969BD-8	8×8	φ25×31	6,480円
EA969BB-5	6×6	φ16×23	5,250円	EA969BD-9	8×9.525	φ25×31	6,480円
EA969BC-1	5×6	φ20×26	5,850円	EA969BD-10	8×10	φ25×31	6,480円
EA969BC-2	5×6.35	φ20×26	5,850円	EA969BD-11	9.525×10	φ25×31	6,480円
EA969BC-3	5×7	φ20×26	5,850円	EA969BD-12	10×10	φ25×31	6,480円
EA969BC-4	5×8	φ20×26	5,850円	EA969BE-1	8×8	φ32×41	7,110円
EA969BC-5	6×6	φ20×26	5,850円	EA969BE-2	8×9.525	φ32×41	7,110円
EA969BC-6	6×6.35	φ20×26	5,850円	EA969BE-3	8×10	φ32×41	7,110円
EA969BC-7	6×7	φ20×26	5,850円	EA969BE-4	8×12	φ32×41	7,110円
EA969BC-8	6×8	φ20×26	5,850円	EA969BE-5	9.525×10	φ32×41	7,110円
EA969BC-9	6.35×8	φ20×26	5,850円	EA969BE-6	9.525×12	φ32×41	7,110円
EA969BC-10	8×8	φ20×26	5,850円	EA969BE-7	10×10	φ32×41	7,110円
EA969BC-11	10×10	φ20×26	5,850円	EA969BE-8	10×11	φ32×41	7,110円
EA969BC-12	10×12	φ20×26	5,850円	EA969BE-9	10×12	φ32×41	7,110円
EA969BC-13	10×14	φ20×26	5,850円	EA969BE-10	10×14	φ32×41	7,110円
EA969BC-14	12×12	φ20×26	5,850円	EA969BE-11	12×12	φ32×41	7,110円
EA969BC-15	12×14	φ20×26	5,850円	EA969BE-12	12×14	φ32×41	7,110円
EA969BF-1	8×8	φ40×56	11,900円				
EA969BF-2	8×10	φ40×56	11,900円				
EA969BF-3	8×12	φ40×56	11,900円				
EA969BF-4	12×12	φ40×56	11,900円				
EA969BF-5	12×14	φ40×56	11,900円				
EA969BF-6	14×14	φ40×56	11,900円				
EA969BF-7	14×16	φ40×56	11,900円				
EA969BF-8	15×15	φ40×56	11,900円				
EA969BF-9	15×16	φ40×56	11,900円				
EA969BF-10	16×16	φ40×56	11,900円				

フレキシブルカップリング

適用モーター

サーボモーター	—
ステッピングモーター	優良
一般汎用モーター	優良

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドブレを許容します。

六角穴付止めねじ(真鍮パッド付)



- 材質…本体:鉄(黒染め)パッド:真鍮
- 六角穴付

品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		B	D	L1	
EA949DR-3	M3×5	1.5	1.5	0.5	630円
EA949DR-4	M4×6	2	2.5	0.5	290円
EA949DR-5	M5×8	2.5	3	0.5	290円
EA949DR-6	M6×10	3	4	1	290円
EA949DR-8	M8×12	4	6	1.5	290円
EA949DR-10	M10×16	5	8	2	370円

●EA966C-1~37用のオプションの傷防止ねじです。

[ステンレス製]六角穴付止めねじ(真鍮パッド付)



- 材質…本体:ステンレスパッド:真鍮
- 六角穴付

品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		B	D	L1	
EA949DS-4	M4×6	2	2.5	0.5	730円
EA949DS-5	M5×8	2.5	3	0.5	730円
EA949DS-6	M6×10	3	4	1	730円
EA949DS-8	M8×12	4	6	1.5	800円
EA949DS-10	M10×16	5	8	2	1,170円

●EA966CA-31~58用のオプションの傷防止ねじです。

スリットカラー

締結力の強いスリットタイプ。面で締め付けるため、ラスタ力強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。



スリットカラー[SUS304]

適用モーター

サーボモーター	—
ステッピングモーター	優良
一般汎用モーター	優良

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドブレを許容します。

スリットカラー[SUS304]

- スリットタイプ
- 材質…ステンレス(SUS304)
- RoHS対応品

品番	内径×外径×幅 (mm)	税抜価格
EA966CB-3	5×20×10	600円
EA966CB-4	6×20×10	600円
EA966CB-5	8×25×8	700円
EA966CB-6	8×25×10	700円
EA966CB-7	10×30×10	750円
EA966CB-8	12×30×10	760円
EA966CB-9	12×30×12	760円
EA966CB-10	13×30×10	800円
EA966CB-11	15×35×12	890円
EA966CB-12	16×35×10	890円
EA966CB-13	16×35×12	890円
EA966CB-14	20×40×10	1,080円
EA966CB-15	20×40×12	1,080円
EA966CB-16	25×45×12	1,220円
EA966CB-17	25×50×15	1,220円
EA966CB-18	30×55×15	1,370円
EA966CB-19	35×60×15	1,530円
EA966CB-20	40×70×18	1,720円
EA966CB-21	45×75×18	1,890円
EA966CB-22	50×85×22	2,330円

スリットカラー[SUS304]

適用モーター

サーボモーター	—
ステッピングモーター	優良
一般汎用モーター	優良

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドブレを許容します。

スリットカラー[SUS304]

品番	内径×外径×幅 (mm)	税抜価格
----	--------------	------