

[超低頭] 強力六角穴付ボルト [黒色クロメート]

- 材質…高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
- 引張強度…800N/㎟
- 並目ねじ
- 全ねじ

M3

品番	サイズ	頭部高さ (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MW-305	M3×5	1.3	0.5	4	575円
EA949MW-306	M3×6	1.3	0.5	4	575円
EA949MW-308	M3×8	1.3	0.5	4	575円
EA949MW-310	M3×10	1.3	0.5	4	575円
EA949MW-312	M3×12	1.3	0.5	4	620円

M4

品番	サイズ	頭部高さ (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MW-406	M4×6	1.5	0.7	4	530円
EA949MW-408	M4×8	1.5	0.7	4	530円
EA949MW-410	M4×10	1.5	0.7	4	530円

M4

品番	サイズ	頭部高さ (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MW-412	M4×12	1.5	0.7	4	575円
EA949MW-416	M4×16	1.5	0.7	4	600円
EA949MW-420	M4×20	1.5	0.7	4	645円

M5

品番	サイズ	頭部高さ (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MW-506	M5×6	1.5	0.8	4	575円
EA949MW-508	M5×8	1.5	0.8	4	575円
EA949MW-510	M5×10	1.5	0.8	4	575円
EA949MW-512	M5×12	1.5	0.8	4	600円
EA949MW-516	M5×16	1.5	0.8	4	645円
EA949MW-520	M5×20	1.5	0.8	4	690円

M6

品番	サイズ	頭部高さ (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MW-608	M6×8	1.5	1	4	670円

M6

品番	サイズ	頭部高さ (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MW-610	M6×10	1.5	1	4	670円
EA949MW-612	M6×12	1.5	1	4	670円
EA949MW-616	M6×16	1.5	1	4	690円
EA949MW-620	M6×20	1.5	1	4	715円
EA949MW-625	M6×25	1.5	1	4	760円
EA949MW-630	M6×30	1.5	1	4	920円

M8

品番	サイズ	頭部高さ (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MW-808	M8×8	1.5	1.25	2	735円
EA949MW-810	M8×10	1.5	1.25	2	715円
EA949MW-812	M8×12	1.5	1.25	2	530円
EA949MW-816	M8×16	1.5	1.25	2	550円
EA949MW-820	M8×20	1.5	1.25	2	575円
EA949MW-825	M8×25	1.5	1.25	2	575円
EA949MW-830	M8×30	1.5	1.25	2	620円

M10

品番	サイズ	頭部高さ (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MW-1010	M10×10	2.2	1.5	2	485円
EA949MW-1012	M10×12	2.2	1.5	2	440円
EA949MW-1016	M10×16	2.2	1.5	2	345円
EA949MW-1020	M10×20	2.2	1.5	2	370円
EA949MW-1025	M10×25	2.2	1.5	2	370円
EA949MW-1030	M10×30	2.2	1.5	2	415円

M12

品番	サイズ	頭部高さ (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MW-1212	M12×12	2.2	1.75	2	505円
EA949MW-1216	M12×16	2.2	1.75	2	575円
EA949MW-1220	M12×20	2.2	1.75	2	645円
EA949MW-1225	M12×25	2.2	1.75	2	715円
EA949MW-1230	M12×30	2.2	1.75	2	805円
EA949MW-1240	M12×40	2.2	1.75	2	1,010円
EA949MW-1250	M12×50	2.2	1.75	2	1,170円

[低頭] 六角穴付ボルト [ステンレス]

- 材質…ステンレス
- 並目ねじ
- 通常よりモヘッド(キャップ)部が薄い仕様です。

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949DH-133	M3×10	0.5	30	1,250円
EA949DH-134	M3×12	0.5	30	1,250円
EA949DH-143	M4×12	0.7	30	1,250円
EA949DH-144	M4×15	0.7	30	1,250円
EA949DH-153	M5×15	0.8	20	1,250円
EA949DH-154	M5×20	0.8	20	1,250円
EA949DH-163	M6×20	1	20	1,250円
EA949DH-164	M6×25	1	20	1,250円
EA949DH-183	M8×25	1.25	10	1,250円
EA949DH-184	M8×30	1.25	8	1,250円

品番	頭部高さ (mm)
EA949DH-133	2
EA949DH-134	2
EA949DH-143	2.8
EA949DH-144	2.8
EA949DH-153	3.6
EA949DH-154	3.6
EA949DH-163	4
EA949DH-164	4
EA949DH-183	5
EA949DH-184	5

フランジソケットキャップボルト

- 材質…構造用炭素鋼 (SCM435)
- 表面処理…黒色酸化被膜
- 並目ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949ME-406	M4×6	0.7	20	390円
EA949ME-408	M4×8	0.7	20	390円
EA949ME-410	M4×10	0.7	20	390円
EA949ME-412	M4×12	0.7	20	390円
EA949ME-415	M4×15	0.7	20	390円
EA949ME-420	M4×20	0.7	20	440円
EA949ME-508	M5×8	0.8	16	345円
EA949ME-510	M5×10	0.8	16	345円
EA949ME-512	M5×12	0.8	16	345円
EA949ME-515	M5×15	0.8	16	345円
EA949ME-520	M5×20	0.8	16	370円
EA949ME-608	M6×8	1	12	320円
EA949ME-610	M6×10	1	12	320円
EA949ME-612	M6×12	1	12	320円
EA949ME-615	M6×15	1	12	320円
EA949ME-620	M6×20	1	12	320円
EA949ME-625	M6×25	1	12	370円
EA949ME-812	M8×12	1.25	8	345円
EA949ME-815	M8×15	1.25	8	345円
EA949ME-820	M8×20	1.25	8	345円
EA949ME-825	M8×25	1.25	8	370円
EA949ME-830	M8×30	1.25	8	390円
EA949ME-840	M8×40	1.25	8	505円
EA949ME-850	M8×50	1.25	8	575円

フランジソケットキャップボルト [ステンレス]

- 材質…ステンレス
- 並目ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MM-406	M4×6	0.7	8	275円
EA949MM-408	M4×8	0.7	8	255円
EA949MM-410	M4×10	0.7	8	255円
EA949MM-412	M4×12	0.7	8	230円
EA949MM-415	M4×15	0.7	8	275円
EA949MM-420	M4×20	0.7	8	320円
EA949MM-508	M5×8	0.8	8	320円
EA949MM-510	M5×10	0.8	8	320円
EA949MM-512	M5×12	0.8	8	345円
EA949MM-515	M5×15	0.8	8	370円
EA949MM-520	M5×20	0.8	8	370円
EA949MM-608	M6×8	1	4	255円
EA949MM-610	M6×10	1	4	255円
EA949MM-612	M6×12	1	4	255円
EA949MM-615	M6×15	1	4	255円
EA949MM-620	M6×20	1	4	275円
EA949MM-625	M6×25	1	4	300円
EA949MM-812	M8×12	1.25	2	255円
EA949MM-815	M8×15	1.25	2	255円
EA949MM-820	M8×20	1.25	2	255円
EA949MM-825	M8×25	1.25	2	275円
EA949MM-830	M8×30	1.25	2	300円
EA949MM-840	M8×40	1.25	2	390円
EA949MM-850	M8×50	1.25	2	440円

六角穴付皿ボルト [ステンレス/黒色]

- 材質…ステンレス (SSブラックメッキ)
- 並目ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MT-305	M3×5	0.5	4	185円
EA949MT-306	M3×6	0.5	4	160円
EA949MT-308	M3×8	0.5	4	140円
EA949MT-310	M3×10	0.5	4	140円
EA949MT-312	M3×12	0.5	4	140円
EA949MT-405	M4×5	0.7	4	230円
EA949MT-406	M4×6	0.7	4	210円
EA949MT-408	M4×8	0.7	4	160円
EA949MT-410	M4×10	0.7	4	160円
EA949MT-412	M4×12	0.7	4	185円
EA949MT-415	M4×15	0.7	4	185円
EA949MT-420	M4×20	0.7	4	185円
EA949MT-508	M5×8	0.8	4	185円
EA949MT-510	M5×10	0.8	4	185円
EA949MT-512	M5×12	0.8	4	210円
EA949MT-515	M5×15	0.8	4	230円
EA949MT-520	M5×20	0.8	4	255円
EA949MT-610	M6×10	1	4	255円
EA949MT-612	M6×12	1	4	255円
EA949MT-615	M6×15	1	4	275円
EA949MT-620	M6×20	1	4	300円
EA949MT-630	M6×30	1	4	345円

●アルカリ性黒染めのため、スガが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。

六角穴付皿ボルト [三価クロメート]

- 材質…鉄(三価クロメート)
- 並目ねじ
- 全ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MC-305	M3×5	0.5	13	455円
EA949MC-306	M3×6	0.5	15	455円
EA949MC-308	M3×8	0.5	15	455円
EA949MC-310	M3×10	0.5	15	455円
EA949MC-312	M3×12	0.5	15	455円
EA949MC-314	M3×14	0.5	14	455円
EA949MC-316	M3×16	0.5	14	455円
EA949MC-406	M4×6	0.7	14	455円
EA949MC-408	M4×8	0.7	14	455円
EA949MC-410	M4×10	0.7	14	455円
EA949MC-412	M4×12	0.7	14	455円
EA949MC-414	M4×14	0.7	14	455円
EA949MC-416	M4×16	0.7	14	455円
EA949MC-418	M4×18	0.7	12	455円
EA949MC-420	M4×20	0.7	12	455円
EA949MC-422	M4×22	0.7	10	455円
EA949MC-425	M4×25	0.7	10	455円
EA949MC-506	M5×6	0.8	12	455円
EA949MC-508	M5×8	0.8	14	455円
EA949MC-510	M5×10	0.8	14	455円
EA949MC-512	M5×12	0.8	14	455円
EA949MC-514	M5×14	0.8	14	455円
EA949MC-516	M5×16	0.8	14	455円
EA949MC-518	M5×18	0.8	12	455円
EA949MC-520	M5×20	0.8	12	455円
EA949MC-525	M5×25	0.8	10	455円

ねじ頭の種類

皿 ナベ トラス

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949MC-608	M6×8	1	10	455円
EA949MC-610	M6×10	1	12	455円
EA949MC-612	M6×12	1	12	455円
EA949MC-614	M6×14	1	12	455円
EA949MC-616	M6×16	1	12	455円
EA949MC-618	M6×18	1	11	455円
EA949MC-620	M6×20	1	11	455円
EA949MC-625	M6×25	1	10	455円
EA949MC-630	M6×30	1	8	455円</