

六角穴付止めねじ(真鍮パッド付)

●材質…本体 鉄 (黒染め) パッド 真鍮

●六角穴付 ●並目ねじ

| 品番 | サイズ | サイズ(mm) | | | 税抜価格 |
|------------|--------|---------|-----|-----|------|
| | | B | D | L | |
| EA949DR-3 | M3×5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 630円 |
| EA949DR-4 | M4×6 | 2 | 2.5 | 0.5 | 290円 |
| EA949DR-5 | M5×8 | 2.5 | 3 | 0.5 | 290円 |
| EA949DR-6 | M6×10 | 3 | 4 | 1 | 290円 |
| EA949DR-8 | M8×12 | 4 | 6 | 1.5 | 290円 |
| EA949DR-10 | M10×16 | 5 | 8 | 2 | 370円 |

●六角穴付 ●並目ねじ

六角穴付止めねじ(真鍮パッド付)[ステンレス]

●材質…本体:ステンレス パッド:真鍮 ●並目ねじ

| 品番 | ねじサイズ | サイズ(mm) | | | 税抜価格 |
|------------|--------|---------|-----|-----|--------|
| | | B | D | L1 | |
| EA949DS-4 | M4×6 | 2 | 2.5 | 0.5 | 730円 |
| EA949DS-5 | M5×8 | 2.5 | 3 | 0.5 | 730円 |
| EA949DS-6 | M6×10 | 3 | 4 | 1 | 730円 |
| EA949DS-8 | M8×12 | 4 | 6 | 1.5 | 800円 |
| EA949DS-10 | M10×16 | 5 | 8 | 2 | 1,170円 |

テーパードねじプラグ[ステンレス]

●材質…ステンレス ●一般用、しずみ ●並目ねじ

| 品番 | サイズ | 入数 | 税抜価格 |
|-----------|-----------|-----|---------|
| EA949GP-1 | R1/8"-28山 | 100 | 8,730円 |
| EA949GP-2 | R1/4"-19山 | 80 | 12,150円 |
| EA949GP-3 | R3/8"-19山 | 40 | 9,190円 |
| EA949GP-4 | R1/2"-14山 | 20 | 6,580円 |

テーパードねじプラグ(しずみ)

●材質…鉄 ●シールテープ 不要 ●並目ねじ

| 品番 | サイズ | 入数 | 税抜価格 |
|-----------|-----------|-----|--------|
| EA949GR-1 | R1/8"-28山 | 100 | 4,280円 |
| EA949GR-2 | R1/4"-19山 | 80 | 3,980円 |
| EA949GR-3 | R3/8"-19山 | 40 | 2,660円 |
| EA949GR-4 | R1/2"-14山 | 20 | 2,360円 |
| EA949GR-6 | R3/4"-14山 | 10 | 2,300円 |
| EA949GR-8 | R1"-11山 | 10 | 5,310円 |

四角頭テーパードプラグ[ステンレス]

●材質…ステンレス

| 品番 | サイズ | 入数 | 税抜価格 |
|----------|--------------|----|------|
| EA949G-1 | 1/8"×0.125mm | 1 | 130円 |
| EA949G-2 | 1/4"×0.25mm | 1 | 230円 |
| EA949G-3 | 3/8"×0.375mm | 1 | 350円 |
| EA949G-4 | 1/2"×0.5mm | 1 | 470円 |

スクリーキャップ

●材質…ポリアミド

| 品番 | 適合六角穴付ボルト | サイズ(mm) | 入数 | 税抜価格 |
|------------|-----------|-----------|----|--------|
| | | D H T | | |
| EA948GD-41 | M8 | 13 2 4 | 20 | 810円 |
| EA948GD-42 | M10 | 16 2 5 | 20 | 1,220円 |
| EA948GD-43 | M12 | 18 2.5 6 | 20 | 1,440円 |
| EA948GD-44 | M14 | 21 3 7 | 20 | 1,660円 |
| EA948GD-45 | M16 | 24 3 8 | 20 | 1,880円 |
| EA948GD-46 | M20 | 30 4 10 | 10 | 1,440円 |
| EA948GD-47 | M24 | 36 4.5 12 | 10 | 1,770円 |

●材質…ポリアミド ●キャップは繰り返し使用可能。 ●コインで30°回転させると固定されます。 ●六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。

スクリーキャップ

●材質…ポリアミド(ブラック)

| 品番 | ねじサイズ | サイズ(mm) | 入数 | 税抜価格 |
|------------|-------|-----------|----|--------|
| | | D H T | | |
| EA948GD-51 | M8 | 18 2 4 | 20 | 890円 |
| EA948GD-52 | M10 | 20 2 5 | 20 | 1,220円 |
| EA948GD-53 | M12 | 24 2.5 6 | 20 | 1,660円 |
| EA948GD-54 | M14 | 26 3 7 | 20 | 1,990円 |
| EA948GD-55 | M16 | 30 3 8 | 20 | 2,210円 |
| EA948GD-56 | M20 | 36 4 10 | 10 | 1,660円 |
| EA948GD-57 | M24 | 43 4.5 12 | 10 | 2,100円 |

●材質…ポリアミド(ブラック) ●六角穴付ボルトの六角穴、塵ぐり穴を錆や汚れから守ります。 ●30°回すだけで確実にロックされます。

ナベ小ねじセット

●材質…鉄 (クロメートメッキ) ●ナベ頭

品番 EA949AF-2 税抜価格 4,310円

| サイズ | ピッチ | 入数 | サイズ | ピッチ | 入数 | サイズ | ピッチ | 入数 |
|-------|-----|-----|---------|------|-----|-------|-----|----|
| M2×4 | 0.4 | 180 | M2.6×5 | 0.45 | 100 | M3×8 | 0.5 | 80 |
| M2×5 | 0.4 | 170 | M2.6×6 | 0.45 | 100 | M3×6 | 0.5 | 90 |
| M2×6 | 0.4 | 160 | M2.6×8 | 0.45 | 90 | M3×12 | 0.5 | 50 |
| M2×8 | 0.4 | 140 | M2.6×10 | 0.45 | 80 | | | |
| M2×10 | 0.4 | 110 | M2.6×12 | 0.45 | 70 | | | |
| M2×12 | 0.4 | 100 | M2.6×15 | 0.45 | 50 | | | |

(M3)ナベ皿小ねじセット

●材質…鉄 (クロメートメッキ) ●並目ねじ

品番 EA949AF-3 税抜価格 3,570円

| サイズ | 頭 | ピッチ | 入数 | サイズ | 頭 | ピッチ | 入数 |
|-------|----|-----|----|-------|---|-----|----|
| M3×5 | ナベ | 0.5 | 80 | M3×5 | 皿 | 0.5 | 90 |
| M3×6 | ナベ | 0.5 | 80 | M3×6 | 皿 | 0.5 | 90 |
| M3×8 | ナベ | 0.5 | 70 | M3×8 | 皿 | 0.5 | 80 |
| M3×10 | ナベ | 0.5 | 60 | M3×10 | 皿 | 0.5 | 60 |
| M3×12 | ナベ | 0.5 | 50 | M3×12 | 皿 | 0.5 | 70 |
| M3×15 | ナベ | 0.5 | 40 | M3×15 | 皿 | 0.5 | 70 |
| M3×20 | ナベ | 0.5 | 35 | M3×20 | 皿 | 0.5 | 45 |
| M3×25 | ナベ | 0.5 | 25 | | | | |

●ケースサイズ…201×149×39mm

ナベ皿小ねじ・ワッシャー・ナットセット

●材質…鉄 (クロメートメッキ) ●並目ねじ

品番 EA949AF-4 税抜価格 6,130円

| サイズ | 頭 | ピッチ | 入数 | サイズ | 頭 | ピッチ | 入数 |
|-------|----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| M2×4 | ナベ | 0.4 | 200 | M2×5 | 皿 | 0.4 | 200 |
| M2×5 | ナベ | 0.4 | 180 | M2×6 | 皿 | 0.4 | 180 |
| M2×6 | ナベ | 0.4 | 160 | M2×8 | 皿 | 0.4 | 150 |
| M2×8 | ナベ | 0.4 | 130 | M2×10 | 皿 | 0.4 | 120 |
| M2×10 | ナベ | 0.4 | 100 | M2×15 | 皿 | 0.4 | 80 |
| M2×12 | ナベ | 0.4 | 100 | M2ナット | 0.4 | 350 | |
| M2×15 | ナベ | 0.4 | 80 | M2ワッシャー | | 400 | |
| | | | | スプリングワッシャー | | 500 | |

●ケースサイズ…201×149×39mm

ナベ皿小ねじ・ワッシャー・ナットセット

●材質…鉄 (クロメートメッキ) ●並目ねじ

品番 EA949AF-5 税抜価格 4,590円

| サイズ | 頭 | ピッチ | 入数 | サイズ | 頭 | ピッチ | 入数 |
|---------|----|------|-----|-----------|------|------|-----|
| M2.6×4 | ナベ | 0.45 | 150 | M2.6×5 | 皿 | 0.45 | 150 |
| M2.6×5 | ナベ | 0.45 | 110 | M2.6×6 | 皿 | 0.45 | 110 |
| M2.6×6 | ナベ | 0.45 | 110 | M2.6×8 | 皿 | 0.45 | 100 |
| M2.6×8 | ナベ | 0.45 | 100 | M2.6×10 | 皿 | 0.45 | 80 |
| M2.6×10 | ナベ | 0.45 | 90 | M2.6×12 | 皿 | 0.45 | 60 |
| M2.6×12 | ナベ | 0.45 | 70 | M2.6ナット | 0.45 | 200 | |
| M2.6×15 | ナベ | 0.45 | 60 | M2.6ワッシャー | | 200 | |

●ケースサイズ…201×149×39mm

ナベ小ねじ・ワッシャー・ナットセット

●材質…鉄 (クロメートメッキ) ●ナベ頭 ●並目ねじ

品番 EA949AF-6 税抜価格 3,690円

| サイズ | ピッチ | 入数 | サイズ | ピッチ | 入数 | サイズ | ピッチ | 入数 |
|-------|-----|----|-------|-----|----|------------|-----|-----|
| M3×4 | 0.5 | 70 | M3×12 | 0.5 | 45 | M3×30 | 0.5 | 20 |
| M3×5 | 0.5 | 60 | M3×15 | 0.5 | 40 | M3ナット | 0.5 | 350 |
| M3×6 | 0.5 | 60 | M3×16 | 0.5 | 35 | M3ワッシャー | | 350 |
| M3×8 | 0.5 | 70 | M3×20 | 0.5 | 30 | スプリングワッシャー | | 350 |
| M3×10 | 0.5 | 50 | M3×25 | 0.5 | 25 | | | |

●ケースサイズ…201×149×39mm

ナベ小ねじ・ナットセット

●材質…鉄 (クロメートメッキ) ●ナベ頭 ●並目ねじ

品番 EA949GA 税抜価格 3,110円

| サイズ | ピッチ | 入数 | 名称 | ピッチ | 入数 |
|-------|-----|-----|------------|-----|-----|
| M4×10 | 0.7 | 200 | M4ナット | 0.7 | 500 |
| M4×12 | 0.7 | 200 | M4ワッシャー | | 400 |
| M4×16 | 0.7 | 150 | スプリングワッシャー | | 500 |
| M4×20 | 0.7 | 120 | | | |

●ケースサイズ…207×145×40mm

ナベ小ねじ・ナットセット

●材質…鉄 (クロメートメッキ) ●ナベ頭 ●並目ねじ

品番 EA949GB 税抜価格 2,660円

| サイズ | ピッチ | 入数 | 名称 | ピッチ | 入数 |
|-------|-----|-----|------------|-----|-----|
| M5×12 | 0.8 | 100 | M5ナット | 0.8 | 250 |
| M5×16 | 0.8 | 80 | M5ワッシャー | | 200 |
| M5×20 | 0.8 | 60 | スプリングワッシャー | | 300 |
| M5×25 | 0.8 | 50 | | | |

●ケースサイズ…207×145×40mm

ナベ小ねじ・ワッシャー・ナットセット

●材質…鉄 (ユニクロメッキ) ●並目ねじ

品番 EA949AF-21 税抜価格 4,590円

| サイズ | ピッチ | 入数 | 名称 | ピッチ | 入数 |
|-------|-----|----|--------------|-----|----|
| M4×6 | 0.7 | 10 | M4ナット | 0.7 | 50 |
| M4×8 | 0.7 | 10 | M4ワッシャー | | 50 |
| M4×10 | 0.7 | 10 | M4スプリングワッシャー | | 50 |
| M4×12 | 0.7 | 10 | M5ナット | 0.8 | 40 |
| M4×14 | 0.7 | 10 | M5ワッシャー | | 40 |
| M5×8 | 0.8 | 10 | M5スプリングワッシャー | | 40 |
| M5×10 | 0.8 | 10 | M6ナット | 1 | 30 |
| M5×12 | 0.8 | 10 | M6ワッシャー | | 30 |
| M5×14 | 0.8 | 10 | M6スプリングワッシャー | | 30 |
| M6×10 | 1 | 10 | | | |
| M6×12 | 1 | 10 | | | |
| M6×14 | 1 | 10 | | | |

●ナベ頭 ●並目ねじ ●ケースサイズ…275×185×28mm

ナベ小ねじ・ワッシャー・ナットセット

●材質…鉄 (ユニクロメッキ) ●ナベ頭

品番 EA949AF-24 税抜価格 13,200円

| サイズ | ピッチ | 入数 | 名称 | ピッチ | 入数 |
|---------|------|----|----------------|------|-----|
| M2×4 | 0.4 | 30 | M2ナット | 0.4 | 120 |
| M2×6 | 0.4 | 30 | M2ワッシャー | | 120 |
| M2×8 | 0.4 | 30 | M2スプリングワッシャー | | 120 |
| M2×10 | 0.4 | 30 | M2.6ナット | 0.45 | 120 |
| M2.6×4 | 0.45 | 30 | M2.6ワッシャー | | 120 |
| M2.6×6 | 0.45 | 30 | M2.6スプリングワッシャー | | 120 |
| M2.6×8 | 0.45 | 30 | M3ナット | 0.5 | 80 |
| M2.6×10 | 0.45 | 30 | M3ワッシャー | | 80 |
| M3×6 | 0.5 | 20 | M3スプリングワッシャー | | 80 |
| M3×8 | 0.5 | 20 | M4ナット | 0.7 | 80 |
| M3×10 | 0.5 | 20 | M4ワッシャー | | 80 |
| M3×12 | 0.5 | 20 | M4スプリングワッシャー | | 80 |
| M4×6 | 0.7 | 20 | M5ナット | 0.8 | 40 |
| M4×8 | 0.7 | 20 | M5ワッシャー | | 40 |
| M4×10 | 0.7 | 20 | M5スプリングワッシャー | | 40 |
| M4×12 | 0.7 | 20 | M6ナット | 1 | 40 |
| M5×8 | 0.8 | 10 | M6ワッシャー | | 40 |
| M5×10 | 0.8 | 10 | M6スプリングワッシャー | | 40 |
| M5×12 | 0.8 | 10 | | | |
| M5×15 | 0.8 | 10 | | | |
| M6×8 | 1 | 10 | | | |
| M6×10 | 1 | 10 | | | |
| M6×12 | 1 | 10 | | | |
| M6×15 | 1 | 10 | | | |

●並目ねじ ●ケースサイズ…300×206×28mm

ナベ小ねじ・ワッシャー・ナットセット

●材質…鉄 (ユニクロメッキ) ●並目ねじ

品番 EA949AF-22 税抜価格 4,440円

| サイズ | ピッチ | 入数 | 名称 | ピッチ | 入数 |
|-------|-----|----|--------------|-----|----|
| M4×15 | 0.7 | 10 | M4ナット | 0.7 | 30 |
| M4×16 | 0.7 | 10 | M4ワッシャー | | 30 |
| M4×18 | 0.7 | 10 | M4スプリングワッシャー | | 30 |
| M5×15 | 0.8 | 10 | M5ナット | 0.8 | 30 |
| M5×16 | 0.8 | 10 | M5ワッシャー | | 30 |
| M5×18 | 0.8 | 10 | M5スプリングワッシャー | | 30 |
| M6×15 | 1 | 10 | M6ナット | 1 | 30 |
| M6×16 | 1 | 10 | M6ワッシャー | | 30 |
| M6×18 | 1 | 10 | M6スプリングワッシャー | | 30 |

●ナベ頭 ●並目ねじ ●ケースサイズ…275×185×28mm

ナベ小ねじ・ワッシャー・ナットセット

●材質…鉄 (ユニクロメッキ) ●並目ねじ

品番 EA949AF-23 税抜価格 4,590円

| サイズ | ピッチ | 入数 | 名称 | ピッチ | 入数 |
|-------|-----|----|--------------|-----|----|
| M4×20 | 0.7 | 10 | M4ナット | 0.7 | 30 |
| M4×25 | 0.7 | 10 | M4ワッシャー | | 30 |
| M4×30 | 0.7 | 10 | M4スプリングワッシャー | | 30 |
| M5×20 | 0.8 | 10 | M5ナット | 0.8 | 30 |
| M5×25 | 0.8 | 10 | M5ワッシャー | | 30 |
| M5×30 | 0.8 | 10 | M5スプリングワッシャー | | 30 |
| M6×20 | 1 | 10 | M6ナット | 1 | 30 |
| M6×25 | 1 | 10 | M6ワッシャー | | 30 |
| M6×30 | 1 | 10 | M6スプリングワッシャー | | 30 |

●ナベ頭 ●並目ねじ ●ケースサイズ…275×185×28mm