

### 六角ねじスペーサー

●材質…ナイロン

品番	サイズ	入数	税抜価格
EA949XA-5	M3×6	100	1,280円
EA949XA-6	M3×8	100	1,400円
EA949XA-7	M3×10	100	1,540円
EA949XA-8	M3×12.7	100	1,620円
EA949XA-9	M3×15	100	1,780円
EA949XA-10	M3×17	100	2,050円
EA949XA-11	M3×18	100	2,050円
EA949XA-12	M3×20	100	2,220円
EA949XA-13	M3×22	100	2,390円
EA949XA-14	M3×25	100	2,730円
EA949XA-15	M3×30	100	3,070円
EA949XA-25	M3×6	10	150円
EA949XA-26	M3×8	10	165円
EA949XA-27	M3×10	10	185円
EA949XA-28	M3×12.7	10	195円
EA949XA-29	M3×15	10	210円
EA949XA-30	M3×17	10	245円
EA949XA-31	M3×18	10	245円
EA949XA-32	M3×20	10	265円
EA949XA-33	M3×22	10	285円
EA949XA-34	M3×25	10	325円
EA949XA-35	M3×30	10	365円

### 六角雌ねじスペーサー

●材質…ナイロン

品番	サイズ	入数	税抜価格
EA949XB-1	M3×6	100	1,300円
EA949XB-2	M3×8	100	1,420円
EA949XB-3	M3×10	100	1,520円
EA949XB-4	M3×12.1	100	1,640円
EA949XB-5	M3×12.7	100	1,640円
EA949XB-6	M3×15	100	1,810円
EA949XB-7	M3×18	100	2,050円
EA949XB-8	M3×20	100	2,220円
EA949XB-9	M3×22	100	2,390円
EA949XB-10	M3×25	100	2,730円
EA949XB-11	M3×30	100	3,070円
EA949XB-21	M3×6	10	155円
EA949XB-22	M3×8	10	170円
EA949XB-23	M3×10	10	180円
EA949XB-24	M3×12.1	10	195円
EA949XB-25	M3×12.7	10	195円
EA949XB-26	M3×15	10	215円
EA949XB-27	M3×18	10	245円
EA949XB-28	M3×20	10	265円
EA949XB-29	M3×22	10	285円
EA949XB-30	M3×25	10	325円
EA949XB-31	M3×30	10	365円

### ナイロンねじ[ナイロン]

●材質…ナイロン  
●RoHS対応品  
●並目ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA945AK-1306	M3×6	0.5	20	160円
EA945AK-1308	M3×8	0.5	20	175円
EA945AK-1310	M3×10	0.5	20	185円
EA945AK-1312	M3×12	0.5	20	200円
EA945AK-1408	M4×8	0.7	20	185円
EA945AK-1410	M4×10	0.7	20	190円
EA945AK-1412	M4×12	0.7	20	200円
EA945AK-1414	M4×14	0.7	20	215円
EA945AK-1420	M4×20	0.7	20	255円
EA945AK-1425	M4×25	0.7	20	265円
EA945AK-1520	M5×20	0.8	20	265円
EA945AK-1530	M5×30	0.8	20	255円
EA945AK-1540	M5×40	0.8	20	290円
EA945AK-1620	M6×20	1	20	290円
EA945AK-1630	M6×30	1	20	320円
EA945AK-1640	M6×40	1	20	320円
EA945AK-1820	M8×20	1.25	20	320円
EA945AK-1830	M8×30	1.25	20	340円
EA945AK-1840	M8×40	1.25	20	340円

### 六角ナット[ナイロン]

●材質…ナイロン66  
●RoHS対応品  
●並目ねじ

品番	サイズ	厚み (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA945AK-103	M3×0.5	2.7	0.5	20	215円
EA945AK-104	M4×0.7	3.2	0.7	20	225円
EA945AK-105	M5×0.8	4.0	0.8	20	230円
EA945AK-106	M6×1.0	5.0	1	20	240円
EA945AK-108	M8×1.25	6.4	1.25	20	290円

### 六角ナット[ナイロン]

(イギリス)  
●材質…ナイロン66  
●並目ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949ZD-2	M2	0.4	20	170円
EA949ZD-2.5	M2.5	0.45	20	310円
EA949ZD-3	M3	0.5	20	170円
EA949ZD-4	M4	0.7	20	170円
EA949ZD-5	M5	0.8	20	140円
EA949ZD-6	M6	1	20	170円
EA949ZD-8	M8	1.25	20	170円
EA949ZD-10	M10	1.5	20	210円
EA949ZD-12	M12	1.75	20	340円
EA949ZD-14	M14	2	20	440円
EA949ZD-16	M16	2	10	220円
EA949ZD-20	M20	2.5	10	410円
EA949ZD-24	M24	3	10	530円

### フランジナット[ナイロン]

(イギリス)  
●材質…ナイロン66  
●並目ねじ

品番	サイズ	サイズ (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
		A B D			
EA949ZD-103	M3	3.2 7 5.5	0.5	20	210円
EA949ZD-104	M4	4.1 9.4 7	0.7	20	210円
EA949ZD-105	M5	5.1 11 8	0.8	20	210円
EA949ZD-106	M6	6 13 10	1	20	260円
EA949ZD-108	M8	8 17 13	1.25	20	210円
EA949ZD-110	M10	9.5 22 16	1.5	20	1,100円
EA949ZD-112	M12	14.4 28 18.7	1.75	20	2,640円
EA949ZD-116	M16	15.8 36 23.7	2	10	1,320円

### ワッシャーセット[ナイロン]

●材質…ナイロン  
●ケースサイズ…201×149×28mm

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	税抜価格
EA949LX-12	M2	2.1×4.0×0.5	10	3,750円
	M2.6	2.7×6.0×0.5	10	
	M3	3.2×8.0×0.8	10	
	M4	4.3×10.0×0.8	10	
	M5	5.5×12.0×0.8	10	
	M6	6.5×13.0×1	10	
	M8	8.5×18.0×1.6	10	
	M10	10.5×22.0×1.6	10	
	M12	13.0×24.0×2.5	10	
	M16	17.0×28.0×3	10	

### 平ワッシャー[ナイロン]

(イギリス)  
●材質…ナイロン66

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	税抜価格
EA949ZA-21	M2	2.2×5.0×0.3	20	100円
EA949ZA-22	M2	2.2×5.5×0.5	20	100円
EA949ZA-23	M2	2.7×5.0×0.5	20	100円
EA949ZA-26	M2	2.7×6.0×0.5	20	100円
EA949ZA-27	M2	2.7×7.0×0.5	20	100円
EA949ZA-31	M3	3.2×6.0×0.5	20	100円
EA949ZA-32	M3	3.2×6.0×1.0	20	100円
EA949ZA-33	M3	3.2×7.0×0.5	20	100円
EA949ZA-34	M3	3.2×8.0×0.8	20	100円
EA949ZA-41	M4	4.3×8.0×0.5	20	100円
EA949ZA-42	M4	4.3×10.0×0.8	20	100円
EA949ZA-43	M4	4.9×9.0×0.8	20	100円
EA949ZA-51	M5	5.3×9.0×1.0	20	100円
EA949ZA-52	M5	5.3×10.0×1.0	20	100円
EA949ZA-53	M5	5.3×12.0×1.0	20	100円
EA949ZA-54	M5	5.4×10.1×1.0	20	100円
EA949ZA-61	M6	6.4×11.0×1.5	20	100円
EA949ZA-62	M6	6.4×12.0×1.6	20	100円
EA949ZA-63	M6	6.4×14.0×1.2	20	100円
EA949ZA-81	M8	8.4×15.0×1.6	20	100円
EA949ZA-82	M8	8.4×16.0×1.6	20	100円
EA949ZA-83	M8	8.4×18.0×1.5	20	100円
EA949ZA-101	M10	10.5×18.0×1.6	20	100円
EA949ZA-102	M10	10.5×20.0×2.0	20	100円
EA949ZA-103	M10	10.5×22.0×2.0	20	100円
EA949ZA-121	M12	13.0×20.0×2.0	20	150円
EA949ZA-122	M12	13.0×24.0×2.5	20	150円
EA949ZA-123	M12	13.0×27.0×2.5	20	150円
EA949ZA-141	M14	15.0×24.0×2.5	20	150円
EA949ZA-142	M14	15.0×30.0×2.5	20	485円
EA949ZA-161	M16	17.0×28.0×2.5	10	530円
EA949ZA-162	M16	17.0×30.0×3.0	10	80円
EA949ZA-163	M16	17.0×32.0×3.0	10	220円
EA949ZA-181	M18	19.0×34.0×3.0	10	145円
EA949ZA-182	M18	19.0×36.0×3.0	10	530円
EA949ZA-201	M20	21.0×34.0×3.0	10	410円
EA949ZA-202	M20	21.0×37.0×3.0	10	170円
EA949ZA-203	M20	21.0×40.0×3.0	10	145円
EA949ZA-241	M24	25.0×39.0×4.0	10	170円
EA949ZA-242	M24	25.0×44.0×4.0	10	220円
EA949ZA-243	M24	25.0×49.0×4.0	10	530円
EA949ZA-271	M27	28.0×50.0×4.0	10	530円
EA949ZA-301	M30	31.0×50.0×4.0	10	2,710円
EA949ZA-302	M30	31.0×55.5×4.0	10	410円
EA949ZA-303	M30	31.0×60.0×4.0	10	410円

### 平ワッシャー[ナイロン]

(イギリス)  
●材質…ナイロン

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	税抜価格
EA949ZB-3	M3	3.2×7.0×0.5	20	100円
EA949ZB-4	M4	4.3×9.0×0.8	20	120円
EA949ZB-5	M5	5.3×10.0×1.0	20	100円
EA949ZB-6	M6	6.4×12.0×1.6	20	100円
EA949ZB-8	M8	8.4×16.0×1.6	20	100円
EA949ZB-10	M10	10.5×20.0×2.0	20	100円
EA949ZB-12	M12	13.0×24.0×2.5	20	120円

### ゆるみ止めワッシャー[ナイロン]

(イギリス)  
●材質…ナイロン6

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	税抜価格
EA949ZC-2	M2	2.1×5.0×2.0	20	100円
EA949ZC-3	M3	3.1×8.0×2.5	20	100円
EA949ZC-4	M4	4.2×10.0×2.8	20	100円
EA949ZC-5	M5	5.2×10.7×3.0	20	100円
EA949ZC-6	M6	6.2×12.7×3.8	20	140円
EA949ZC-8	M8	8.2×16.2×4.2	20	170円
EA949ZC-10	M10	10.2×20.0×5.0	20	170円
EA949ZC-12	M12	12.2×24.0×5.2	10	140円
EA949ZC-14	M14	14.2×26.0×5.6	10	660円
EA949ZC-16	M16	16.2×30.0×5.9	10	140円
EA949ZC-20	M20	20.3×36.0×6.8	10	150円

### ポリカーボネート

**特長**

- ガラスと同等の透明性
- 成形収縮が小さく、成形品の安定性に優れている
- 耐衝撃性が抜群に良い
- 耐熱性、低温特性が良い

**用途**

- 電気、電子・工学分野 (CD・DVDのディスクなど)
- 防具 (警察の防護盾、特殊部隊のヘルメットなど)
- 生活用品 (スーツケース、サングラスなど) etc.

### ナイロン6の特長

ナイロン6は国内のポリアミドの中で最もポピュラーな材料で、主に繊維に使用されます。乳白色で耐摩耗性、耐寒性、耐衝撃性、耐油性に優れています。

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

### RENY(レニー)

RENY(レニー)はポリアミドMXD6を主成分とし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。エンジニアリングプラスチックの中でも機械的強度や弾性率を有し、耐油性や耐熱性にも優れることから一般機械、精密機械部品、電気、電子機器部品など様々な分野で用いられています。

### 平ワッシャー[TPR]

(イギリス)  
●材質…TPR(熱可塑性ゴム)  
●柔らかく、弾力のある合成樹脂ワッシャー

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	税抜価格
EA949ZB-81	M8	8.4×16.0×1.6	10	100円
EA949ZB-82	M8	8.4×18.0×1.5	10	100円
EA949ZB-83	M8	8.4×24.0×2.0	10	120円
EA949ZB-101	M10	10.5×20.0×2.0	10	120円
EA949ZB-102	M10	10.5×22.0×2.0	10	120円
EA949ZB-103	M10	10.5×30.0×2.5	10	140円
EA949ZB-121	M12	13.0×24.0×2.5	10	120円
EA949ZB-122	M12	13.0×27.0×2.5	10	120円
EA949ZB-123	M12	13.0×37.0×3.0	10	200円
EA949ZB-141	M14	15.0×30.0×3.0	10	170円
EA949ZB-161	M16	17.0×30.0×3.0	5	130円
EA949ZB-162	M16	17.0×50.0×3.0	5	150円
EA949ZB-181	M18	19.0×34.0×3.0	5	340円
EA949ZB-201	M20	21.0×37.0×3.0	5	140円
EA949ZB-61	M6	6.4×12.0×1.6	10	100円
EA949ZB-62	M6	6.4×14.0×1.2	10	100円
EA949ZB-63	M6	6.4×18.0×1.6	10	120円

リベット・アンカー  
ボルト・ナット・ワッシャー  
小ねじ・ナット・ワッシャー

プラスチックねじ・ワッシャー

螺ねじ、クリヤねじ、自動車専用ねじ

ピラスピス・タフねじ

ねじ・コンクリートビス・釘

スナップリング・スナップピン

パッキン・オリフティング・シム

スプリング