

自動車用特殊ビスセット

- 亜鉛黒メッキ
- ケースサイズ… 255×180×40mm

品番 EA949B-2 税抜価格 11,200円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
4×12	100	5×12	100
4×16	100	5×16	100
4×20	100	5×20	100
4.5×16	100		

●ワッシャーとヘッドが一体化している特殊ビスです。

自動車用特殊小ねじセット

- ケースサイズ… 300×200×45mm

品番 EA949B-3 税抜価格 12,700円

サイズ(mm)	頭	入数	サイズ(mm)	頭	入数
4×12	ナベ	50	10×30	六角	10
4×12	ナベ	50	6×16	六角	30
4×16	ナベ	50	6×15	六角	20
5×16	ナベ	50	8×20	六角	15
5.5×15	トラス	30	6×18	六角	30
6×20	六角	20	6×18	六角	30
6×20	六角	20	6×20	六角	20

●ワッシャーとヘッドが一体化している特殊ねじとタッピングのセットです。

自動車内装用ねじセット

- ケースサイズ… 275×185×28mm

品番 EA949B-10 税抜価格 11,000円

●セット内容…A/インドタッピング×3種、アプセットBT×6種、フランジBT×3種、ハイブリッドBT×2種、六角ナット×M5・M6、平ワッシャー×M5・M6、スプリングワッシャー×M5・M6

ナベ頭ピラスビスセット [三価クロメート]

- 材質… 鉄 (三価クロメート)

品番 EA949AM-51 税抜価格 4,760円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
4×13	80	5×16	68
4×16	120	5×19	60
4×19	120	5×25	48
4×25	32		

●ナベ頭 ●ケースサイズ…205×145×40mm

六角頭ピラスビスセット [三価クロメート]

- 材質… 鉄 (三価クロメート)

品番 EA949AM-53 税抜価格 4,720円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
5×19	32	6×19	32
5×25	28	6×25	28
5×35	24	6×35	12
		6×45	12

●ケースサイズ…205×145×40mm

(シール付)六角頭ピラスビスセット [三価クロメート]

- 材質… 鉄 (三価クロメート)
- ゴムパッキン付

品番 EA949AM-54 税抜価格 5,600円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
5×19	24	6×19	24
5×25	20	6×25	20
5×35	16	6×35	16

●ケースサイズ…205×145×40mm

ナベ・皿頭ピラスビスセット

- 材質… 鉄 (三価クロメート)

品番 EA949EP 税抜価格 4,350円

サイズ(mm)	頭	入数	サイズ(mm)	頭	入数
4×13	⊕ナベ	150	4×25	⊕ナベ	80
4×16	⊕ナベ	120	4×30	⊕皿	80
4×19	⊕ナベ	100	4×40	⊕皿	50

●先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
●アルミサッシ等の取付に便利です。
●ケースサイズ…207×145×40mm

皿頭ピラスビスセット

- 材質… 鉄 (三価クロメート)

品番 EA949AM-52 税抜価格 5,240円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
4×13	88	5×19	60
4×16	80	5×25	48
4×19	140	5×35	36
4×25	100		

●⊕皿頭 ●ケースサイズ…205×145×40mm

六角頭ピラスビスセット [ステンレス/黒色]

- 材質… ステンレス (SSブラックメッキ)
- ケースサイズ… 205×145×40mm

品番 EA949AM-73 税抜価格 10,400円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
5×19	32	6×19	32
5×25	28	6×25	28
5×35	24	6×35	12
		6×45	12

六角頭ピラスビスセット [ステンレス]

- 材質… ステンレス

品番 EA949AM-13 税抜価格 7,600円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
5×19	32	6×19	32
5×25	28	6×25	28
5×35	24	6×35	12
		6×45	12

●ケースサイズ…205×145×40mm

(シール付)六角頭ピラスビスセット [ステンレス]

- 材質… ステンレス
- ゴムパッキン付

品番 EA949AM-14 税抜価格 9,120円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
5×19	24	6×19	24
5×25	20	6×25	20
5×35	16	6×35	8
		6×45	8

●ケースサイズ…205×145×40mm

ナベ頭ピラスビスセット [ステンレス]

- 材質… ステンレス
- ⊕ナベ頭

品番 EA949AM-11 税抜価格 9,340円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
4×13	80	5×16	68
4×16	120	5×19	60
4×19	120	5×25	48
4×25	32		

●ケースサイズ…205×145×40mm

ナベ頭ピラスビスセット [ステンレス/黒色]

- 材質… ステンレス (SSブラックメッキ)
- ⊕ナベ頭

品番 EA949AM-71 税抜価格 13,100円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
4×13	80	5×16	68
4×16	120	5×19	60
4×19	120	5×25	48
4×25	32		

●ケースサイズ…205×145×40mm

皿頭ピラスビスセット [ステンレス]

- 材質… ステンレス
- ⊕皿頭

品番 EA949AM-12 税抜価格 9,340円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
4×13	88	5×19	60
4×16	80	5×25	48
4×19	140	5×30	40
4×25	100		

●ケースサイズ…205×145×40mm

皿頭ピラスビスセット [ステンレス/黒色]

- 材質… ステンレス (SSブラックメッキ)
- ⊕皿頭

品番 EA949AM-72 税抜価格 14,100円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
4×13	88	5×19	60
4×16	80	5×25	48
4×19	140	5×30	40
4×25	100		

●ケースサイズ…205×145×40mm

ドリルねじセット [ステンレス]

- 材質… ステンレス

品番 EA949AM 税抜価格 8,760円

サイズ(mm)	頭	入数	サイズ(mm)	頭	入数
4×10	⊕ナベ	6	5×25	⊕ナベ	6
4×13	⊕ナベ	6	5×30	⊕ナベ	6
4×16	⊕ナベ	6	5×35	⊕ナベ	4
4×19	⊕ナベ	6	4×10	⊕皿	6
4×25	⊕ナベ	6	4×13	⊕皿	6
4×30	⊕ナベ	6	4×16	⊕皿	6
4×35	⊕ナベ	4	4×19	⊕皿	6
4×40	⊕ナベ	4	4×25	⊕皿	6
4×45	⊕ナベ	4	5×19	六角	6
4×50	⊕ナベ	4	5×25	六角	6
5×13	⊕ナベ	6	5×35	六角	4
5×16	⊕ナベ	6	5×45	六角	4
5×19	⊕ナベ	6			

●ケースサイズ…275×185×28mm



ドリルねじに関して

ドリルねじは先端が切り刃状になっているため、一本で下地材の穴あけ、めねじ加工、締め付けが可能になり、作業スピードの向上に貢献します。