

[メトリック]スプリングロールピン

●材質…鉄

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA949PC-151	1.5×5	47	265円
EA949PC-152	1.5×10	42	265円
EA949PC-153	1.5×12	31	265円
EA949PC-154	1.5×15	29	265円
EA949PC-155	1.5×18	25	265円
EA949PC-201	2.0×5	42	265円
EA949PC-202	2.0×10	38	265円
EA949PC-203	2.0×12	29	265円
EA949PC-204	2.0×15	24	265円
EA949PC-205	2.0×18	21	265円
EA949PC-206	2.0×20	18	265円
EA949PC-207	2.0×25	16	265円
EA949PC-251	2.5×5	27	265円
EA949PC-252	2.5×10	25	265円
EA949PC-253	2.5×12	25	265円
EA949PC-254	2.5×15	22	265円
EA949PC-255	2.5×18	18	265円
EA949PC-256	2.5×20	16	265円
EA949PC-257	2.5×25	14	265円
EA949PC-301	3.0×10	18	265円
EA949PC-302	3.0×12	18	265円
EA949PC-303	3.0×15	16	265円
EA949PC-304	3.0×18	15	265円
EA949PC-305	3.0×20	13	265円
EA949PC-306	3.0×25	11	265円
EA949PC-307	3.0×30	10	265円
EA949PC-308	3.0×35	8	265円
EA949PC-309	3.0×40	7	265円
EA949PC-351	3.5×10	18	265円
EA949PC-352	3.5×12	18	265円
EA949PC-353	3.5×15	16	265円
EA949PC-354	3.5×18	15	265円
EA949PC-355	3.5×20	13	265円
EA949PC-356	3.5×25	11	265円
EA949PC-357	3.5×30	10	265円
EA949PC-358	3.5×35	8	265円
EA949PC-401	4.0×10	14	265円
EA949PC-402	4.0×12	14	265円
EA949PC-403	4.0×15	14	265円
EA949PC-404	4.0×18	12	265円
EA949PC-405	4.0×20	11	265円
EA949PC-406	4.0×25	9	265円
EA949PC-407	4.0×30	8	265円
EA949PC-408	4.0×35	7	265円
EA949PC-409	4.0×40	6	265円
EA949PC-501	5.0×10	11	265円
EA949PC-502	5.0×12	11	265円
EA949PC-503	5.0×16	10	265円
EA949PC-504	5.0×18	9	265円
EA949PC-505	5.0×20	9	265円
EA949PC-506	5.0×25	7	265円
EA949PC-507	5.0×30	6	265円
EA949PC-601	6.0×10	8	265円
EA949PC-602	6.0×12	8	265円
EA949PC-603	6.0×16	7	265円
EA949PC-604	6.0×18	7	265円
EA949PC-605	6.0×20	6	265円
EA949PC-606	6.0×25	5	265円
EA949PC-607	6.0×30	4	265円
EA949PC-608	6.0×35	4	265円
EA949PC-609	6.0×40	3	265円

テーパーパーンセット

●材質…S45C  
●ケースサイズ…  
200×135×37mm

品番 EA949YM-100 税抜価格 17,650円

サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数	サイズ(mm)	入数
2×12	30	3×20	25	5×25	15
2×16	30	3×25	20	5×30	15
2×20	30	3×30	20	5×40	10
2.5×16	25	4×20	20	6×30	10
2.5×20	25	4×25	15	6×35	10
2.5×25	20	4×30	15	6×40	10

[メトリック]マシンキーセット

●材質…炭素鋼(S45C)  
●ケースサイズ…  
210×140×45mm

品番 EA968ZC-130 税抜価格 11,450円

サイズ(幅×厚み×長さ)	入数	サイズ(幅×厚み×長さ)	入数
5×5×20mm	20	6×6×30mm	20
5×5×30mm	20	7×7×40mm	10
5×5×40mm	20	8×7×50mm	10
6×6×20mm	20	10×8×50mm	10

両角マシンキー

品番	サイズ(mm)		税抜価格	品番	サイズ(mm)		税抜価格
	幅	厚み			幅	厚み	
EA968ZD-1	3	3	210円	EA968ZD-15	24	16	2,000円
EA968ZD-2	4	4	210円	EA968ZD-16	25	14	1,910円
EA968ZD-3	5	5	220円	EA968ZD-17	28	16	2,570円
EA968ZD-4	6	6	280円	EA968ZD-18	32	18	3,260円
EA968ZD-5	7	7	300円	EA968ZD-19	35	22	3,820円
EA968ZD-6	8	7	380円	EA968ZD-20	36	20	3,770円
EA968ZD-7	10	8	470円	EA968ZD-21	38	24	4,660円
EA968ZD-8	12	8	610円	EA968ZD-22	40	22	5,450円
EA968ZD-9	14	9	720円	EA968ZD-23	42	26	6,360円
EA968ZD-10	15	10	780円	EA968ZD-24	45	25	7,500円
EA968ZD-11	16	10	940円				
EA968ZD-12	18	11	1,110円				
EA968ZD-13	20	12	1,440円				
EA968ZD-14	22	14	1,730円				

●材質…スチール ●長さ…300mm  
●用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。  
●幅・高さとも総研磨仕上げ

[新JIS]両角マシンキー[ステンレス]

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	幅	厚み	
EA968ZE-4	4	4	1,120円
EA968ZE-5	5	5	1,020円
EA968ZE-6	6	6	1,840円
EA968ZE-7	7	7	1,840円
EA968ZE-8	8	7	2,300円
EA968ZE-10	10	8	2,200円
EA968ZE-12	12	8	2,800円
EA968ZE-14	14	9	4,580円
EA968ZE-15	15	10	4,330円
EA968ZE-16	16	10	6,790円
EA968ZE-18	18	11	6,980円
EA968ZE-20	20	12	8,440円
EA968ZE-22	22	14	12,800円
EA968ZE-24	24	16	11,600円

●材質…SUS304  
●長さ…300mm

[インチ]マシンキーセット[亜鉛メッキ]

(アメリカ)  
●材質…鉄  
(亜鉛メッキ)

品番 EA968ZC-100 税抜価格 10,800円

サイズ(幅×厚み×長さ)	入数	サイズ(幅×厚み×長さ)	入数
1/8" × 1/8" × 3/4"	3	1/4" × 1/4" × 1 1/2"	5
1/8" × 1/8" × 1"	3	5/16" × 5/16" × 1 1/4"	5
3/16" × 3/16" × 3/4"	3	5/16" × 5/16" × 1 1/2"	5
3/16" × 3/16" × 1"	5	3/8" × 3/8" × 1 1/4"	5
3/16" × 3/16" × 1 1/4"	5	3/8" × 3/8" × 1 1/2"	5
1/4" × 1/4" × 3/4"	5	1/2" × 1/2" × 1 1/2"	2
1/4" × 1/4" × 1 1/4"	5		

●ケースサイズ…210×108×40mm

両角マシンキー

300mmの長さがありますのでお客様が用途に応じて切断し、両端部を加工して使用します。  
幅・高さとも4面総研磨仕上げされており高品質の製品になります。

半月キーセット[亜鉛メッキ]

(アメリカ)  
●材質…  
スチール(亜鉛メッキ)

品番 EA968ZC-200 税抜価格 9,590円

サイズ	入数	サイズ	入数
1/16" × 3/8"	10	3/16" × 5/8"	5
3/32" × 3/8"	20	1/8" × 3/4"	20
1/8" × 3/8"	10	5/32" × 3/4"	10
1/16" × 1/2"	10	3/16" × 3/4"	20
3/32" × 1/2"	20	1/4" × 3/4"	5
1/8" × 1/2"	20	5/32" × 7/8"	5
3/32" × 5/8"	10	3/16" × 7/8"	5
1/8" × 5/8"	30	7/32" × 7/8"	5
5/32" × 5/8"	40	1/4" × 7/8"	5

●ブリー、ドライブシャフト用  
●ケースサイズ…209×99×31mm

パッキンセット[アルミ]

●材質…アルミ  
●ケースサイズ…  
210×140×45mm

品番 EA949YW 税抜価格 3,650円

内径×外径×厚み(mm)	入数	内径×外径×厚み(mm)	入数
6×10×1	25	11×17×1.5	20
8×12×1	25	12×18×1.5	15
9×14×1	25	14×20×1.5	15
12×16×1	20	16×20×1.5	15
14×18×1	20	16×20×1.5	15
15×20×1	20	21×26×1.5	15
8×14×1.5	20	24×30×2	15
10×16×1.5	20	26×34×2	10

ファイバーパッキンセット

●材質…ファイバー  
●ケースサイズ…  
210×140×45mm

品番 EA949YX 税抜価格 7,220円

内径×外径×厚み(mm)	入数	内径×外径×厚み(mm)	入数
6×10×1.2	100	14×20×1.6	90
8×14×1.6	100	16×22×1.2	100
10×16×1.2	90	18×24×1.6	90
12×18×1.6	130	20×26×1.6	100

ファイバーパッキンセット

●材質…ファイバー  
●ケースサイズ…  
218(W)×142(D)×45(H)mm

品番 EA949YX-2 税抜価格 7,740円

サイズ	入数	サイズ	入数
1/4"	100	1/2"	90
5/16"	100	9/16"	100
3/8"	90	5/8"	90
7/16"	130	1 1/16"	100

ファイバーワッシャーセット

●材質…ファイバー  
●ケースサイズ…  
205×145×40mm

品番 EA949LX-13 税抜価格 3,840円

呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数
M3	3×8×0.8	8	M10	10×22×1.6	6
M4	4×10×0.8	8	M12	12×26×2	6
M5	5×12×0.8	8	M16	16×32×2	6
M6	6×13×1	8	M20	20×40×2	4

パッキン[アルミ]

●材質…アルミ

品番	内径×外径×厚み(mm)	入数	税抜価格
EA949YW-10	10×16×1.5	50	540円
EA949YW-12A	12×16×1.0	100	780円
EA949YW-12B	12×18×1.5	50	670円
EA949YW-14A	14×18×1.0	50	490円
EA949YW-14B	14×20×1.5	50	740円
EA949YW-15	15×20×1.0	50	560円
EA949YW-16	16×20×1.5	50	850円
EA949YW-18	18×24×1.5	25	530円
EA949YW-21	21×26×1.5	25	600円



リベット・アンカー

ボルト・ナット・ワッシャー

小ねじ・ナット・ワッシャー

プラスチックねじ・ワッシャー

螺ねじ、ユリヤねじ、自動車用ねじ

ピラスピス・タッピンねじ

ねじ・コンクリートビス

スキャキング・靴のロールピン・スキャピン

パッキン・オリング・シム

スプリング