

### スナップフック[ステンレス製]

(ドイツ)  
●材質…SUS316

kleinsorge

品番	サイズ(mm)			リグ内径(mm)	使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口			
EA638AX-21	38×17	6	7	8	120	440円
EA638AX-22	51×24	8	9	12	230	830円
EA638AX-23	62×30	10	11	15	350	1,540円
EA638AX-24	75×37	11	16	18	450	2,110円

### スナップフック[ステンレス製]

(ドイツ)  
●材質…SUS316

kleinsorge

品番	サイズ(mm)				使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口	リグ		
EA638DB-21	32×15	5	7	6	120	240円
EA638DB-22	38×18	6	8	7	120	325円
EA638DB-24	50×23	8	9	9	230	610円
EA638DB-25	56×26	9	10	11	250	830円
EA638DB-26	63×31	10	11	15	350	1,170円
EA638DB-27	79×37	11	16	15	450	1,650円

### ベルトフック[ステンレス製]

●材質…SUS304

品番	サイズ(mm)					使用荷重(kg)	税抜価格
	L	W1	W2	線径	リグ内径		
EA638JM-16	61	48	31	6	8.7	70	1,030円
EA638JM-17	81	64	42	8	3.5	115	1,420円
EA638JM-18	101	86	58	10	4	145	1,980円
EA638JM-19	122	103	74	12	5	195	3,410円

### スナップフック[ステンレス製]

●材質…SUS304

(1個価格)

品番	サイズ(mm)			リグ内径(mm)	使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口			
EA638JM-21	64×34	6	13	10	70	905円
EA638JM-22	82×45	8	18	12	100	1,280円
EA638JM-23	101×55	10	22	15	150	1,810円
EA638JM-24	120×63	12	23	18	200	3,130円

### スナップフック[ステンレス製]

(アメリカ)  
●材質…SUS316  
●スクリューロック機構

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JN-31	60.4×7.1	6.35	7.8	113.3	370円
EA638JN-32	79.5×10.1	7.9	9.3	181.4	645円
EA638JN-33	99.8×12.1	9.5	11.4	272.1	1,110円
EA638JN-34	119.8×15.1	11.1	14.9	362.8	1,470円
EA638JN-35	140.9×21.1	11.9	21	453.5	2,230円

### スナップフック[ステンレス製]

(アメリカ)  
●材質…SUS316

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			リグ内径(mm)	使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口			
EA638W-8	51×25	7.9	9.4	10.2	180	1,390円
EA638W-10	64×31	9.5	11.7	12.2	270	2,420円
EA638W-11	79×36	11.1	14	15.5	360	3,240円
EA638W-12	93×42	11.9	16	15	450	4,240円

### スナップフック[ステンレス製]

(アメリカ)  
●材質…SUS316

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JR-1	64×27	7.9	15.7	315	2,040円
EA638JR-2	78×34	10.2	19.1	612	3,080円

### スナップフック[ステンレス製]

(アメリカ)  
●材質…SUS316

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			リグ内径(mm)	使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口			
EA638JV-5	31×16	4.8	6.4	6.4	54	255円
EA638JV-6	40×18	6.4	6.9	7.6	67	315円
EA638JV-7	44×21	7.1	8.6	8.1	90	435円
EA638JV-8	51×24	7.9	9.7	10.2	126	580円
EA638JV-10	64×31	9.5	13.7	12.7	180	1,010円
EA638JV-11	78×37	11.1	16.5	15.2	225	1,340円
EA638JV-12	93×42	11.9	20.3	20.3	337	1,770円
EA638JV-13	108×49	12.7	24.1	22.1	405	2,230円

### スナップフック[ステンレス製]

(アメリカ)  
●材質…SUS316

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	A	B	線径		
EA638JS-2	121	25.4	11	243	1,540円

●材質…SUS316

### ハーネスクリップ[ステンレス製]

(アメリカ)  
●材質…SUS316

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JN-4	87×53	12.7	27	1125	6,210円

●オートロック機構

### ハーネスクリップ[ステンレス製]

(アメリカ)  
●高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JN-6	67×35	7.9	16.7	453	2,280円
EA638JN-7	82×40	9.5	17	680	3,410円
EA638JN-8	100×50	11	23	907	4,190円

●材質…SUS316  
●スクリューロック機構

### ハーネスクリップ[スチール製]

(アメリカ)  
●材質…スチール  
●真鍮製ねじロック付

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JN-40	53×87	12.7	26.9	1587	3,730円

### ハーネスクリップ[アルミ製]

(アメリカ)  
●材質…アルミニウム  
●頑丈なロック付

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JN-41	49×101	11.1	21.3	725	3,510円

### ハーネスクリップ[ステンレス製]

(アメリカ)  
●材質…ステンレス(SUS316)  
●頑丈なクリップ付

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JN-42	49×101	11.1	21.3	907	5,510円

### ハーネスクリップ[ステンレス製]

(アメリカ)  
●材質…ステンレス(SUS316)  
●頑丈なロック付

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JN-44	53×87	12.7	26.9	1133	6,210円

### ハーネスクリップ[アルミ製]

(アメリカ)  
●材質…アルミニウム  
●頑丈なロック付

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JN-43	53×87	12.7	26.9	997	4,490円

### ハーネスクリップ[スチール製]

(アメリカ)  
●材質…スチール  
●真鍮製のねじロック付

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JN-45	36×69	7.9	16.7	272	2,670円
EA638JN-46	38×82	9.5	17	544	2,950円
EA638JN-47	50×101	11.1	23.1	725	3,650円

### ハーネスクリップ[アルミ製]

(アメリカ)  
●材質…アルミニウム  
●ねじロック付

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JN-48	53×87	12.7	26.9	997	3,400円

### 抜け止め付スナップフック[ステンレス製]

●材質…SUS304

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638AB-1	72×28	6	9	20	750円
EA638AB-2	82×31	7	11	30	890円
EA638AB-3	98×39	8	14	60	1,190円

### 抜け止め付カラビナ[ステンレス製]

●材質…SUS304

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JK-1	57×18	5	10	60	745円
EA638JK-2	66×19	6	11	80	935円
EA638JK-3	74×20	8	10	120	1,360円
EA638JK-4	88×28	10	13	150	2,270円

### スナップフック[ステンレス製]

●材質…SUS304

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)				リグ内径(mm)	使用荷重(kg)	税抜価格
	L×W	D	開口	線径			
EA638DA-5	65×21	5.5	7	10	20	730円	
EA638DA-6	76×25	7	9	11	30	850円	
EA638DA-8	88×28	8	10	13	60	1,090円	

### オープンタイプスナップフック[ステンレス製]

●材質…SUS304

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638AB-4	65×21	5.5	7	20kgf	710円
EA638AB-5	76×25	7	9	30kgf	840円
EA638AB-6	88×28	8	10	60kgf	1,050円

### C型フック[ステンレス製]

●材質…SUS304

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)					使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口	S1	S2		
EA638JG-71	32×9	4	7	12		250円	
EA638JG-72	40×15	5	9	16		320円	
EA638JG-73	50×20	6	10	20		410円	
EA638JG-74	54×23	8	11	45		630円	
EA638JG-75	60×24	10	14	70		850円	

### 抜け止め付スナップフック[ステンレス製]

●材質…SUS304

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JK-11	61×17	6	9	20	765円
EA638JK-12	68×20	7	11	30	900円
EA638JK-13	81×24	8	15	60	1,220円

チェーンをここに要する金具に通す。さらに奥へ入れる。ハズレ止め付だから安全です。

### スナップフック[ステンレス製]

●材質…SUS304

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	税抜価格
	内寸	線径	開口		
EA638JG-7	22×8	3	6	5	345円
EA638JG-8	30×10	4	7	15	445円
EA638JG-9	41×16	5	12	20	545円
EA638JG-10	52×21	6	15	30	700円
EA638JG-11	55×22	8	16	50	1,000円
EA638JG-12	61×24	10	18	120	1,570円
EA638JG-13	86×36	12	22	200	3,270円
EA638JG-14	102×40	13	28	250	4,140円

### スナップフック[ステンレス製]

(アメリカ)  
●材質…SUS316

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	A	B	C	D	
EA638JN-30	60.3	7.5	9.7	5.8	710円

### スナップフック[ステンレス製]

●材質…SUS304

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)					使用荷重(kg)	税抜価格
	L×W	D	S	S2	線径		
EA638JM-5	16×21	5.5	7	8	20	725円	
EA638JM-6	76×25	7	9	10	30	850円	
EA638JM-8	88×28	8	10	10	60	1,070円	

### アイフック[ステンレス製]

●材質…SUS304

SENCOR SENSORS

品番	サイズ(mm)				使用荷重(kg)	税抜価格
	D	L	W2	S		
EA638AA-1	5	54	16	8	30	400円
EA638AA-2	6	68	19	9	50	835円
EA638AA-4	10	115	32	16	150	1,770円

ドア用

建物補強用

家具用

手すり用

フック

パッチ、取っ手

ワイヤーロープ&金具チェーン

間仕切り用

仮設足場部材

[単管サイズ]パイプジョイント

段差プレート、グレーチング

道路標識