


### ビニールシート [耐候性]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AF-1A	2030	5	0.15	透明	7,000円
EA911AF-2A	2030	10	0.15	透明	13,900円
EA911AF-3A	2030	20	0.15	透明	27,800円
EA911AF-6A	2030	5	0.3	透明	11,700円
EA911AF-7A	2030	10	0.3	透明	23,100円
EA911AF-8A	2030	20	0.3	透明	41,400円
EA911AF-11A	2030	5	0.55	透明	18,400円
EA911AF-12A	2030	10	0.55	透明	36,400円

●材質…軟質塩化ビニール+エステル系  
●耐候タイプ


### ビニールシート [耐油性]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AF-21A	2030	5	0.3	透明	12,600円
EA911AF-22A	2030	10	0.3	透明	24,100円
EA911AF-23A	2030	20	0.3	透明	44,800円

●材質…軟質塩化ビニール+エステル系  
●耐油タイプ


### ビニールシート [制電・防炎性]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AF-31A	2030	5	0.3	透明	15,600円
EA911AF-32A	2030	10	0.3	透明	31,200円
EA911AF-33A	2030	20	0.3	透明	56,000円
EA911AF-36A	2030	5	0.42	透明	18,300円
EA911AF-37A	2030	10	0.42	透明	36,500円
EA911AF-38A	2030	20	0.42	透明	65,500円

●材質…軟質塩化ビニール+エステル系  
●制電、防炎タイプ

### ビニールシート [防虫・防炎性]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AF-41	2030	5	0.55	黄	24,900円
EA911AF-42	2030	10	0.55	黄	49,800円

●材質…軟質塩化ビニール+エステル系  
●防虫、防炎タイプ

### 間仕切りシート



●材質…エステル系、PVC

品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-402	2m	0.45mm	2.07m	13,200円
EA911AF-403	3m	0.45mm	2.07m	21,300円
EA911AF-405	5m	0.45mm	2.07m	33,200円
EA911AF-407	2m	0.45mm	3m	16,500円
EA911AF-408	3m	0.45mm	3m	24,200円
EA911AF-409	5m	0.45mm	3m	39,400円

●シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。

### 不燃間仕切りシート



品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-105	1.1m	0.27mm	5m	16,500円
EA911AF-110	1.1m	0.27mm	10m	30,700円

●材質…  
基布：グラスファイバー100%、PVC  
●不燃材料認定番号…NM-2125  
●防炎製品番号…F-21193  
●国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。  
●透光率…60%

### ビニールシート [抗菌・防炎性]



品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-161	2.03m	0.3mm	5m	15,900円
EA911AF-162	2.03m	0.3mm	10m	30,900円
EA911AF-163	2.03m	0.3mm	25m	75,500円

●材質…ポリエステル  
●糸入り  
●色…透明  
●抗菌・防炎タイプ

### [ハトメ付]ビニールシート



品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-51	1.5m	0.3mm	2m	13,900円
EA911AF-52	2m	0.3mm	2m	19,700円
EA911AF-54	3m	0.3mm	2m	23,900円
EA911AF-64	3m	0.3mm	2.5m	27,100円

●ハトメ、カン付  
●材質…塩ビ製 (透明糸入り防炎加工)  
★下部には折径50mmの袋加工があり、チェーン等を入れてもりとして使用できます。(写真のチェーンは付属していません。)

### ロングファスナー (粘着付)



(アメリカ)  
●粘着付  
●基材…布

▲TRIMACO

ファスナー部幅:6mm  
総幅:68mm

品番	全長(m)	入数	税抜価格
EA944LX-1	2.13	2巻	2,800円

### 間仕切りシート (抗菌)



品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-506	1.3m	0.25mm	2.3m	3,600円

●材質…本体：塩化ビニル  
ハトメ：真鍮  
●抗ウイルス処理(片面：印字面)で付着したウイルスの活動を抑制  
●冷気・暖気を逃さずキープし、エアコン効率UP  
●抗菌仕様

### のれん間仕切りシート



品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-501	0.9m	0.15mm	2.5m	2,300円

●材質…塩化ビニル樹脂  
●ビニールの保温性で冷暖房効率アップします。  
●市販のテンションボール等を通すだけで簡単に取り付けられる間仕切りシートです。

### スチールリンクチェーン



品番	全長	線径	使用荷重	税抜価格
EA980SE-61	2m	5.5mm	200kg	1,410円
EA980SE-62	5m	5.5mm	200kg	3,220円
EA980SE-63	10m	5.5mm	200kg	6,170円
EA980SE-64	30m	5.5mm	200kg	13,500円
EA980SE-71	2m	6.5mm	250kg	2,340円
EA980SE-72	5m	6.5mm	250kg	5,520円
EA980SE-73	10m	6.5mm	250kg	10,000円
EA980SE-74	30m	6.5mm	250kg	21,300円

●材質…鉄(SWRM6) ●ユニクロメッキ  
●線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。

### のれん間仕切りシート



●材質…塩化ビニール

### シートフレーム



品番	材質	税抜価格
EA970GA-1	スチール (ユニクロメッキ)	4,500円
EA970GA-2	ステンレス (SUS304)	9,000円

●全長…1m  
●幅…75mm  
●ハンガー溝幅…15mm  
●のれんタイプのビニールシート吊り下げ用フレーム

●シートを開けずに入りができるので、通用口の間に最適です。  
●節電や、防塵・防虫の対策として高い効果を発揮します。  
●壁面付、天井付が可能です。

### シートハンガー



(1個価格)


品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA970GC-1	150×61	800円
EA970GC-2	250×61	1,000円

材質：スチール(ユニクロメッキ)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA970GC-6	150×61	1,600円
EA970GC-7	250×61	2,000円

材質：ステンレス

●のれんタイプのビニールシート吊り下げ用ハンガー  
●シートを開けずに入りができるので、通用口の間に最適です。  
●節電や、防塵・防虫の対策として高い効果を発揮します。



(使用イメージ)

(使用イメージ)

### クリアー：静電仕様



品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-220A	200mm	2mm	30m	34,200円
EA911AF-230A	300mm	2mm	30m	51,500円

オレンジ：静電+防虫仕様

品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-320A	200mm	2mm	30m	43,500円
EA911AF-330A	300mm	2mm	30m	65,500円

●シートを開けずに入りができるので、通用口の間に最適です。  
●工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。

ドア用

建物補強用

家具用

手すり用

フック

パッチ、取っ手

ワイヤー

ロープ&金具・チェーン

間仕切り用

仮設定場

部材

(単管サイズ)

パイプ

ジョイント

段差

プレート、

グレーチング

道路標識