

### 耐衝撃用瞬間接着剤

●針での穴あけ不要タイプ

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA936A-16	2g	10~35℃	透明	580円

硬化時間 数秒

- 金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム等に
- 衝撃や振動を受ける物の接着に

### 強力瞬間接着剤(耐衝撃/耐振動)

●液体タイプ

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA936DA-11	3g	-53~104℃	透明	650円

硬化時間 1~5分

- シノアクリレート系
- 衝撃・振動に強い
- 各種工作、小物、アクセサリ、模型、置物、部品などの接着及び補修に
- ひび割れなど浸透が必要な箇所の接着に適しています。

### アロンアルファ専用硬化促進スプレー

●アロンアルファの硬化をさらに速くしたいときに

- 充填・盛り上げ接着
- 白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止に
- 全てのアロンアルファに使用可能です。

品番	内容量	税抜価格
EA936CB-3	100ml	1,490円

### メタクリレート系接着剤

(アメリカ)

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934DM-9	50ml	120℃まで	淡黄色	5,870円
EA934DM-100	ミキシングノズル(10本)			3,290円
EA934WF-50	ディスペンサー			7,730円

硬化時間 12~15分(25℃) 4~6分(25℃)

- FRP、ABS、塩ビ、アクリル、鉄、ステンレス、アルミ等に
- EA934DM-100の超々速硬化タイプ(塗膜硬化時間はEA934DM-100の約1/2)
- EA934WF-50、EA934DM-100を併用して下さい。(別売)

### [5分型]エポキシ接着剤(アルミ・軽金属用)

(ドイツ)

品番	内容量	耐熱温度範囲	色	税抜価格
EA934WB-4	24ml	-50~120℃	シルバー	1,470円

硬化時間 24時間 可使用時間 4~5分

- アルミニウムや軽金属に適しています
- 無臭の2液エポキシ接着剤で、アルミニウムが充填されています。
- 隙間を埋めて液ダレがなく、非常に高い引張強度、衝撃強度、剥離強度があります。

### [5分型]アクリル接着剤

(ドイツ)

●プラスチック、金属、セラミックなどの様々な素材の接着に

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934WH-2	50ml	10~40℃	白	4,130円
EA934WF-1A	ミキシングノズル(10本)			2,850円
EA934WF-50	ディスペンサー			7,730円

硬化時間 12時間 可使用時間 5分

### [10分型]EA934WL(PE-PP45)用部品

品番	仕様	税抜価格
EA934WL-1	専用ミキシングノズル(10本)	4,880円
EA934WL-2	専用ディスペンサー	7,900円

### 強力瞬間接着剤(耐衝撃)

3M

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935BM-8	5g	-20~80℃	透明	680円

硬化時間 20秒

- 衝撃に強く、ぶつかってもとれにくい接着剤です。
- 液だれしにくいノズル構造で、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。
- 液出しが楽なソフトラバー採用

### 瞬間接着剤用硬化促進剤

(アメリカ)

●シノアクリレート系接着剤用の硬化促進剤

- 高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に塗布としての使用に最適
- 硬化速度を速めたい、瞬間表面硬化が必要な所に

品番	内容量	税抜価格
EA936AB-2	100ml	2,000円

### アロンアルファ専用硬化促進剤

●アロンアルファを早く硬化させた時

- すき間の多い箇所や充填や盛り上げ接着に
- 白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止に
- アロンアルファ全てのグレードで使用可能です。

品番	内容量	税抜価格
EA936CB-1	420ml	2,860円

### メタクリレート系接着剤

(アメリカ)

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934DM-10	50ml	120℃まで	淡黄	5,870円
EA934DM-100	ミキシングノズル(12本)			3,290円
EA934WF-50	ディスペンサー			7,730円

硬化時間 30~35分 可使用時間 15~18分

- 超速硬化タイプ
- FRP、ABS、塩ビ、ナイロン、プラスチック、アルミ、木材、人工大理石などに
- EA934WF-50、DM-100を併用して下さい。(別売)

### [5分型]エポキシ系接着剤(耐油性)

(アメリカ)

●ジェル状

品番	内容量	使用温度範囲	色	名称	税抜価格
EA934DM-14	50ml	90℃まで	淡黄	本体	4,600円
EA934DM-100	ミキシングノズル(12本)				3,290円
EA934WF-50	ディスペンサー				7,730円

硬化時間 45分 可使用時間 3~6分

- 金属やセラミック、木材、コンクリート等の接着に。すき間充填や凹凸面の補修・接着に
- EA934WF-50、DM-100を併用して下さい。(別売)

### ミキシングノズル

(アメリカ)

品番	税抜価格
EA934DM-100	3,290円

- EA934DM-9、-10、-14(同頁)、Devcon(12本価格)
- 11、(P.1422)
- EA934WF-50を併用して下さい。(別売)

### 30/50ml用ディスペンサー

(ドイツ)

●30/50mlカートリッジ兼用

品番	税抜価格
EA934WF-50	7,730円

- EA934WD-1(P.1423)、EA934WD-50A、EA934WH-1、EA934DM-9~14(同頁)用

### プラスチック用瞬間接着剤

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA936A-1	2g	10~35℃	透明	610円

硬化時間 数秒

- ポリエチレンやポリプロピレンの軟質塩ビ、工業用ゴムなどに対応しています。

### (ゼリー状)強力瞬間接着剤(耐衝撃/耐振動)

●ジェルタイプ

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA936DA-12	3g	-53~104℃	透明	650円

硬化時間 1~5分

- シノアクリレート系
- 衝撃・振動に強い
- 液だれしにくいので、垂直面でも安心してご使用いただけます。
- 金属、木材、石材、陶器、プラスチック、皮革、紙、ゴム等に

### 多用途瞬間接着補修材

●金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934HC-1	液状主剤:10ml 粉末硬化剤:10ml	-55~95℃	液体:透明 粉:白	3,800円

硬化時間 約10秒

- 液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。

### [4分型]エポキシ接着剤(一般用)

(ドイツ)

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934WB-2	24ml	-50~80℃	透明	1,140円

硬化時間 24時間 可使用時間 3~4分

- 強い弾力と耐衝撃性を持ち、幅広い材質に適しています
- 金属、ガラス、石、セラミック、木材等の接着。
- 等量の二液を出せる容器なので作業が楽です。

### [5分型]エポキシ接着剤

(ドイツ)

●高弾力性、耐衝撃性に優れています

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934WD-50A	50ml	-50~80℃	淡黄透明	2,700円
EA934WF-1A	ミキシングノズル(10本)			2,850円
EA934WF-50	ディスペンサー			7,730円

硬化時間 24時間 可使用時間 4~5分

- 高強度
- 金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適
- EA934WF-50(同頁)を併用して下さい。(別売)

### プラスチック用強力接着剤

(ドイツ)

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935AM-21	24ml	-55~125℃	クリームホワイト	2,150円
EA934WF-1A	ミキシングノズル(10本)			2,850円

硬化時間 12時間 可使用時間 15分

- 強力な衝撃にも強いです。
- アルミニウム、スチールにも使用できます。
- EA934WF-1A(同頁)併用で、細かい作業にも対応可能です。

### ミキシングノズル(10本)

(ドイツ)

品番	税抜価格
EA934WF-2	2,820円

- EA934WD-1(P.1423)、-10(P.1422)用

### 木工用アロンアルファ

●エコマーク取得商品

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA936A-8	2g	10~35℃	透明	450円

硬化時間 数秒

- 高粘度・強力型。一般用瞬間接着剤の用途に加えて、木材や陶器などの多孔質材を瞬時に接着。

### 超強力多用途接着剤

●材質…変性シリコン

●屋外使用可能

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA936DA-1	51ml	-29~82℃	透明	1,350円

硬化時間 24時間

- 金属、木材、石材、陶器、プラスチック、ガラス、ゴム、布等に
- 衝撃・振動に強く、塗装・研磨可能

### 瞬間接着剤はがし

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935L-2	10g	10~35℃	透明	250円

●誤って指についた際の引き離し、机や床について固まった瞬間接着剤の除去に。

### 変性アクリレート系接着剤

●金属・セラミック・FRP等用

●異種材料の接合が可能

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934BA-20	100g×2本	5~35℃	緑、赤	5,280円

硬化時間 4分 可使用時間 1分

### [4分型]エポキシ接着剤(耐熱)

(ドイツ)

品番	内容量	耐熱温度範囲	色	税抜価格
EA934WB-3	24ml	-50~145℃	グレー	1,410円

硬化時間 24時間 可使用時間 3~4分

- 金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に
- すき間充填や凹凸面の補修・接着に

### [8分型]アクリル接着剤

(ドイツ)

●様々な素材に対し、高強度・高粘性・耐衝撃性を発揮します

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934WH-1	50ml	-55~100℃	乳白色	4,970円
EA934WF-1A	ミキシングノズル(10本)			2,850円
EA934WF-50	ディスペンサー			7,730円

硬化時間 24時間 可使用時間 8分

- 高強度
- 金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適
- EA934WF-50(同頁)を併用して下さい。(別売)

### ミキシングノズル(10本)

(ドイツ)

品番	税抜価格
EA934WF-1A	2,850円

- 接着剤に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。
- EA934WB-2、EA934WD-50A、EA934WH-1、EA935A-9用