

布用接着剤

●アイロンを使わずに布同士をすばやく強力に接着
●手についてもすばやく取れます。



LOCTITE

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935A-17A	30g	-10～40℃	透明	740円

硬化時間
1時間

布用接着剤(裁ほう上手)

●塗って貼るだけの布用接着剤
●ドライクリーニング、繰り返し洗濯が可能です。



ボンド

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935A-24	6mL	2～40℃	半透明	400円

硬化時間
24時間

クロス補修材

●クロス壁やしゃくし壁などの小さな穴やすき間埋めに。



ボンド

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934SA-1	約14g(ヘラ付)	常温	白	400円
EA934SA-2	約14g(ヘラ付)	常温	アイポリ	400円

硬化時間
24時間

●施行後24時間以降であれば塗料が塗れます。

クロス補修キット

●クロス補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。

セット内容

- クロス穴うめ液…3本
- クロス用のり…約10g×1本
- 消しゴム・ヘラ・ハケ

品番 EA934SA-10 税抜価格 1,270円

ボンド

品番 EA934SB-17 税抜価格 930円

●クロスや壁に付いた汚れ、落書きを消します。
●研磨剤は含まれません。
●水性、油性の汚れにも対応(※ボールペン、油性マーカー等の汚れは落とせません)

クロス用接着剤セット



品番 EA934SA-11 税抜価格 1,490円

セット内容

- 白色ゲル状瞬間接着剤(5g)、はがし剤(5mL)、押さえローラー、はがし剤用ハケ、ヘラ、手袋
- 壁面のクロス専用
- テカラずツヤ消し、シミになりにくい、白色でスキマも目立ちません。

壁穴補修パッチ

●材質…
基材:グラスファイバー、アルミ
粘着剤:アクリル系



品番 EA934SA-22 税抜価格 900円

サイズ (mm)
200×200

- 大きな穴の補修や補強に最適です。
- 石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に
- 粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。

クロス用ボンド

●壁紙・壁クロスの接着・補修に
●樹脂コートされた壁紙も確実に接着できる速乾型接着剤。



ボンド

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935L-4	60g	10～35℃	透明	330円

硬化時間
20分(20℃)

クロス消しゴム


●成分…メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール
●容量…36g



品番 EA934SB-17 税抜価格 930円

●クロスや壁に付いた汚れ、落書きを消します。
●研磨剤は含まれません。
●水性、油性の汚れにも対応(※ボールペン、油性マーカー等の汚れは落とせません)

強力接着剤(ブロック・レンガ用)



品番 EA935N-36 税抜価格 1,650円


品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935N-36	1kg	5～35℃	グレー	1,650円

硬化時間
約24時間(23℃)

- 濡れた下地でも施工可能。
- 引火の恐れがなく、混合や攪拌も不要。
- コンクリート・レンガブロック以外の素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコンゴム等)には使用不可

コンクリートボンド

●酢酸ビニル樹脂系溶剤形
●F☆☆☆☆取得
●釘不要



品番 EA935KC-1 税抜価格 720円

内容量 170mL(チューブ)

品番 EA935KC-1A 税抜価格 2,980円

内容量 3kg(缶)

コンクリート・金属用ボンド



品番 EA935KB-2 税抜価格 6,260円

内容量 2kgセット(主剤:1kg,硬化剤:1kg)

使用温度範囲 10～35℃

色 灰緑

硬化時間 4時間(20℃) 50分(20℃)

可使時間 4時間(20℃) 50分(20℃)

●エポキシ樹脂系
●金属・コンクリート・モルタル・石材・レンガ・木材・陶磁器・硬質プラスチック等用。

コンクリート・金属用ボンド

●酢酸ビニル樹脂系溶剤形
●衝撃に強い、下地工事・内装用接着剤
●F☆☆☆☆取得
●衝撃や剥離荷重に優れた耐性を発揮



品番 EA935KB-1 税抜価格 1,520円

内容量 1kg(缶)

使用温度範囲 10～35℃

色 灰

品番 EA935KB-1A 税抜価格 4,210円

内容量 3kg(缶)

使用温度範囲 10～35℃

色 灰

品番 EA935KB-10M 税抜価格 720円

内容量 170mL(チューブ)

使用温度範囲 10～35℃

色 灰

硬化時間 30分(23℃)

●コンクリート階段と金属ノンスリップの接着
●壁・床コンクリートとモルタル・石膏・巾木などの接着
●初期接着強

ウレタン系強力接着剤



品番 EA935B-2 税抜価格 1,150円

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935B-2	150mL	-40～80℃	無色	1,150円

硬化時間
8～10分

- ポリウレタンを主成分としたプラスチック用の強力接着剤です。
- 自動車、電気、車輛、船舶、建設農機などあらゆる産業で使用されているプラスチックの接着に

コンクリートボンド

●コンクリート、スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に
●初期接着力が高く、軽量物ならば仮止め不要。すき間充てん性も良好です。



品番 EA935KC-1 税抜価格 720円

内容量 170mL(チューブ)

品番 EA935KC-1A 税抜価格 2,980円

内容量 3kg(缶)

硬化時間 24時間(23℃)

アクリル系構造用接着剤

●標準混合比…1:1
●二液混合型構造用アクリル接着剤



品番 EA935B-41A 税抜価格 15,800円

内容量 本剤(1kg)

使用温度範囲 -40～120℃

色 淡白色

品番 EA935B-42A 税抜価格 15,800円

内容量 硬化剤(1kg)

使用温度範囲 -40～100℃

色 緑

硬化時間 24時間

可使時間 10～12分(25℃)

●せん断、剥離、衝撃に対する強度バランスが良好です。
●各種金属、プラスチック等幅広く使用可能で、初期接着に優れています。

プラスチック用ボンド

●F☆☆☆☆取得



品番 EA935K-1 税抜価格 230円

内容量 20mL

使用温度範囲 10～35℃

色 透明

品番 EA935K-2 税抜価格 890円

内容量 170mL

使用温度範囲 10～35℃

色 透明

硬化時間 10分(23℃)

●ABS樹脂、FRP、皮革、ゴム、布、木などの接着に
●速乾性 ●ポリプロピレン樹脂の接着に

塩ビ用接着剤

●一般管(VP・VU)用
●低粘度速乾性 ●ハケ付



品番 EA935CA-100A 税抜価格 490円

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935CA-100A	100g	5～40℃	透明	490円

硬化時間
24時間

●日本水道協会規格準拠(JWWA-S101)

塩ビ用接着剤

●一般管(VP・VU)用
●低粘度速乾性 ●ハケ付
●日本水道協会規格準拠(JWWA-S101)



品番 EA935CA-500 税抜価格 1,040円

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935CA-500	500g	0～60℃	透明	1,040円

硬化時間
24時間

日本水道協会規格(JWWA規格)

JWWA規格は、水道事業で使用される資機材、薬品などの標準化を目的に日本水道協会が定めた自主規格です。規格毎に、適用範囲、使用される原材料等の組成・物性、浸透性を始め、使用条件及び性能等を一体として規定しています。

耐衝撃塩ビパイプ用接着剤

●耐衝撃硬質塩ビ管用
●低粘度速乾性 ●ハケ付
●日本水道協会規格準拠(JWWA-S101)



品番 EA935CB-0.5 税抜価格 1,360円

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA935CB-0.5	500g	0～60℃	透明	1,360円

硬化時間
24時間(20℃)

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

