

防水ミニケース

(アメリカ)



- 耐衝撃樹脂製
- ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中は乾いたままです。

品番	サイズ (W×D×H)mm	色	税抜価格
EA657-1A	内寸:111×73×43 外寸:149×103×54	黒	2,700円

- 耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
- 自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
- ダブル・スローラッチ(2段階の掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
- IP67

防水ミニケース

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	色	税抜価格
EA657-6A	内寸:209×108×57 外寸:238×141×67	黒	4,900円
EA657-6B	内寸:209×108×57 外寸:238×141×67	青	4,900円
EA657-6C	内寸:209×108×57 外寸:238×141×67	黄	4,900円

- 耐衝撃樹脂製
- ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中は乾いたままです。
- 耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
- 自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
- ダブル・スローラッチ(2段階の掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
- IP67

小物ケース

- 材質…耐衝撃性コポリマー



品番	サイズ (mm)	色	税抜価格
EA508K-1	95×65×27(H)	黄	1,140円
EA508K-2	95×65×27(H)	緑	1,140円

中皿付工具箱

(MEIHO)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (g)	税抜価格
EA508WB	内寸:315×165×98 外寸:340×190×168	980	2,560円

- 材質…耐衝撃性コポリマー
- 中皿付
- 上蓋部分のバックンによる防滴構造

万能防水ケース(軽量型)

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	色	税抜価格
EA657AR-485NF	内寸:451×259×156 外寸:487×325×175	2.1	黒	25,400円
EA657AR-485	内寸:451×259×156 外寸:487×325×175	2.4	黒	30,500円

- 頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
- タフなダブルラッチ構造
- 自動圧力調整弁付

防水ミニケース

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	色	税抜価格
EA657-2A	内寸:135×90×43 外寸:173×121×54	黒	3,520円
EA657-2C	内寸:135×90×43 外寸:173×121×54	黄	3,520円

- 耐衝撃樹脂製
- ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中は乾いたままです。
- 耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
- 自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
- ダブル・スローラッチ(2段階の掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
- IP67

防水ミニケース

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	色	税抜価格
EA657MC-20	内寸:180×86×50 外寸:228×123×73	黒	7,340円
EA657MC-40B	内寸:194×119×48 外寸:250×155×73	黒	8,980円
EA657MC-60B	内寸:226×136×75 外寸:283×174×99	黒	10,600円

- 材質…ABS、ポリプロピレン
- アウターが切創や衝撃に強いABS製
- 間仕切りトレイ付
- IP68

小物ケース

- 材質…ABS樹脂
- 防滴構造



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA508K-10	107×93×35(H)	1,140円

中皿付工具箱

(MEIHO)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA508WB-4	内寸:348×164×152 外寸:414×219×200	1.5	3,170円

- 材質…ポリプロピレン
- 上蓋部分のバックンによる防滴構造
- 中皿付

万能防水ケース(軽量型)

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	色	税抜価格
EA657AR-525NF	内寸:521×287×171 外寸:558×355×190	2.7	黒	26,900円
EA657AR-525	内寸:521×287×171 外寸:558×355×190	3.2	黒	31,800円

- 頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
- タフなダブルラッチ構造
- 自動圧力調整弁付

防水ミニケース

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	色	税抜価格
EA657-3A	内寸:162×67×52 外寸:190×98×62	黒	3,680円
EA657-3C	内寸:162×67×52 外寸:190×98×62	黄	3,680円

- 耐衝撃樹脂製
- ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中は乾いたままです。
- 耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
- 自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
- ダブル・スローラッチ(2段階の掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
- IP67

防水ミニケース

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	色	税抜価格
EA657MC-40	内寸:194×119×48 外寸:250×155×73	橙	8,980円

- 材質…ABS、ポリプロピレン
- アウターが切創や衝撃に強いABS製
- 間仕切りトレイ付
- IP68

小物ケース



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA508K-13	127×104×34(H)	860円

- 材質…耐衝撃性コポリマー
- ストラップ付

万能防水ケース(軽量型)

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	色	税抜価格
EA657AR-465	内寸:473×254×278 外寸:529×321×324	4.0	黒	41,500円

- 頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
- 材質…ポリプロピレン
- 自動圧力調整弁付
- 市販の南京錠で施錠可能
- 名刺ホルダー付き

万能防水ケース(軽量型)

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	色	税抜価格
EA657AR-506	内寸:475×239×198 外寸:511×305×217	2.9	黒	30,600円

- 頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
- 材質…ポリプロピレン
- 自動圧力調整弁付
- 市販の南京錠で施錠可能
- 名刺ホルダー付き

防水ミニケース

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	色	税抜価格
EA657-5A	内寸:160×93×70 外寸:190×128×79	黒	4,000円
EA657-5C	内寸:160×93×70 外寸:190×128×79	黄	4,000円

- 耐衝撃樹脂製
- ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中は乾いたままです。
- 耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
- 自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
- ダブル・スローラッチ(2段階の掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
- IP67

防水ミニケース

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	色	税抜価格
EA657MC-60	内寸:226×136×75 外寸:283×174×99	OD	10,600円

- 材質…ABS、ポリプロピレン
- アウターが切創や衝撃に強いABS製
- 間仕切りトレイ付
- IP68

中皿付樹脂パーツケース



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (g)	税抜価格
EA508WB-2A	内寸:196×95×34 外寸:210×120×64	253	880円

- 材質…耐衝撃性コポリマー
- 中皿付
- 上蓋部分のバックンによる防滴構造

万能防水ケース(軽量型)

(アメリカ)



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	色	税抜価格
EA657AR-507	内寸:385×289×216 外寸:428×358×235	2.9	黒	31,000円

- 頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
- 材質…ポリプロピレン
- 自動圧力調整弁付
- 市販の南京錠で施錠可能
- 名刺ホルダー付き



●ペリカンケース
世界で最もタフなケースとして知られているペリカン社のメイン商品です。抜群の耐衝撃性に加え、防塵、防水の国際規格であるIP値[®]を取得。
また、備え付けられた自動エアパージバルブは自動的に内外の圧力を均一化します。
※IP値の取得に關しましては一部ケースを除きます。

