

メタルミニワゴン



- お客様組立品
- ボール径…φ19mm

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格
EA976AK-41	350×600×835(H)	8.7	全体:約100 天板:50 棚板:75	7,880円

メタルラックミニ用棚板

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA976AK-11	550×350×33(H)	1,870円

- 材質…棚板・ボール:スチール(クロムメッキ)
- 固定部品:ABS樹脂
- 棚板…3枚
- 自在キャスター付(内2個ストッパー付)
- キャスター径…φ50mm
- 天板部分には耐熱、耐水に優れ、傷つきにくいメラミン樹脂を採用

メタルラックミニ[キャスター付]



- お客様組立品
- ボール径…φ19mm
- 材質…棚板・ボール:スチール(クロムメッキ)
- キャスター:ナイロン樹脂
- 固定部品:ABS樹脂
- クギやねじを使わず簡単組立
- 棚板の高さは自由に変更可能です。
- 自在キャスター付(内2個ストッパー付)
- キャスター径…φ50mm

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	棚板	税抜価格
EA976AK-1	550×350×830(H)	6.54	約150	3	5,390円
EA976AK-2	550×350×1,260(H)	8.9	約150	4	7,050円
EA976AK-3	550×350×1,490(H)	9.5	約150	4	7,470円

メタルラックミニ用棚板

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格
EA976AK-11	550×350×33(H)	1.4	75	1,870円

メタルラックミニ[キャスター付]



- お客様組立品
- ボール径…φ19mm
- 材質…棚板・ボール:スチール(クロムメッキ)
- キャスター:ナイロン樹脂
- 固定部品:ABS樹脂
- クギやねじを使わず簡単組立
- 棚板の高さは自由に変更可能です。
- 自在キャスター付(内2個ストッパー付)
- キャスター径…φ50mm

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	棚板	税抜価格
EA976AK-6	800×350×830(H)	7.6	約150	3	6,640円
EA976AK-7	800×350×1,260(H)	10.4	約150	4	7,470円
EA976AK-8	800×350×1,490(H)	11.46	約150	4	8,300円

メタルラックミニ用棚板

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格
EA976AK-12	800×350×33(H)	1.8	75	2,700円

メタルラックミニ用オプションパーツ (ボール径φ19mm)

メタルラックミニ



- お客様組立品
- ボール径…φ19mm

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格
EA976AK-46	550×350×830(H)	5.4	150 (棚板:50)	4,770円

メタルラックミニ用棚板

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA976AK-11	550×350×33(H)	1,870円

- 材質…棚板・ボール:スチール(クロムメッキ)
- 固定部品:ABS樹脂
- 棚板…3枚
- クギやねじを使わずに簡単組立
- 棚板の位置は自由に変更可能です。
- 自在キャスター付(内2個ストッパー付)
- キャスター径…φ50mm

メタルラックミニ用棚板



- ボール径φ19mm専用追加棚板

品番	サイズ(mm)	重量(g)	適合ラック	税抜価格
EA976AK-11	550×350×33	1,350	EA976AK-1～3 -41、-46	1,870円
EA976AK-12	800×350×33	1,800	EA976AK-6～8 -41、-46	2,700円

- 材質…本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
- 耐荷重…約75kg
- 固定部品付

メタルラックミニ用ガイド



- 品番 EA976AK-22 税抜価格 520円
- ボール径φ19mmメタルラックミニ用オプション品
- 材質…スチール(クロムメッキ)
- サイズ…400×15×110mm ●重量…250g
- 収納物の落下を防止します。
- 470mm以上の棚板に使用できます。
- 棚板の高さは自由に変更可能です。
- 適合ラック…EA976AK-1～3、-6～8、-41、-46

メタルラックミニ用棚板シート



- 材質…PVC

品番	サイズ(mm)	適合ラック	税抜価格
EA976AK-14A	525×325×1	EA976AK-1～3 -41、-46	630円
EA976AK-15A	775×325×1	EA976AK-6～8 -41、-46	1,040円

- メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
- 小物・装飾品などの落下防止に最適

メタルラックミニ用ディバイダー



- 品番 EA976AK-21 税抜価格 420円

- ボール径φ19mmメタルラックミニ用オプション品
- 材質…スチール(クロムメッキ)
- サイズ…190×25×135(H)mm
- 重量…60g
- 奥行205mm以上の棚板に使用可能
- 本やCDの厚さに合わせて自由に移動できます。
- 適合ラック…EA976AK-1～3、-6～8、-41、-46

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



メタルラックスリム (ボール径φ12.7mm)

メタルラック(スリム型)



- お客様組立品
- ボール径…φ12.7mm
- 材質…棚板・ボール:スチール(クロムメッキ)
- キャスター:ナイロン樹脂
- 固定部品:ABS樹脂

- 固定キャスター付(内2個ストッパー付)
- キャスター径…φ50mm
- 冷蔵庫とシンクの間や、コンロと壁の隙間等に適したスリムサイズ。
- キャスター付の為、長い奥行きにも対応できます。
- EA976AS-88Aの棚板両サイドには取外し可能なガイド付

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	棚板	税抜価格
EA976AS-88A	480×200×880(H)	3.6	40(棚板1枚当り:16)	4	4,810円
EA976AS-89A	490×330×880(H)	4.2	40(棚板1枚当り:16)	4	6,510円

パンチングメタルラック (ボール径φ25mm)

パンチングメタルラック



- お客様組立品
- ボール径…φ25mm
- 材質…棚板・ボール:スチール(粉体塗装)
- 固定部品:PS樹脂
- 棚板枚数…5枚
- パンチング穴が小さいため、小物などが落下しにくくなっています。

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格
EA976AL-101	910×460×1785(H)	19.8	250(棚板1枚当り:50)	22,550円
EA976AL-106	1200×460×1785(H)	23.9	250(棚板1枚当り:50)	27,450円