

糸鋸弦

(イギリス)



品番	全長	深さ	価格	税込価格(10%)
EA522VA-2	315mm	85mm	3,040円	3,344円

- 糸鋸刃付(1本)
- 適合刃…130mm用ブレード(EA522VC-11)(P.129)

糸鋸弦

(イギリス)



品番	全長	深さ	価格	税込価格(10%)
EA522VA-3	315mm	290mm	3,260円	3,586円

- 糸鋸刃付(1本)
- 適合刃…130mm用ブレード(EA522VC-11)(P.129)

[刃長調節式]糸鋸弦

(スイス)



品番	全長	深さ	価格	税込価格(10%)
EA522VA-6A	320mm	100mm	6,340円	6,974円

- 糸鋸刃はついていません。
- 刃長を自由な位置で調節できます。
- 適合刃…130mm用ブレード(EA522VC-11)(P.129)

糸鋸弦

(スイス)



品番	全長	深さ	価格	税込価格(10%)
EA522VA-7	290mm	80mm	5,510円	6,061円

- 材質…フレーム:スチール、ハンドル:木製
- 糸鋸刃はついていません。
- 適合刃…130mm用ブレード(EA522VC-11)(P.129)

糸鋸弦

ENGINEER



品番	全長	深さ	価格	税込価格(10%)
EA522VA-31	300mm	75mm	2,640円	2,904円
EA522VA-32	300mm	125mm	2,770円	3,047円
EA522VA-33	300mm	280mm	2,780円	3,058円

- フレーム材質…SK材
- 金工用糸鋸刃3枚付(#0 20山・#2 17山・#4 15山)
- すべりがなく握りやすいグリップデザイン

[刃長調節式]糸鋸弦



品番	全長	深さ	価格	税込価格(10%)
EA522VA-41	300mm	75mm	3,000円	3,300円
EA522VA-42	300mm	125mm	3,030円	3,333円

- 自在型
- 金工用糸鋸刃3枚付(#0 20山・#2 17山・#4 15山)
- フレーム材質…SK材
- すべりがなく握りやすいグリップデザイン
- 刃長を150mmまでの間であれば調節可能です

糸鋸弦

(イギリス)



品番	全長	深さ	価格	税込価格(10%)
EA522VD-10	310mm	120mm	3,930円	4,323円

品番 替刃(10枚)
替刃(長さ×山数) 価格 税込価格(10%)

EA522VD-1	165mm×14山	710円	781円
EA522VD-2	165mm×24山	710円	781円

- 木工用
- 刃は360°角度調整可能
- 材質…フレーム:スチール、グリップ:樹脂製ラバー
- 付属糸鋸刃(各10本)…14山・24山

糸鋸セット

(イギリス)



品番	全長	深さ	価格	税込価格(10%)
EA522VD	310mm	120mm	2,500円	2,750円


品番 替刃(10枚)
替刃(長さ×山数) 価格 税込価格(10%)

EA522VD-1	165mm×14山	710円	781円
EA522VD-2	165mm×24山	710円	781円

- 木工用糸鋸刃付(1本)
- 刃は360°角度調整が可能です。

サークルカッター

KONZOWO



木工用(刃:ハイス鋼)

品番	穴あけ範囲	板厚	価格	税込価格(10%)
EA827A-1	φ40~200mm	30mmまで	5,000円	5,500円
EA827A-3	替刃(2枚入)		1,450円	1,595円

硬質建材用(超硬チップ付)

品番	穴あけ範囲	板厚	価格	税込価格(10%)
EA827A-1B	φ40~200mm	30mmまで	6,790円	7,469円
EA827A-3B	替刃(2枚入)		3,470円	3,817円

- シャンク径…10mm
- 低速で使用して下さい。

自由きり

KONZOWO



- シャンク径…10mm
- 刃の種類…超硬チップ付
- 適応材…硬質新建材、化粧板、硬質材等

品番	穴あけ範囲	板厚	価格	税込価格(10%)
EA827A	φ40~120mm	28mmまで	4,250円	4,675円
EA827A-10	替刃(1枚入)		2,700円	2,970円

- 適応材…硬質不燃建材、産業系サイディング、FRP等
- 硬質プラスチック、FRP、木材等の穴あけに。

自由きり

KONZOWO



- シャンク径…10mm

品番	穴あけ範囲	板厚	価格	税込価格(10%)
EA827AB	φ30~130mm	25mm	4,440円	4,884円
EA827AB-2	替刃(1枚)		2,700円	2,970円

- 適応材…硬質不燃建材、産業系サイディング、FRP等
- 硬質プラスチック、FRP、木材等の穴あけに。

自在ホールカッター

STAR-M



- 30mm厚のコンパネが一発で穴あけ可能
- シャンク径…10mm
- 適応材…木材、石膏ボード等

品番	穴あけ範囲	板厚	価格	税込価格(10%)
EA827AD	φ60~200mm	片側:30mm 両側:60mm	9,980円	10,978円

品番 替センタードリル(1本) 価格 税込価格(10%)

EA827AD-1			820円	902円
EA827AD-2	替刃(2枚入)		1,380円	1,518円

自由きり(アルミサイディング用)

KONZOWO



- シャンク径…10mm
- センターきりがテーパ状で安定度抜群。

品番	穴あけ範囲	板厚	価格	税込価格(10%)
EA827AK	φ25~130mm	アルミサイディング材:25mmまで 石膏ボード・木材・GUM:8mmまで	4,540円	4,994円
EA827AK-1	替刃(1枚)		1,710円	1,881円

自由きり(六角軸)

STAR-M



- 六角シャンク…6.35mm
- 適応材…一般木材、石膏ボード
- 木材等の浅い貫通穴あけに。

品番	穴あけ範囲	板厚	価格	税込価格(10%)
EA827BS	φ30~120mm	片側:12mm 両側:24mm	4,500円	4,950円
EA827BS-2	替刃(2枚入)		1,380円	1,518円
EA827BS-3	替センタードリル(1本)		820円	902円

アジャスタブルホールソー

(アメリカ)



品番	穴あけ範囲	価格	税込価格(10%)
EA827AG-1	63.5~177mm	6,640円	7,304円

- 高い位置の穴も、綺麗で正確に空けられます。
- シャンク径…10mm
- 全長…180mm
- 刃材質…カーバイド

自由きり

KONZOWO



- ハイスチタンコート仕上
- シャンク径…10mm

品番	穴あけ範囲	板厚	価格	税込価格(10%)
EA827AC	φ30~130mm	鉄板、ステンレス板 2.0mmまで アルミ板5.0mmまで	取扱中止	
EA827AC-1	替刃(1枚)		2,360円	2,596円

安全カバー

STAR-M



品番 EA827AD-3 価格 6,400円 税込価格(10%) 7,040円

- 自由きりにセットして使用、切粉が目に入らず安全です。
- 取り付け可能自由きり…穴あけ能力200mm以下の自由きり(サークルカッター)
- 付属品…10mm軸用短軸アダプター付

フリーホールソー

●シャンク径…10mm



品番	適用	切削径	価格	税込価格(10%)
EA827AR-1	石膏ボード・合板用	φ47~150mm	20,000円	22,000円
EA827AR-3	石膏ボード・合板・ケイカル板用	φ50~250mm	29,350円	32,285円

替刃

EA827AR-11	石膏ボード用替刃(4枚入)	330円	363円
EA827AR-12	石膏ボード・合板用替刃(4枚入)	2,010円	2,211円
EA827AR-13	合板・ケイカル板用替刃(2枚入)	2,970円	3,267円

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

