

グリースガン



品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (d/ストローク)	価格	税込価格 (10%)
EA991CF	400	250	1	4,880円	5,368円

- 最大排出圧力…25MPa
- NLGI-1~2 ●筒長…360mm
- グリース付 ●ノズルねじサイズ…R1/8"
- EA991C-1~18の蛇腹カートリッジが
ご利用下さい。

グリースポンプ(フレキシブルホース付)



品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (d/ストローク)	価格	税込価格 (10%)
EA991CB	500	175	1.6	6,850円	7,535円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- NLGI-1~2 ●ピストン軸径…9mm
- 320mmフレキシブルホース付 ●筒長…320mm
- EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。

グリースポンプ(フレキシブルホース付)



品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (d/ストローク)	価格	税込価格 (10%)
EA991CF-2	500	300	1.4	7,700円	8,470円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- フレキシブルホース ●NLGI-1~2
- 筒長…320mm ●ピストン軸径…9mm
- EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。

グリースポンプ(フレキシブルホース付)



品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (d/ストローク)	価格	税込価格 (10%)
EA991CJ	500	175	1.6	6,760円	7,436円

- ノズルねじサイズ…G1/8"
- 320mmフレキシブルホース付
- NLGI-1~2 ●筒長…310mm ●ピストン軸径…9mm
- EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。


[ボタンヘッド用]アダプター付フレキシブルホース



品番	ホース長	価格	税込価格 (10%)
EA991C-111	300mm	2,570円	2,827円
EA991C-113	500mm	3,160円	3,476円

- ねじサイズ…G1/8" ●適用機種…EA991CJ


カートリッジグリース(高温用)



品番	使用温度	価格	税込価格 (10%)
EA991C-40	-25~190℃	2,060円	2,266円

- 内容量…400g (NLGI-2)
- 色…ダークブラウン
- ベアリング、スピンドル、スライディングシャフト等
- PRESSOL社のグリースガンとEA991C-2~6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。


極圧二硫化モリブデングリース



品番	内容量	使用温度範囲	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA991C-16	400g	-25~120℃	NLGI-2	790円	869円
EA991C-168	400g×10本(1箱)	-25~120℃	NLGI-2	7,050円	7,755円
EA991C-32	80g	-25~120℃	NLGI-2	340円	374円

- 精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。
- 色…黒
- 耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強い。ため、高荷重がかかる箇所での潤滑に。


グリースガン用ノズル



品番	ノズル	全長(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA991CF-101	ストレート	115	790円	869円
EA991CF-102	ストレート	180	970円	1,067円
EA991CF-103	ストレート	250	1,060円	1,166円
EA991CF-104	ストレート	450	1,520円	1,672円
EA991CF-105	ベント	167	1,980円	2,178円
EA991CF-106	フレキシブル	337	2,630円	2,893円

- EA991CF(同質)、CF-8~50用(P.359)
- ノズルねじサイズ…R1/8"

グリースポンプ



品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (d/ストローク)	価格	税込価格 (10%)
EA991CA	500	175	1.2	4,700円	5,170円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- NLGI-1~2 ●筒長…320mm
- ピストン軸径…8mm
- EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。

グリースポンプ



品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (d/ストローク)	価格	税込価格 (10%)
EA991CE-11	400	300	2.15	6,230円	6,853円
EA991CE-12	替フロープレート(10枚)			560円	616円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- NLGI-1~2 ●筒長…330mm
- ピストン軸径…9mm
- フロープレート 10枚付

カートリッジグリース



品番	使用温度	価格	税込価格 (10%)
EA991C-9	-35~150℃	1,880円	2,068円
EA991C-10	-30~120℃(80℃)	860円	946円

- 内容量…400g (NLGI-2)
- 色…C-9: 青色、C-10: 黄褐色
- 10のベアリング使用時温度は80℃までです。
- PRESSOL社のグリースガンとEA991C-2~6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。


シャシーグリース



品番	内容量	使用温度範囲	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA991C-1	400g	-10~80℃	NLGI-1	420円	462円
EA991C-11	400g×20本(1箱)	-10~80℃	NLGI-1	6,980円	7,678円

- カルシウム石鹸基
- 軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。
- 色…褐色

リチウムグリース



品番	内容量	使用温度範囲	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA991C-3	400g	-10~120℃	NLGI-1	530円	583円
EA991C-13	400g×20本(1箱)	-10~120℃	NLGI-1	8,820円	9,702円

- リチウム石鹸基
- 酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
- 色…黄褐色

ミニグリースポンプ



品番	容量	ノズル長	価格	税込価格 (10%)
EA991CM-13	80g	115mm	1,250円	1,375円

- 筒長…235mm
- NLGI-1~2用
- ノズルねじサイズ…R1/8"
- 80g蛇腹カートリッジが使用できます。

グリースポンプ用ノズル



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991C-150	150mm	970円	1,067円
EA991C-300	300mm	2,170円	2,387円
EA991C-500	500mm	2,820円	3,102円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0


グリースポンプ(フレキシブルホース付)



品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (d/ストローク)	価格	税込価格 (10%)
EA991CC-2	500	150	1.2	9,670円	10,637円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 300mmフレキシブルホース付
- NLGI-1~3 ●筒長…290mm
- ピストン軸径…9mm

グリースポンプアダプターセット



品番	価格	税込価格 (10%)
EA991CX-13	47,900円	52,690円

- 230mmフレキシブルホース×3本、150mmストレートパイプ×5本、150mmアングルパイプ×3本
- ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー(22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個)、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラーブッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個
- グリースガン用交換用グリース充填プラグ×5個
- グリースガン用交換用ゴムリング×5個
- 90°角度変換アダプター×3個
- ノズルねじサイズ…G1/8"
- サイズ変換アダプター(メスG1/8"×オスM10×5個)


二硫化モリブデングリース



品番	内容量	使用温度範囲	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA991C-2	400g	-10~80℃	NLGI-1	760円	836円
EA991C-12	400g×20本(1箱)	-10~80℃	NLGI-1	12,700円	13,970円

- 鉱油油+カルシウム石鹸基
- 特に耐摩耗性が優れています。
- 色…灰黒


極圧リチウムグリース



品番	内容量	使用温度範囲	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA991C-15	400g	-25~120℃	NLGI-2	600円	660円
EA991C-158	400g×10本(1箱)	-25~120℃	NLGI-2	5,350円	5,885円
EA991C-31	80g	-25~120℃	NLGI-2	290円	319円

- 精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加物を配合した極圧グリース。
- 色…油褐色
- 機械の軸受や高荷重がかかる摺動部の潤滑に。


グリースポンプ用アダプター



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991C-102	210mm	2,610円	2,871円

- 先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。
- また、カプラーとのクイック接続でノズルホースの延長が可能です。
- 接続ねじサイズ…M10×P1.0


グリースポンプ



品番	容量 (mL)	ノズル長 (mm)	吐出量 (d/ストローク)	価格	税込価格 (10%)
EA991CC-1A	500	150	1.2	5,670円	6,237円


- 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- NLGI-1~3
- 筒長…290mm
- 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
- エア抜きも簡単にできます。
- ピストン軸径…9mm
- EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。

【適合グリースマークについて】



- 蛇腹グリース
- カートリッジ
- 手詰め

グリースポンプアダプターセット



品番	適合グリースガン	価格	税込価格 (10%)
EA991CX-11	EA991CA、CB、CF-2、IEA166DK	18,100円	19,910円
EA991CX-12	EA991CJ		

- 300mmフレキシブルホース、(付属ニップル) 150mmストレートパイプ、150mmアングルパイプ×3本
- ハイドロリックカプラー×2個、ユニバーサルカプラー×1個、先細ノズル×1個、16mmボタンヘッド用カプラー×1個
- ノズルねじサイズ…G1/8"
- クイックリリース延長アダプター、90°角度変換アダプター、M10変換アダプター

- ねじサイズ 直 45°
- M6×P1.0 3個 3個
- M8×P1.0 3個 3個
- M10×P1.0 3個 —
- G1/8" 3個 —