

オイルチェンジャー(手動式)



- 用途に応じて使い分けのできる3種のホース付
- エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、クーラント、水の交換などに
- 重量…2.6kg

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
----	----	---------	----	-----------

EA991CR-7 6.5ℓ 200×550(H) **13,800円** 15,180円
●付属品…1.5mシリコンホース(φ4×8mm)、1mナイロンホース(φ7.8×9.8・φ5.3×6.7・φ4×6mm)

オイルチェンジャー(エア・手動兼用)



- エアと手動の両方で使用できます
- エンジンオイルなどの抜き取りに

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
----	----	---------	----	-----------

EA991CR-8 9ℓ 320(W)×220(D)×610(H) **21,000円** 23,100円
●使用空気圧…0.48~1.17MPa ●重量…3.9kg
●付属品…1.1m吸入プローブ(φ6mm・φ10mm)、1.1m吸入ホース(φ8mm)

オイルチェンジャー(エア・手動兼用)



品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
----	----	---------	----	-----------

EA991CR-10 9.5ℓ 335(W)×260(D)×585(H) **25,200円** 27,720円

替シリコンホース

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
----	-----	----	-----------

EA991CR-101 φ8mm×1.5m **1,160円** 1,276円

替ナイロンホース

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
----	-----	----	-----------

EA991CR-111 φ9.8mm×1m **810円** 891円

EA991CR-112 φ6.7mm×1m **430円** 473円

EA991CR-113 φ4.5mm×1m **350円** 385円

- エアと手動の両方で使用できます
- エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに
- 空圧吸入なので、火花が発生しません。
- 使用空気圧…0.28~1.17MPa
- 液体温度範囲…1~95℃
- 負圧を開放する減圧バルブ、ノイズリデューサー付
- 重量…3.75kg
- 付属品…1.5mシリコンホース1本(φ4×8mm)、1mナイロンホース3本(φ7.8×9.8・φ5.3×6.7・φ3.5×4.5mm)

オイルチェンジャー(手動式)



品番	容量	サイズ	価格	税込価格(10%)
----	----	-----	----	-----------

EA992DB-3 6.5ℓ 150×640mm **15,800円** 17,380円
●手動ポンピングで容易にエンジンオイルなど吸入できます。
●重量…2.3kg
●抽出用ホース2本…φ6×840mm、φ7×840mm
●目盛…1ℓ毎 ●オイル交換に

オイルリフトドレン

(アメリカ)



- ロックリングで素早く高さの調整ができます
- じょうご径…380mm
- 熱いエンジンオイルもOK!
- 自在キャスター(φ60mm)付

品番	タンク容量	高さ	価格	税込価格(10%)
----	-------	----	----	-----------

EA992DB-10 30ℓ 927~1880mm **34,000円** 37,400円

EA992DB-15 68ℓ 927~1955mm **57,500円** 63,250円

EA992DB-110 EA992DB-10用替キャスター(1個) **1,480円** 1,628円

EA992DB-120 EA992DB-15用替キャスター(1個) **1,850円** 2,035円

オイルリフトドレン

(アメリカ)



- お客様組立品
- 頑丈なスチールに樹脂コーティングしており、錆に強くなっています。
- タンク容量…20ℓ
- 高さ…1100~1650mm
- じょうご径…350mm
- φ50mmキャスター付

品番	名称	価格	税込価格(10%)
----	----	----	-----------

EA992DB-40 本体 **30,850円** 33,935円

EA992DB-41 EA992DB-40用φ60mmドレンパン(別売) **12,400円** 13,640円

オイルドレンパン

(アメリカ)



- 流入後の持ち運びにも便利口はねじ込み式で流入口にはバックが付いている為こぼれません

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
----	----	---------	----	-----------

EA992DB-20 14ℓ 400×460×110 **3,980円** 4,378円

●口径…流入:200mm 排出内径:25mm

●キャスター2個付

薄型ドレンパン



品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
----	----	---------	----	-----------

EA992DB-21 20ℓ 850×600×125(H) **9,060円** 9,966円

- 125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。
- キャスター付
- クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。

オイルドレンパン

(アメリカ)



品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
----	----	---------	----	-----------

EA992DB-2A 17ℓ 450×399×159 **5,030円** 5,533円

- ポリエチレン製で溶剤や化学製品にも耐えます
- 排出口内径…28mm
- 狭いスペースにもフィットします。

トラック用オイルドレンパン

(アメリカ)



品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
----	----	---------	----	-----------

EA992DB-55 55ℓ 990×610×215(H) **23,200円** 25,520円

- 取手とキャスターが付いているので持ち運びが容易です
- 排出口内径…39mm
- 固定キャスター(φ100mm)2輪付
- 本体…プラスチック
- 重量…約8.4kg

粘度規格一覧表

粘度表示 cSt(40℃)				潤滑油 旧通称名		エンジンオイル SAE No.	ミッションキアオイル SAE No.
粘度 (目安)	ISO VG	補動グレード	補動グレード				
低	10	8	60スピンドル	5W	10W	20	75W
	12	12	90スピンドル				
	15	18	150スピンドル				
	22	26	90タービン				
	32	38	120タービン				
	46	56	140タービン				
中	68	83	180タービン	20W	30	80W	85W
	100	120	200タービン				
	150	180	30ターターオイル				
	220	260	40ターターオイル				
	320	380	50ターターオイル				
	460	560	90シリンダー				
高	680	830	120シリンダー	30	50	140	
	1000		加熱シリンダー				

<http://www.esco-net.com>
[商品詳細はこちら](#)

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

