

ラバークロメットセット

●材質…ゴム

品番 EA948GH 価格3,980円 税込価格(10%) 4,378円

適応板厚 (mm)	サイズ(mm)		入数
	外径	内径	
1.6	6.35	3.2	50
1.6	7.9	4.7	50
1.6	9.5	6.35	35
1.6	11.1	7.6	25
1.6	12.7	9.5	20
1.6	15.9	12.7	10
3.2	16.7	9.9	10
1.6	22.2	15.9	5
1.6	25.4	17.5	5

ホールプラグ

品番	穴径(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA948HK-8	7.9	100	1,290円	1,419円
EA948HK-10	9.5	100	1,310円	1,441円
EA948HK-13	12.7	100	1,240円	1,364円
EA948HK-16	15.9	100	1,390円	1,529円
EA948HK-19	19.1	100	1,640円	1,804円
EA948HK-22	22.2	100	1,770円	1,947円
EA948HK-25	25.4	100	2,090円	2,299円

●材質…ナイロン ●取付板厚…0.8～3.2mm

圧着端子セット

●圧着ペンチ(185mm)付
●ケースサイズ…447×293×85(H)mm
●パーツケーストレイ付

品番 EA538AS-100B 価格22,400円 税込価格(10%) 24,640円

圧着端子	型式	入数	圧着スリーブ	型式	入数
裸丸形	1.25-3	100	裸P形	1.25	100
裸丸形	1.25-4	100	裸P形	2	100
裸丸形	2-4	100	裸B形	1.25	100
裸丸形	2-5	100	裸B形	2	100
裸Y形	1.25Y-3L	100			
裸Y形	1.25Y-4S	80			
裸Y形	2Y-3.5	80			
裸Y形	2Y-4S	80			

圧着端子セット

●ケースサイズ…205×145×40(H)mm

品番 EA538LG-3 価格9,600円 税込価格(10%) 10,560円

圧着端子	型式	入数	圧着端子	型式	入数
裸丸形	1.25-3	100	裸Y形	1.25-3	100
裸丸形	1.25-3.5	100	裸Y形	1.25-3.5	100
裸丸形	1.25-4	80	裸Y形	1.25-V3.5	100
裸丸形	2-4	80	裸Y形	1.25-4	80
裸丸形	2-5	80	裸Y形	2-3	100
裸丸形	2-6	50	裸Y形	2-V3.5	80
			裸Y形	2-4	80

スナップブッシング

品番	取付穴径 (mm)	内径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA948HA-9.5	9.5	6.7	930円	1,023円
EA948HA-12.7	12.7	8.0	1,070円	1,177円
EA948HA-15.9	15.9	11.5	1,070円	1,177円
EA948HA-19.0	19.0	13.1	1,290円	1,419円
EA948HA-22.2	22.2	17.0	1,510円	1,661円
EA948HA-25.5	25.5	20.2	1,510円	1,661円

●材質…ナイロン ●取付板厚…0.8～3.2mm (100個価格)
●電線保護及び固定用
●鉄板貫通穴にパイプを通すときのパイプの保護、固定用に便利です。

ツバ管

品番 EA948HW-2

品番	内径 (mm)	全長 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HW-1	9	30	5	230円	253円
EA948HW-2	12	30	4	230円	253円
EA948HW-3	15	30	3	230円	253円

●パネルに通す際の電線の保護に
●屋外から電線を引き込む際に壁穴に差込んで使用します。

圧着端子セット

●圧着ペンチ(リングスリーブ用) 290mm付
●ケースサイズ…447×293×85(H)mm
●パーツケーストレイ付

品番 EA538F-100A 価格16,800円 税込価格(10%) 18,480円

圧着端子	型式	入数	型式	入数
リング	小	300	大	100
スリーブ	中	200		

圧着端子セット

●ケースサイズ…275×185×28(H)mm

品番 EA538LG-1 価格9,630円 税込価格(10%) 10,593円

圧着端子	型式	入数	圧着端子	型式	入数
裸丸形	1.25-3	20	裸丸形	22-6	2
裸丸形	1.25-3.5	20	裸丸形	22-8	2
裸丸形	1.25-4	20	裸丸形	22-10	2
裸丸形	2-4	10	裸丸形	38-6	2
裸丸形	2-5	10	裸丸形	38-8	2
裸丸形	2-6	10	裸丸形	38-10	2
裸丸形	3.5-4	10	裸丸形	60-8	2
裸丸形	3.5-5	10	裸丸形	60-10	2
裸丸形	3.5-6	10	裸丸形	60-12	2
裸丸形	5.5-4	4	裸Y形	1.25-3	20
裸丸形	5.5-6	4	裸Y形	1.25-3.5	20
裸丸形	5.5-8	4	裸Y形	1.25-V3.5	20
裸丸形	8-5	4	裸Y形	1.25-4	20
裸丸形	8-6	4	裸Y形	2-3	10
裸丸形	8-8	4	裸Y形	2-3.5	10
裸丸形	14-5	4	裸Y形	2-4	10
裸丸形	14-6	4			
裸丸形	14-8	4			

圧着端子セット

●ケースサイズ…205×145×28(H)mm

品番 EA538LG-2 価格9,700円 税込価格(10%) 10,670円

圧着端子	型式	入数	圧着端子	型式	入数
裸丸形	1.25-3	100	裸丸形	3.5-4	50
裸丸形	1.25-3.5	100	裸丸形	3.5-5	50
裸丸形	1.25-4	80	裸丸形	3.5-6	40
裸丸形	2-4	50	裸丸形	5.5-5	50
裸丸形	2-5	50	裸丸形	5.5-6	50
裸丸形	2-6	40	裸丸形	5.5-8	40

絶縁ゴムブッシング

●電線管、分電盤、プルボックス等の絶縁、電線保護に使用できます。

品番	溝径(mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HG-16	16	10	460円	506円
EA948HG-19	19	10	460円	506円
EA948HG-22	22	10	910円	1,001円
EA948HG-25	25	10	730円	803円
EA948HG-31	31	5	640円	704円
EA948HG-36	36	5	1,140円	1,254円
EA948HG-39	39	5	910円	1,001円
EA948HG-51	51	3	1,140円	1,254円
EA948HG-63	63	2	1,360円	1,496円

圧着端子セット

●圧着ペンチ(275mm)付
●ケースサイズ…447×293×85(H)mm
●パーツケーストレイ付

品番 EA538A-100A 価格21,800円 税込価格(10%) 23,980円

圧着端子	型式	入数	圧着スリーブ	型式	入数
裸丸形	1.25-3	100	裸P形	1.25	100
裸丸形	1.25-4	100	裸P形	2	100
裸丸形	2-4	100	裸P形	5.5	100
裸丸形	2-5	100	裸P形	8	100
裸丸形	3.5-5S	40			
裸丸形	5.5-5	40			
裸丸形	8-6	25			

圧着端子セット

●ケースサイズ…205×145×40(H)mm

品番 EA538LG-2 価格9,700円 税込価格(10%) 10,670円

圧着端子	型式	入数	圧着端子	型式	入数
裸丸形	1.25-3	100	裸丸形	3.5-4	50
裸丸形	1.25-3.5	100	裸丸形	3.5-5	50
裸丸形	1.25-4	80	裸丸形	3.5-6	40
裸丸形	2-4	50	裸丸形	5.5-5	50
裸丸形	2-5	50	裸丸形	5.5-6	50
裸丸形	2-6	40	裸丸形	5.5-8	40

裸圧着スリーブセット

●銅線用圧着スリーブ (突合せ・重ね合せ)
●ケースサイズ…205×145×28(H)mm

品番 EA538LG-32 価格10,600円 税込価格(10%) 11,660円

重ね合せ(P形)		突合せ(B形)	
型式	入数	型式	入数
1.25	300	1.25	120
2	200	2	80
5.5	100	5.5	50
8	60	8	20

ブッシング

●材質…フェノール樹脂

品番	ねじサイズ (mm)	内径 (mm)	色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HJ-12	12	8	黒	10	880円	968円
EA948HJ-15	15	11	黒	10	1,210円	1,331円
EA948HJ-19	19	14	黒	10	1,600円	1,760円
EA948HJ-25	25	20	黒	5	1,020円	1,122円
EA948HJ-32	32	25	黒	5	2,200円	2,420円
EA948HJ-40	40	30	黒	5	3,070円	3,377円
EA948HJ-112	12	8	白	10	880円	968円
EA948HJ-115	15	11	白	10	1,210円	1,331円
EA948HJ-119	19	14	白	10	1,600円	1,760円
EA948HJ-125	25	20	白	5	1,020円	1,122円
EA948HJ-132	32	25	白	5	2,200円	2,420円
EA948HJ-140	40	30	白	5	3,070円	3,377円

圧着端子セット

●圧着ペンチ(275mm)付
●ケースサイズ…447×293×85(H)mm
●パーツケーストレイ付

品番 EA538A-101B 価格22,800円 税込価格(10%) 25,080円

圧着端子	型式	入数	圧着端子	型式	入数
裸丸形	1.25-3	100	裸Y形	1.25Y-3L	100
裸丸形	1.25-4	100	裸Y形	1.25Y-4S	80
裸丸形	2-4	100	裸Y形	2Y-3.5	80
裸丸形	2-5	100	裸Y形	2Y-4S	80
裸丸形	3.5-5S	40			
裸丸形	5.5-5	40			
裸丸形	8-6	25			

裸圧着スリーブセット

●銅線用圧着スリーブ (突合せ・重ね合せ)
●ケースサイズ…205×145×40(H)mm

品番 EA538LG-31 価格11,900円 税込価格(10%) 13,090円

重ね合せ(P形)		突合せ(B形)	
型式	入数	型式	入数
1.25	100	1.25	60
2	80	2	50
5.5	50	5.5	30
8	40	8	15
14	20	14	10
22	10	22	6
38	8	38	6
60	6	60	4

▲注意

以下の項目を遵守して下さい。異常発熱して火災が発生する場合があります。

●圧着端子、スリーブは銅線専用です。

●接続子のサイズに適合した電線範囲でご使用下さい。

●適用圧着工具をご使用下さい。

●圧着端子の筒部をハンマーなどで叩いて変形させないで下さい。

●圧着端子、スリーブ、接続子は張力、振動などの負荷がかからないように使用して下さい。